

附錄三 品保/品管查核記錄

零點/全幅校正記錄表 (監測前檢查)

(文件編號:DQ-22001-56-1) (版次:6-6版) (核准日期:1112.10.15)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作										校正日期	112.10.26	校正人員	黃政成
測站位置	現場編號 1121026807										稀釋器型號/序號	Sabio 4010/10400322	審核人員	黃政成
混合標準氣體鋼瓶編號	ET0039636	混合標準氣體有效日期	115.03.21	混合標準氣體鋼瓶壓力	1800	psi								
CH ₄ 標準氣體鋼瓶編號	BLM004817	CH ₄ 標準氣體有效日期	113.03.17	CH ₄ 標準氣體鋼瓶壓力	1800	psi								
零值氣體鋼瓶編號	XL002808B	零值氣體有效日期	113.02.21	零值氣體鋼瓶壓力	1800	psi								
氫氣鋼瓶編號	1BIS84616	氫氣有效日期	114.05.02	氫氣鋼瓶壓力	1800	psi								
標準氣體 SO ₂ 濃度	19.9 ppm	標準氣體 NO 濃度	20.3 ppm	標準氣體 CO 濃度	4081 ppm	CH ₄ 標準濃度	1097 ppm	中濃度 CH ₄ 標準濃度	20.0 ppm					
儀器型號	HORIBA/APSA-370	儀器序號	1RB4EL9N	儀器序號	4081 ppm	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。								
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 09:13 ~ 09:14) 全幅 (設定濃度=200.0 ppb) (檢查時間: 09:20 ~ 09:21)													
儀器反應值(ppb)	0.50	儀器序號	0.60	儀器序號	0.15									
平均偏移值(ppb)														
NO/NO _x 監測儀														
儀器型號	HORIBA/APNA-370	儀器序號	TWBSFOPN	儀器序號	0.15	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±7%範圍，須重新執行監測。								
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 09:13 ~ 09:14) 全幅 (設定濃度=204.0 ppb) (檢查時間: 09:20 ~ 09:21)													
NO _x 儀器反應值(ppb)	0.50	儀器序號	0.60	儀器序號	0.15									
NO _x 平均偏移值(ppb)														
NO 儀器反應值(ppb)	0.50	儀器序號	0.60	儀器序號	0.15									
NO 平均偏移值(ppb)														
CO 監測儀														
儀器型號	HORIBA/APMA-370	儀器序號	UP9H442A	儀器序號	0.15	零點偏移超過±0.5ppm，全幅偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍內，須重新校正。								
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm) (檢查時間: 09:13 ~ 09:14) 全幅 (設定濃度=41.02 ppm) (檢查時間: 09:20 ~ 09:21)													
儀器反應值(ppm)	0.04	儀器序號	0.04	儀器序號	0.15									
平均偏移值(ppm)														
O ₃ 監測儀														
儀器型號	HORIBA/APOA-370	儀器序號	38T9HK6L	儀器序號	0.15	零點或全幅偏移超過±0.02 ppm，須重新校正。								
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: ~) 全幅 (設定濃度=200.0 ppb) (檢查時間: ~)													
儀器反應值(ppb)														
平均偏移值(ppb)														
THC 監測儀														
儀器型號	HORIBA/APHA-370	儀器序號	V7L7XSD0	儀器序號	0.15	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。								
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm) 全幅 (設定濃度=40.00 ppm) 中濃度 (設定濃度=20.0 ppm)													
檢查時間														
CH ₄ 儀器反應值(ppm)														
CH ₄ 平均偏移值(ppm)														
THC 儀器反應值(ppm)														
THC 平均偏移值(ppm)														

零點/全幅查核記錄表 (監測後檢查)

(文件編號:DQ-22001-56-2) (版次:6-6版) (核准日期:112.10.15)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作			檢查人員	陳陽成
測站位置	現場編號	112102680-1	檢查日期	1121027	審核人員
SO ₂ 監測儀					
項目	採樣後與採樣前零點差值偏移超過±3ppb範圍，採樣後與採樣前全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。				
儀器反應值(ppb)	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 10:02 ~ 10:03)	0.40	199.70	202.60	
平均偏移值(ppb)	~1.0			0.30	
NO/NO _x 監測儀					
項目	採樣後與採樣前零點差值偏移超過±3ppb範圍，採樣後與採樣前全幅偏移超過全幅濃度之±7%範圍，須重新執行監測。				
儀器反應值(ppb)	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 10:02 ~ 10:03)	0.20	0.30	203.90	204.40
NO _x 平均偏移值(ppb)	~1.5			0.60	
NO 儀器反應值(ppb)	0.10	0.20	206.40	206.70	
NO 平均偏移值(ppb)	0.20			0.55	
CO 監測儀					
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm) (檢查時間: 10:02 ~ 10:03)	~0.3	41.55	41.84	10.52
儀器反應值(ppm)	~0.3				0.26
平均偏移值(ppm)	~0.3				
O ₃ 監測儀					
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: ~)		全幅 (設定濃度=200.0 ppb) (檢查時間: ~)	低濃度檢量線 50%全幅 (設定濃度=50.0 ppb) (檢查時間: ~)	
儀器反應值(ppb)					
平均偏移值(ppb)					
THC 監測儀					
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm)	全幅 (設定濃度=40.00 ppm)	中濃度 (設定濃度=20.0 ppm)		
檢查時間	~				
CH ₄ 儀器反應值(ppm)					
CH ₄ 平均偏移值(ppm)					
THC 儀器反應值(ppm)					
THC 平均偏移值(ppm)					

TSP 高量採樣器流量單點查核紀錄表

(文件編號:DQ-22301-87) (版次:6-10 版) (核准日期:106.10.02)

計畫名稱: 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道
路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作

測站位置:

現場編號:

1121026007

監測日期:

112.10.26

校正人員:

傅聖奇 陳俊成

廠牌型號:

Tisch

儀器編號:

SP55-15

審核人員:

陳俊成

小孔校正器廠牌:

Tisch

儀器序號:

4096

外部校正日期:

2023/06/09

小孔校正器流量外部校正結果:

斜率 (m_1):

2.1136

截距 (b_1):

-0.0059

監測前、後校正氣象條件

項目	大氣壓力(Pa)	大氣溫度(Ta)
監測前校正	759 mmHg	26.1 °C
監測後校正	759 mmHg	27.6 °C

(1)監測前、後流量查核:

項 目		採樣前流量查核		採樣後流量查核	
查核日期/時間		日期	時間	日期	時間
測漏結果是否合格		1/26	08:31	1/27	10:08
		☒ 是	☐ 否	☒ 是	☐ 否
小孔校正器	壓 差 ΔH_{inH_2O}	8.1		2.9	
	(ΔH_{inH_2O})	2.84		2.80	
	校正流量 $Q (m^3/min)$	1.35		1.33	
高量採樣器	浮子流量計顯示值 $Q_0 (m^3/min)$	1.3		1.3	
	實際流量 $Q_a (m^3/min)$	1.29		1.29	
誤差百分比 $E (%)$		-3.90		-2.93	

※TSP 流量查核誤差百分比超過±7%，須重新校正。

※PM₁₀ 流量查核誤差百分比超過±5%，須重新校正。

計算公式:

$$1. (\Delta H_{inH_2O}) = \sqrt{\Delta H_{inH_2O} \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}}$$

$$2. Q = \frac{(\Delta H_{inH_2O}) - b_1}{m_1}$$

$$3. Q_a = Q_0 \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}$$

$$4. \text{誤差百分比} (%) E = \left(\frac{Q_a - Q}{Q} \right) \times 100$$

零點/全幅/查核校正紀錄表(PM₁₀)

計畫名稱: 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作 測站位置: 佛翠亭
 現場編號: 112102688-1 校正日期: 112.10.26 校正人員: 陳俊成 [陳俊成]
 廠牌型號: BAM 1020 儀器序號: BN20626 審核人員: 陳俊成 [陳俊成]
 標準流量計廠牌: Bios 儀器序號: 208385 外部校正日期: 2023/06/16
 斜率(m): 1.0053 截距(b): -0.0262

監測前校正氣象條件

項目	大氣壓力(Pa)	大氣溫度(Ta)	飽和蒸汽壓(Pv)
監測前校正	759 mmHg	28.6 °C	* mmHg

(1)監測前流量查核:

※流量查核誤差百分比超過 ±10%，須重新校正。

時間	項目 次數	PM ₁₀ 儀器流量顯示值 L/min (Q)	標準流量計讀值 L/min		誤差 百分比 %	平均誤差 百分比 %
			顯示值 (Q ₀)	修正值 (Q _a)		
08:21	1	16.7	17.035	16.91	-1.27	7.22
	2	16.7	17.015	16.90	-1.15	
	3	16.7	17.019	16.90	-1.18	
	4	16.7	17.036	16.92	-1.28	
	5	16.7	17.024	16.90	-1.21	

計算公式:

$$1. Q_a = \frac{(Q_0 \times \frac{P_a - P_v}{760} \times \frac{298}{273 + T_a}) - b}{m}$$

$$2. \text{誤差百分比}(\%) = \left(\frac{Q - Q_a}{Q_a} \right) \times 100$$


(2)監測前 β-ray 強度檢查:

※誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正。

時間	校正膜片標準值 mg/cm ² (Mo)	校正膜片檢查值 mg/cm ² (M)	誤差 百分比 %
08:31	0.869	0.868	~12

計算公式:

$$\text{誤差百分比}(\%) = \frac{M - Mo}{Mo} \times 100$$



Certificate of Analysis

NIST Traceable

Primary Standard

I
10/16

Customer: Chi Mei Inspection Tech Co
CGA: 660
Customer PO #: CMIT20230220-3
Cylinder #: ET0039636
Cylinder Size: AL80

Reference #: 030923WZ-17
Certification Date: 03/21/2023
Expiration Date: 03/21/2026
Pressure, psig: 1900

Components	Requested Concentration	Certified Concentration	Expanded Uncertainty
Nitric Oxide	20ppm	20.3ppm	1.5%
Oxides of Nitrogen	20ppm	20.3ppm	1.5%
Sulfur Dioxide	20ppm	19.9ppm	2.0%
Carbon Monoxide	4000ppm	4081ppm	1.0%
Methane	1100ppm	1097ppm	1.0%
Nitrogen	Balance	Balance	

Instrument/ Model	Serial Number	Last Date Calibrated	Analytical Method
CAI/ 600	Y09003	3/21/2023	Chemiluminescence
Micro GC/ Agilent	US020002031	3/21/2023	Thermal Conductivity
Micro GC/ Inficon	70062698	3/21/2023	Thermal Conductivity

This mixture was prepared gravimetrically using a high load high sensitivity electronic scale. Prior to filling, the scale is verified for accuracy throughout the target mass range against applicable NIST traceable weights, referenced by serial # 7210-1, certificate # 18000942

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST). The expanded uncertainties use a coverage factor of k=2 to approximate the 95% confidence level of the measurement. This calibration certificate applies only to the item described and shall not be reproduced other than in full, without written approval from the calibration facility.

This report states accurately the results of the investigation made upon the material submitted to the analytical laboratory. Every effort has been made to determine objectively the information requested. However, in connection with this report, Global Calibration Gases LLC shall have no liability in excess of the established charge for this service.

Produced by:
Global Calibration Gases LLC
1090 Commerce Blvd N.
Sarasota, Florida 34243 USA

Principal Analyst: Ben Han

Date: 03/21/2023

Principal Reviewer: [Signature]

Date: 03/21/2023

錦德氣體股份有限公司

分析報告

客戶名稱：正修科大超微量研究中心

氣體名稱：氫氣

氣體等級：UHP

訂單號碼：----

充填日期：112.04.28

鋼瓶體積：10 L

批次號碼：UHP H₂ 0428-2023-01

分析日期：112.05.02

凡爾規格：W22-14-O-L

報告編號：1120502143

使用期限：114.05.02

填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

鋼瓶編號：

1B1S84616

分析成份	規格	分析結果	測量單位	追溯型態	分析儀器
Moisture	< 1.0	0.506	Molar ppm	Chemical	Dewpoint Meter
Oxygen	< 1.0	0.81	Molar ppm	Chemical	Oxygen Analyzer(ppm)
THC(as Methane)	< 0.1	0.028	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Carbon Monoxide	< 1.0	0.029	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Carbon Dioxide	< 1.0	0.040	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Total Purity	> 99.9995	> 99.9995	Molar %		

追溯瓶號：EB0092795, EB0069769

備註	1 以分析日期為使用期限起算日。 2 鋼瓶壓力低於100 psig時，請更換新品，以免影響測值。 3 充填壓力(重量)一欄所述之溫度，為配製時瓶身的溫度。 4 本標準氣最低貯存溫度為0°C。 5 氣體超過使用期限時，請勿再繼續使用。 6 此分析報告不可部份摘錄複製，但全文複製除外。	7 ND: 濃度低於方法偵測極限(MDL) 一氧化碳之MDL=0.01 ppm 二氧化碳之MDL=0.01 ppm; 甲烷之MDL=0.01 ppm 8 本分析報告為電子資料版，無須簽名。
----	---	--

公司名稱：錦德氣體股份有限公司

電話：(07)624-2527(8線)

公司地址：高雄市岡山區本洲工業區本工五路15號

傳真：(07)624-2535

實驗室名稱：品管實驗室

E-mail: jdgas@ms19.hinet.net

實驗室主管：王秋萍

Web Site: www.jdgas.com.tw



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: PRIMARY STANDARD

Part Number: X02N09P19A2314
Cylinder Number: EB0092795
Laboratory: 124 - Los Angeles - CA
Analysis Date: Jun 02, 2017
Lot Number: 48-124618151-2
Reference Number: 48-124618151-2
Cylinder Volume: 144.3 CF
Cylinder Pressure: 2015 PSIG
Valve Outlet: 500
Expiration Date: Jun 02, 2025

Primary Standard Gas Mixtures are traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Req Conc	Actual Concentration (Mole %)	Analytical Uncertainty
OXYGEN	5,000 PPM	5,032 PPM	+/- 1%
NITROGEN	Balance		



錦德氣體公司
分析追溯標準

[Signature]

Approved for Release

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: PRIMARY STANDARD

Part Number: X07HE99P15ACDPC
Cylinder Number: EB0093769
Laboratory: 124 - Los Angeles - CA
Analysis Date: Nov 15, 2016
Lot Number: 48-124685720-9
Reference Number: 48-124685720-9
Cylinder Volume: 131.6 CF
Cylinder Pressure: 2014 PSIG
Valve Outlet: 350
Expiration Date: Nov 15, 2024

Primary Standard Gas Mixtures are traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Req Conc	Actual Concentration (Mole %)	Analytical Uncertainty
ARGON	5,000 PPM	4,990 PPM	+/- 1%
CARBON DIOXIDE	5,000 PPM	5,010 PPM	+/- 1%
CARBON MONOXIDE	5,000 PPM	5,170 PPM	+/- 1%
HYDROGEN	5,000 PPM	5,700 PPM	+/- 1%
METHANE	5,000 PPM	4,990 PPM	+/- 1%
NITROGEN	5,000 PPM	5,300 PPM	+/- 1%
HELIUM	Balance		

錦德氣體公司
分析追溯標準

[Signature]
Signature on file
Approved for Release

錦德氣體股份有限公司 分析報告

客戶名稱：正修科大超微量研究中心

鋼瓶編號：JED16

充瓶日期：112.03.25
 分析日期：112.03.28
 使用期限：113.03.28
 充瓶壓力：120 kg/cm² (35°C)
 鋼瓶體積：A10 L
 凡爾規格：03A550
 鋼瓶編號：1120328030


分析物名稱	配製濃度	分析濃度	測量單位	分析精度(%)	追溯型儀器	分析儀器
Nitric Oxide	10	10.55	Molar ppm	2%	Chemical	Analyzer
Sulfur Dioxide	10	10.38	Molar ppm	2%	Chemical	Analyzer
Carbon Monoxide	2000	2001	Molar ppm	2%	Chemical	Analyzer
Nitrogen			Balance-Gas			



追溯瓶號：CC507674

- 1 以分析日期為使用期限起算。
- 2 鋼瓶壓力低於100 psig時，請更換新瓶，以免影響測試。
- 3 配製所用之標準，請可追溯至中華人民共和國國家標準。
- 4 充瓶壓力(重量)一經所送之溫度，其配製時瓶身的溫度。
- 5 本標準每瓶每瓶都有溫度為0°C。
- 6 此分析報告不可剪除數據，如要複製請向本公司索取。

公司名稱：錦德氣體股份有限公司
 公司地址：高雄市岡山區本洲工業區五期15號
 實驗室名稱：品質實驗室
 實驗室主管：王秋萍
 電話：(07)624-2527(8線)
 傳真：(07)624-2535
 E-mail: jdgas@msl9.hinet.net
 Web Site: www.jdgas.com.tw



1051201



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number: E06N98E15A0000
 Cylinder Number: CC507674
 Laboratory: 124 - Riveron (SAP) - NJ
 PGPV Number: B52017
 Gas Code: APPVD
 Reference Number: E2-401000997-1
 Cylinder Volume: 144.5 CF
 Cylinder Pressure: 2015 PSIG
 Valve Outlet: 660
 Certification Date: Oct 18, 2017

Expiration Date: Oct 18, 2026

Certification performed in accordance with EPA Method 100/101 for Nitrogen and Carbon Monoxide. This certificate is valid for use in the field. All concentrations are on a dry basis. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a volumetric basis unless otherwise stated.

Do Not Use This Certificate After the Expiration Date

ANALYTICAL RESULTS

Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Proposed Method	Total Relative Uncertainty	Assay Dates
NOX	80.00 PPM	80.65 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
NITRIC OXIDE	80.00 PPM	80.65 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
SULFUR DIOXIDE	80.00 PPM	80.65 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
PROPANE	1000 PPM	1001 PPM	G1	+/- 0.7% NIST Traceable	10/04/2017
METHANE	3000 PPM	3047 PPM	G1	+/- 0.7% NIST Traceable	10/04/2017
CARBON MONOXIDE	5500 PPM	5377 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/05/2017
NITROGEN	Balance				

CALIBRATION STANDARDS


Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Uncertainty	Expiration Date
NTRM	13010402	KAL003271	97.6 PPM NITRIC OXIDE/NITROGEN	+/- 0.3%	May 01, 2018
FRM	123N7	AP2X1095237	0.42 PPM NITROGEN DIOXIDE/AIR	+/- 2.0%	Jun 02, 2017
GAIS	0315201804	CC503358	4.075 PPM NITROGEN DIOXIDE/NITROGEN	+/- 1.6%	Mar 16, 2019
NTRM	12061021	CC352482	50.10 PPM SULFUR DIOXIDE/NITROGEN	+/- 1.0%	Apr 24, 2016
NTRM/plus	11060905	CC343380	1000.3 PPM PROPANE/NITROGEN	+/- 0.7%	Mar 15, 2023
NTRM	14000814	CC582278	2971 PPM METHANE/AIR	+/- 0.6%	Jul 03, 2020
NTRM	00010340	KAL04202	13740 % CARBON MONOXIDE/NITROGEN	+/- 0.3%	Apr 19, 2023

ANALYTICAL EQUIPMENT

Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Siemens Ultramat 6 J4-009 CO/HIGH	NDIR	Sep 16, 2017
MKS 2031 - CH4	FTIR	Sep 16, 2017
Nicolet 6700 4PMW100391 NO	FTIR	Sep 20, 2017
Nicolet 6700 4PMW100391 NO2	FTIR	Sep 20, 2017
NIS 2031 - CO2	FTIR	Sep 16, 2017
Ametek 021-S02-AE-021-F331	NDIR	Sep 16, 2017

Triad Data Available Upon Request

錦德氣體公司
 分析追溯標準



C. Mody...
 Approved for Release

錦德氣體股份有限公司
分析報告



Certificate of Analysis
NIST Traceable
Primary Standard

自刊

客戶名稱: 正修超微量研究中心
鋼瓶編號: BLMD04B17
充填日期: 112.03.13
分析日期: 112.03.17
使用期限: 113.03.17
鋼瓶體積: A15 L
凡爾規格: CGA660
填充壓力: 120 kg/cm² (35°C)

分析物名稱	配製濃度	分析濃度	測量單位	分析精度(±)	追溯級別	應分析儀器
ethane	20	20.0	Molar ppm	2%	Chemical	GC/FID
air			Balance ppm			

此分析報告不可部份撕毀複製，但全文複製除外。

1 以分析日期為使用期限起算日。
2 鋼瓶壓力低於100 psig時，請更換新品，以免影響測試。
3 配製所用之標準事件，均可追溯至中華民國國家標準實驗室。
4 充填壓力(空室)一個所述之溫度，為配製時瓶身的溫度。
5 本標準氣最低貯存溫度為0°C。
6 此分析報告不可部份撕毀複製，但全文複製除外。

公司名稱: 錦德氣體股份有限公司
公司地址: 高雄市岡山區本洲工業區木工五路15號
實驗室名稱: 品質實驗室
實驗室主管: 王秋萍

電話: (07)624-2527(8線)
傳真: (07)624-2535
E-mail: jdgas@ms19.hinet.net
Web Site: www.jdgas.com.tw

報告簽署人
12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201

12版 1051201



委託編號: CT12112

儀器校正報告
(CALIBRATION REPORT)

Applicant (Address) 委託單位 (地址)	正修科技大學 高雄市鳥松區澄清路840號				
Instrument 儀器名稱	孔口流量計				
Manufacturer 製造廠商	TISCH	Model No. 型號	TE-5025	I.D. No. 序號	4096
Received Date 委託日期	2023/5/25	Calibration Date 校正日期	2023/6/9	Issue Date 報告日期	2023/6/12
Procedure Used 校正程序	自訂孔口流量計校正作業標準(CSP-KI4-01-J)				
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度	25.2 °C	Pressure 大氣壓力	1002.7 hPa	

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構(認可編號)/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F230117A	流量	2023/04/12/1年
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F230106A	流量	2023/04/10/1年
testo/511/39105174/104	電子式氣壓計/展興國際(股)公司台中校正實驗室 (TAF3088)/TP112008	壓力	2023/04/07/1年
DWYER/I230-16-W/M/IP07623	水柱壓差計/儀校科技(股)公司(TAF1805)/23A084014	壓力	2023/04/13/1年
ERTCO/SAMA CT-40/5028	溫度計/量測科技(股)公司(TAF1735)/K12-04-032-02	溫度	2023/04/17/1年
CASIO/HS-80TW/404Q24R	馬錶/量測科技(股)公司(TAF2297)/K12-04-032-01	時間	2023/04/14/1年

1. 本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯如上列，校正管理及技術參考
美國聯邦法規公告方法(PART-50 Appendix B)之要求。
2. 本報告僅對此送校件有效，報告分離使用無效，未經本實驗室同意不得摘錄複製，但全文複製除外。
3. 本報告共開立 1 份，每 1 份內含 2 頁

瑩諮科技股份有限公司
地址:高雄市前鎮區新街路288-7號8F-2
電話:(07)815-1591



報告簽署人:

報告簽署人
葉 蘭 松

一、校正結果：

NO.	送校件水柱壓差 $\Delta H(\text{inH}_2\text{O})$	換算最小平方根公式 $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$	標準流量 Q_{std} (m^3/min)	校正係數 M	涵蓋因子 k	相對擴充不確定度 U (%)
1	2.6	1.60	0.760	0.475	2.0	1.5
2	5.3	2.29	1.086	0.474	2.0	1.2
3	8.0	2.81	1.333	0.474	2.0	1.1
4	10.7	3.25	1.539	0.474	2.0	1.1
5	13.1	3.60	1.707	0.474	2.0	1.1

二、校正說明：

1. 未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

2. 送校件之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。

3. 標準流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_m}{\Delta t} \times \frac{(P_a - \Delta P)}{1013.25} \times \frac{298.15}{(T_a + 273.15)}$

其中 Q_{std} 為標準流量 (m^3/min)； Δt 為校正時間 (min)； V_m 為校正體積 (m^3)； P_a 為校正氣壓 (hPa)； T_a 為校正溫度 ($^{\circ}\text{C}$)； ΔP 為校正壓差 (inH_2O)，需轉換為 hPa ($1 \text{ inH}_2\text{O} = 2.49 \text{ hPa}$)。

4. 送校件壓差計水柱壓差換算最小平方根公式 = $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$ ， ΔH 為送校件水柱壓差值。

5. 校正係數計算公式： $M = Q_{std} / \sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$

6. 本校正作業回歸至標準狀態下進行比對 (298.15 K ， 1013.25 hPa)。

7. 相對擴充不確定度係依據孔口流量計校正之不確定度評估 (CSP-KI4-02) 報告，相對擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ， k 約為信賴水準 95 % 之涵蓋因子。

8. 本校正作業使用介質為空氣。

(本頁以下空白 Null below)





孔口流量計校正報告使用說明



本實驗室執行經財團法人全國認證基金會(TAF)認證之孔口流量計校正作業所出具之校正報告，僅提供本實驗室標準系統與送校件做直接比較校正後各流量點之比值(M)，無法提供線性迴歸參數。為便於委託單位使用孔口流量計之需求，故依據校正結果提供校正報告使用說明，此說明所有計算結果均不包含於認證系統中。

1. 迴歸分析參數說明：

- 1.1 依據校正報告所得 5 個流量校正點之校正結果進行線性迴歸參數計算。
- 1.2 取校正報告之標準流量 Q_{std} 為 X 軸，送校件水柱壓差換算最小平方根之值為 Y 軸，求得送校件追溯之線性迴歸參數斜率、截距與相關係數。
2. 本實驗室提供兩種不同單位流量線性迴歸參數供委託單位參考，其中斜率值會依流量單位差異而顯示不同結果。
3. 本校正報告使用說明所引用之原始數據參考自委託編號：CT12112

NO.	Δt (min)	Vm	ΔP		送校件， $\Delta H(\text{in-H}_2\text{O})$	標準流量 Q_{std}		$\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$
		m ³	in-H ₂ O	mmHg		m ³ /min	ft ³ /min	
1	3.881	3	2.50	4.67	2.6	0.760	26.84	1.60
2	2.700	3	5.00	9.34	5.3	1.086	38.35	2.29
3	2.185	3	7.50	14.01	8.0	1.333	47.07	2.81
4	1.880	3	10.00	18.68	10.7	1.539	54.35	3.25
5	1.686	3	12.20	22.79	13.1	1.707	60.28	3.60

項目	迴歸分析參數	
	m ³ /min(CMM)	ft ³ /min(CFM)
斜率	2.1136	0.0599
截距	-0.0059	-0.0060
相關係數	0.9999	0.9999





校正報告書

校正暨量測實驗室-台北



Calibration Laboratory
0143



Report No: ECKC2124715

第1頁

共2頁

正修科技大學

申請者 Applicant					
儀器名稱 Equipment	玻璃溫度計				
製造廠商 Manufacturer	IRTCO	機型 Model	-1.0 ~ 51.0 °C	序號 Serial No	3407
校正程序 Calibration used	CALP-EC-T105 (V2.6)	收件日期 Received Date	2015/7/15	校正日期 Calibration Date	2015/7/23
校正狀態 Status	正常	溫度 °C Temperature	23 °C ± 3 °C	相對濕度 % Relative Humidity	50 ± 20 %
顧客地址 Customer Address	833 高雄市鳥松區濟南路840號				
測試地址 Location	實驗室				

實驗室使用標準器 / SGS Standards

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	機型 Model	標準器校正日期 Calibration Date
Platinum Resistance Thermometer	ASL	T100-450-10-NA	2015/1/29
Platinum Resistance Thermometer	ASL	T100-450-10-NA	2015/1/29
Temp Inspection Bath	ASA	LI-150	2015/3/4
序號 Serial Number	Traceability	報告號碼 Report No.	標準器有效日期 Due Date
K0563A-1-2	NML(TAF N0881)	T150007A	2016/1/28
K0563A-1-3	NML(TAF N0881)	T150008A	2016/1/28
480590-C	SGS(WUKU)	ECAC0534415	2016/3/3

- ◆ 台灣檢驗科技股份有限公司特此聲明本報告書內容符合國際標準之規定，可追溯至ILAC MRA 國際合格實驗室認可計畫之標準器成員之認可實驗室，或各國國家計量標準機構(NMI)，或國際合格實驗室認可計畫之認可實驗室(CIPM MRA)，或經國家認可之標準器成員(CRM)。
- ◆ SGS Taiwan Ltd hereby declares that traceability follows ILAC P1000 policy on the traceability of measurement results. All standards are directly traceable to TAF recognized lab (members of the ILAC MRA) or to National Metrology Institutes (NMIs) or to other international standards (members of the CIPM MRA) or certified reference materials (CRMs). This report with "TAF" accredited symbol indicates the quality system conforms to TAF; Without "TAF" accredited symbol, the report also complies with the lab's standard calibration operating procedures and ISO/IEC 17025 requirements.
- ◆ 本校正報告書對於上述儀器之校正項目有效，本實驗室依ISO/IEC 17025規定不執行追溯期及允收水平之判定。
- ◆ This calibration report is valid only to the items been calibrated. According to ISO/IEC 17025, SGS will not provide the determination for Calibration interval and acceptable level for this instrument.
- ◆ 本校正報告書僅供參考及影印本使用。
- ◆ To reproduce or copy calibration report in partial is not allowed.

朱美金
報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Service-Conditions.aspx> for electronic format documents, subject to its Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Service-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that this document does not constitute a contract and is not a transaction from the Company. It is the property of the Company and shall remain the property of the Company. It is not to be used for any other purpose without the prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
1 (886-2) 2298-0039
T 0062-2 2298-1645
www.sgs.tw
Member of SGS Group

校正結果 (Calibration Results)

Report No: ECKC2124715

第2頁 共2頁



溫度部份:

器示值 (°C)	標準值 (°C)	器差值 (°C)	擴充不確定度 (°C)
0.0	0.0	0.0	0.4
10.0	10.0	0.0	0.4
20.0	20.0	0.0	0.4
30.0	30.0	0.0	0.4
40.0	40.0	0.0	0.4
50.0	50.0	0.0	0.4

校正說明:

1. 器差值=器示值-標準值
2. 器差%=[(器示值-標準值)÷標準值]*100
3. 器示值係指送校工件所顯示或設定之值
4. 標準值係指工作標準件之輸出值或顯示值
5. 校正能力係以約95%信賴水準k=2之擴充不確定度表示
6. 校正結果所示之數據為3次量測之平均值
7. 上述擴充不確定度已包含待校件之不確定度評估結果
8. 校正程序: 玻璃溫度計校正作業程序書

-- THE END --

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Service-Conditions.aspx> for electronic format documents, subject to its Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Service-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that this document does not constitute a contract and is not a transaction from the Company. It is the property of the Company and shall remain the property of the Company. It is not to be used for any other purpose without the prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
1 (886-2) 2298-0039
T 0062-2 2298-1645
www.sgs.tw
Member of SGS Group



CLC科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市仁武區京吉七路 55 號
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975
Service No.: CLA1120628-M

Page : 1 of 2
Report No.: CLP1381-112

申請單位: 正修科技大學超微量研究中心

廠商地址: 高雄市鳥松區登清路840號

儀器名稱: 大氣壓力計

製造廠商: SK SATO

校正程序: CL-SCP-P03

型號 / 規格: (930 to 1060) hPa

校正日期: 2023.06.28

報告日期: 2023.07.03

儀器序號: 89097

溫度: (21 to 25) °C

相對濕度: (40 to 65) %

校正地點: ☒ 送校 ☐ 遊校地點:

Calibration Address and location

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Digital Pressure Gauge	ADDITEL	681 / 211H14080020
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
FTI (TAF 1805)	22A081053	2022.01.13 / 2024.01.12

昭俐有限公司特此證明本公司所發給之受檢儀器已與上列標準器做過比較校正，而校正用之標準器可追溯到中華民國國家度量衡標準實驗室或國際度量衡局研究或與國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025 : 2017 之要求。
CHAO-LI CO., LTD. hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used for this calibration are traceable to NML/ROG or NIST/USA and other countries. ISO/IEC 17025 : 2017.

本校正報告圖章上之追溯機構之校正證明有效。本校正報告部份複製無效。
The calibration report is valid only if the traceability of the standards is effective. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者: 連綿

(Report Signatory)

CLC科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市仁武區京吉七路 55 號
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 2 of 2
Report No.: CLP1381-112

校正結果

1. 大氣壓力

標準值 (hPa)	器示值 (hPa)	器差值 (hPa)	擴充不確定度 (hPa)	涵蓋因子 k
968.3	970	2	3	2.01
983.5	985	2	3	2.01
999.0	1000	1	3	2.01
1015.4	1015	0	3	2.01
1028.6	1028	-1	3	2.01

說明:

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-P03(1)大氣壓力檢校正程序書。
4. 本報告書已依追溯條件器差值採取修正。
5. 校正結果欄位說明：
5.1 標準值：標準件之顯示值。
(校正時取標準件對條件件兩次循環量測之平均值)
- 5.2 器示值：待條件之顯示值。
- 5.3 器差值 = 器示值 - 標準值。
- 5.4 擴充不確定度：本實驗室參考本中心之【大氣壓力檢校正系統評估報告 CL-MSVR-P03(18)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。
7. 單位換算：1 kgf/cm²=0.0980665 MPa ; 1 psi=0.00689 MPa ; 1 bar=100 kPa ; 1 mmHg=0.13333 kPa。

以下空白


本實驗室經行政院環境保護署委託辦理及實施 本報告第 1 頁內頁共 2 頁 本報告實驗室同意不得複製		
報告編號 Report No.: A-4507		
校正報告 (CALIBRATION REPORT)		
申請者 (住址): 正修科技大學超微量研究中心 高雄市鳥松區澄源路840號		
儀器名稱: 臭氣自動分析儀		
Model No. 型號: APOA-370	製造廠商: HORIBA	
Report Date 報告日期 (年月日): 112.06.16	校正程序: 臭氣自動分析儀校正程序 / EPA-QM-SOP-2023-03 (3.0版, 2023年)	
Condition of Calibration 校正環境: Temp. 溫度 23 °C ~ 25 °C Pressure 壓力 756 mm-Hg ~ 758 mm-Hg		
Standards Employed & Certification Number 校正時使用之標準件校正確度及校正號碼		
Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/溯源號碼/校正確度	Calibration Date/Period 校正日期 / 週期
NIIST / SRP / SRP57	標準參考氣體 / BIPM / BIPM-QM-K1-R3-CMS-16	臭氣 105/06/15 / 8年
Tiemo / 49i-PS / 120289504	臭氣傳感標準件 / 內校 / C0411002	臭氣 112/04/11 / 3個月
Lation / MHB-382SD / AL-54678	壓力計 / CLC / CLP0798-112	壓力 112/04/12 / 1年
Lation / MHB-382SD / AL-54678	溫度計 / CLC / CLT2064-112	溫度 112/04/13 / 1年
*國際度量衡局 (BIPM) (BIPM-QM-K1)		
*CLC科技檢校中心 (CLC) (TAF 0458)		
本報告內記載之校核儀器已與上列標準件做過比較校正, 用以校正之標準件可追溯至國家度量衡標準實驗室及國際度量衡局, 校正管理及技術均符合 ISO/IEC 17025 之要求。		
本報告分發使用無效。對該儀器不適合與否判定。		
本報告不具備提供儀器現狀及標準之符合性證明。		
校正人員: 張安慶 報告簽署人: 張安慶		

一. 校正結果:

NO.	標準值 nmol/mol (ppb)	待校件分析值 nmol/mol (ppb)	器差值 nmol/mol (ppb)	擴充不確定度 nmol/mol (ppb)
1	249.5	251.3	1.8	5.0
2	200.0	201.8	1.8	4.7
3	150.5	152.1	1.6	4.7
4	100.9	102.5	1.6	4.7
5	20.7	22.3	1.6	4.7
6	0.1	0.1	0.0	4.7


1 ppb = 1 nmol/mol

項 目	迴歸分析參數
斜率	1.0048
截距 (ppb)	0.8219
相關係數(r)	0.9999



二. 校正說明:

- 臭氣自動分析儀校正係利用可追溯至標準參考光度計 (SRP) 之臭氣傳感標準件 (TIEMO 49i-PS, 序號120289504), 對待校件進行比較校正。
- 本校正使用之臭氣傳感標準件係為 (三個月) 固定與標準參考光度計 (SRP) 進行比較, 並取其最近六次之比較結果 (平均斜率與截距) 參數, 作為待校件追溯至臭氣標準之依據。
- 送校儀器內部參數紀錄:
校正前 ZERO= 0 SPAN= 1.000
校正後 ZERO= 25 SPAN= 0.980
- 本校正結果提供之儀器追溯參數(軸為標準參考光度計 (SRP) 修正後之臭氣傳感標準件標準值, Y軸為待校件臭氣自動分析儀。
- 本校正作業執行日期: 112.06.15 校正執行地點: 高雄市鳳山區大港路323號2樓。



精湛檢驗科技股份有限公司



Calibration Laboratory
1325

校正報告書

第1頁 共3頁

收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H285
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530-H	儀器序號	208385
校正環境條件		環境溫度	$(23.0 \pm 2.0) ^\circ\text{C}$	相對濕度	$(50 \pm 10) \%$

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流率平均值 $\text{dm}^3/\text{min}(\text{nlpm})$	標準值平均值 $\text{dm}^3/\text{min}(\text{nlpm})$	相對器差平均值 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
0.2992	0.3000	-0.25	0.80	2.0
0.9971	1.0051	-0.80	0.71	2.0
10.034	10.042	-0.08	0.65	2.0
20.07	20.03	0.21	0.63	2.0
30.07	29.90	0.57	0.64	2.0

註：針對被校件重複執行3次校正，列於報告第2頁，再將3筆校正結果取平均，列於報告第1頁。

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試，校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室，校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。
本校正報告書僅對上述待校儀器有效，且未獲得實驗室同意，此校正報告不得複錄複製，但全文複製除外。

機構名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
實驗室名稱：校正實驗室
實驗室主管：康肇偉

精湛檢驗科技(股)公司
校正實驗室
負責人：余建中
實驗室主任：康肇偉

報告簽署人
報告日期 2023/6/17



請撥冗提供
您寶貴意見

新北市中和區中正路716號14樓
TEL：(02)8228-0770 FAX：(02)8228-0760

報
精湛
才
負
檢
驗



精湛檢驗科技股份有限公司



TAF
Calibration Laboratory
1325

校正報告書

第2頁 共3頁

收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H285
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530-H	儀器序號	208385
校正環境條件	環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C		相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流率 dm ³ /min(nlpm)	標準值 dm ³ /min(nlpm)	相對器差 (%)		
0.2990	0.2998	-0.29		
0.2991	0.2998	-0.23		
0.2996	0.3003	-0.22		
0.9972	1.0047	-0.75		
0.9971	1.0055	-0.84		
0.9971	1.0052	-0.81		
10.026	10.036	-0.11		
10.030	10.036	-0.06		
10.047	10.054	-0.06		
20.08	20.03	0.21		
20.07	20.03	0.20		
20.07	20.03	0.23		
30.10	29.92	0.60		
30.06	29.90	0.54		
30.06	29.88	0.57		

依線性方程式 $y = b + mx$, m : 斜率, b : 截距, x : 標準值, y : 儀器流率

檢量線: $y = -0.0262 + 1.0053 x$

線性相關係數 (R值) = 1.0000

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試, 校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室, 校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。
本校正報告書僅對上述待校儀器有效, 且未獲得實驗室同意, 此校正報告不得摘錄複製, 但全文複製除外。

機構名稱: 精湛檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱: 校正實驗室

實驗室主管: 康肇偉



請撥冗提供
您寶貴意見

新北市中和區中正路716號14樓
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

告 專
驗科技(正實)
人: 余
室主任:



收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H285
------	----------	------	-----------	------	----------

II. 校正說明

1. 校正日期與地點

本校正作業係 2023年6月16日 於精進檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

2. 校正方法

2.1 本校正之實施依據為氣體流量量測校正程序。

2.2 本校正之執行，待校件於流量量測校正系統之 下游。

2.3 將待校件之流率與標準件流率進行計算，求出相對器差 (E_R)，定義如下：

$$E_R = \frac{V - V_n}{V_n} \times 100(\%)$$

V = 待校件之換算流率。

V_n = 標準件之換算流率。

2.4 流率單位說明：nlpm 係表示 常態狀態下之單位時間流率 L/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	國家度量衡標準實驗室	F220033B	111/1/18	二年
BRONKHORST 2000 sccm	M14204910B	國家度量衡標準實驗室	F220032B	111/1/12	二年
BRONKHORST 100 sccm	M14204910C	國家度量衡標準實驗室	F220031B	111/1/13	二年
BIOS DCNS 大氣壓力計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A061053	112/1/10	一年
BIOS DCNS 溫度計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A021015	112/1/12	一年

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據氣體流量校正量測系統評估報告進行評估。

4.2 本校正報告中擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準95 %之下，涵蓋因子 $k=2$ 。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下：

$$u_c = \sqrt{(u_{q_{V,S}})^2 + (u_{q_{V,rep}})^2 + (u_{q_{mr}})^2 + (u_{cr})^2}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。

$u_{q_{V,S}}$ = 系統流量的組合不確定度，其值引用自評估報告，

5 to 10 sccm 為 0.75，10 to 25 sccm 為 0.42，25 to 100 sccm 為 0.42，100 to 500 sccm 為 0.39，500 to 2000 sccm 為 0.35，2 to 7 slpm 為 0.31，7 to 30 slpm 為 0.31。

$u_{q_{mr}}$ = 待校件最小解析度標準不確定度。

$u_{q_{V,rep}}$ = 待校件量測重複性標準不確定度。

u_{cr} = 待校件顯示值變動範圍標準不確定度。

5. 注意事項

5.1 使用校正介值為 空氣。

5.2 本次校正作業之流率設定基準為 流量量測校正系統。

5.3 本次校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa。

5.4 校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力，並將標準件換算成此狀態下體積流率。

5.5 本次校正作業係讀取流量計顯示之體積流率，顯示值變動範圍於儀器流率 0.3 dm³/min(nlpm) 時為 0.00 dm³/min(nlpm)，儀器流率 1.0 dm³/min(nlpm) 時為 0.00 dm³/min(nlpm)，儀器流率 10.0 dm³/min(nlpm) 時為 0.03 dm³/min(nlpm)，儀器流率 20.1 dm³/min(nlpm) 時為 0.01 dm³/min(nlpm)，儀器流率 30.1 dm³/min(nlpm) 時為 0.06 dm³/min(nlpm)。

III. 參考資料

1. 氣體流量校正量測系統評估報告(文件編號SQI12m)，112.06.09，13.0版。

2. 氣體流量量測校正程序(文件編號SPI26m)，112.06.09，13.0版。



精湛檢驗科技股份有限公司



TAF
Calibration Laboratory
1325

校正報告書

第1頁 共3頁

收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H284
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530-L	儀器序號	207099
校正環境條件		環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C	相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流率平均值 cm ³ /min(nccm)	標準值平均值 cm ³ /min(nccm)	相對器差平均值 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
5.005	5.031	-0.5	1.6	2.0
49.79	49.94	-0.31	0.85	2.0
98.89	99.51	-0.62	0.85	2.0
203.5	204.1	-0.33	0.79	2.0
300.1	299.8	0.08	0.79	2.0

註：針對被校件重複執行3次校正，列於報告第2頁，再將3筆校正結果取平均，列於報告第1頁。

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試，校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室，校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。
本校正報告書僅對上述待校儀器有效，且未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

機構名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱：校正實驗室

實驗室主管：康肇偉

精湛檢驗科技(股)公司
校正實驗室
負責人：余建中
檢驗室主任：康肇偉

康肇偉 6/17
報告簽署人
報告日期 2023/6/17



請撥冗提供
您寶貴意見

新北市中和區中正路716號14樓
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

報告
精湛檢驗
校正
負責
實驗室



校正報告書

第2頁 共3頁

收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H284
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530-L	儀器序號	207099
校正環境條件		環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C	相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流率 cm ³ /min(nccm)	標準值 cm ³ /min(nccm)	相對器差 (%)		
4.990	5.031	-0.8		
5.009	5.031	-0.4		
5.016	5.031	-0.3		
49.82	49.94	-0.26		
49.78	49.94	-0.33		
49.77	49.94	-0.33		
98.94	99.54	-0.60		
98.89	99.51	-0.62		
98.85	99.49	-0.64		
203.4	204.1	-0.34		
203.4	204.1	-0.30		
203.6	204.3	-0.34		
300.2	299.8	0.12		
300.0	299.8	0.07		
300.0	299.8	0.05		

依線性方程式 $y = b + mx$, m : 斜率, b : 截距, x : 標準值, y : 儀器流率

檢量線: $y = -0.3090 + 1.0005 x$

線性相關係數 (R值) = 1.0000

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試, 校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室, 校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。

本校正報告書僅對上述待校儀器有效, 且未獲得實驗室同意, 此校正報告不得摘錄複製, 但全文複製除外。

機構名稱: 精湛檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱: 校正實驗室

實驗室主管: 康肇偉



請撥冗提供
您寶貴意見

新北市中和區中正路716號14樓
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

專用
科技(股)
實驗室
主任: 康肇偉



收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H284
------	----------	------	-----------	------	----------

II. 校正說明

1. 校正日期與地點

本校正作業係 2023年6月16日 於精湛檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

2. 校正方法

2.1 本校正之實施依據為氣體流量量測校正程序。

2.2 本校正之執行，待校件於流量量測校正系統之 下游。

2.3 將待校件之流率與標準件流率進行計算，求出相對器差 (E_R)，定義如下：

$$E_R = \frac{V - V_n}{V_n} \times 100(\%)$$

V = 待校件之換算流率。

V_n = 標準件之換算流率。

2.4 流率單位說明：nccm 係表示 常態狀態下之單位時間流率 cm³/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	國家度量衡標準實驗室	F220033B	111/1/18	二年
BRONKHORST 2000 sccm	M14204910B	國家度量衡標準實驗室	F220032B	111/1/12	二年
BRONKHORST 100 sccm	M14204910C	國家度量衡標準實驗室	F220031B	111/1/13	二年
BIOS DCNS 大氣壓力計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A061053	112/1/10	一年
BIOS DCNS 溫度計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A021015	112/1/12	一年

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據氣體流量校正量測系統評估報告進行評估。

4.2 本校正報告中擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準95 %之下，涵蓋因子 $k = 2$ 。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下：

$$u_c = \sqrt{(u_{qvs}^2 + u_{qvc,rep}^2 + u_{qnr}^2 + u_{cr}^2)}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。

u_{qvs} = 系統流量的組合不確定度，其值引用自評估報告，

5 to 10 sccm 為 0.75，10 to 25 sccm 為 0.42，25 to 100 sccm 為 0.42，100 to 500 sccm 為 0.39，500 to 2000 sccm 為 0.35，2 to 7 slpm 為 0.31，7 to 30 slpm 為 0.31。

u_{qnr} = 待校件最小解析度標準不確定度。

$u_{qvc,rep}$ = 待校件量測重複性標準不確定度。

u_{cr} = 待校件顯示值變動範圍標準不確定度。

5. 注意事項

5.1 使用校正介值為 空氣。

5.2 本次校正作業之流率設定基準為 流量量測校正系統。

5.3 本次校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa。

5.4 校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力，並將標準件換算成此狀態下體積流率。

5.5 本次校正作業係讀取流量計顯示之體積流率，顯示值變動範圍於儀器流率 5.0 cm³/min(nccm) 時為 0.03 cm³/min(nccm)，儀器流率 49.8 cm³/min(nccm) 時為 0.08 cm³/min(nccm)，儀器流率 98.9 cm³/min(nccm) 時為 0.12 cm³/min(nccm)，儀器流率 203.4 cm³/min(nccm) 時為 0.36 cm³/min(nccm)，儀器流率 300.2 cm³/min(nccm) 時為 0.44 cm³/min(nccm)。

III. 參考資料

1. 氣體流量校正量測系統評估報告(文件編號SQI12m)，112.06.09，13.0版。

2. 氣體流量量測校正程序(文件編號SPI26m)，112.06.09，13.0版。

熱電偶校正記錄表

(文件編號: DQ-21901-107) (版次: 6-1 版) (核准日期: 104.04.24)

校正地點:

樣樣室

校正日期:

112.07.06

校正人員:

陳夏成

大氣壓力:

753

mmHg

大氣溫度:

24.6

°C

環境濕度:

58 %

1. 熱電偶溫度校正:

標準溫度計廠牌:

PRECISION

編號:

504

量測溫度範圍: -10 ~ 52°C

標準溫度計廠牌:

*

編號:

*

量測溫度範圍: *

(允收範圍: 誤差須在±2.0°C以內。)

校正溫度 熱電偶編號	冰點(0°C)			室溫		
	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C
EM117-21	0.0	0.2	0.2	24.9	24.9	1.0
EM117-23	0.0	0.1	0.1	25.0	24.2	0.8
EM117-24	0.2	0.2	0.0	24.2	23.3	0.9

計算公式: $E = B - A$

2. 溫度顯示器溫度訊號校正:

訊號校正器型號:

PYCV4123

序號:

05160828

(允收範圍: 誤差須在±1.5%(以絕對溫度計算)以內。)

校正器輸出溫度 熱電偶 溫度顯示編號	0°C		50°C		100°C	
	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)
EM117-22	0.6	0.22	49.7	0.09	100.0	0.00
EM117-23	1.2	0.43	50.3	0.09	100.7	0.26
EM117-24	0.7	0.26	60.0	0.00	100.4	0.11



計算公式: 誤差(%) = (待校品顯示值 - 校正器輸出值) ÷ (校正器輸出值 + 273) × 100%

審核人員:



林坤輝 112.7.6

頁次:

015

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表												
(文件編號: DQ-22301-134-1) (版次: 6-2 版) (112.09.15)												
校正地點: 正修科技大學			校正日期: 112.09.15			校正人員: 陳俊成 陳俊成		審核人員: 張仲輝		稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010		
大氣壓力: 756 mmHg			大氣溫度: 26.6 °C			稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010		稀釋器序號: 10400322				
乾式流量計 廠牌/型號: BIOS 530-II			乾式流量計 序號: 208385			流量範圍: 0.3-30L/min		外校日期: 2023.06.16				
乾式流量計 廠牌/型號: BIOS 530+L			乾式流量計 序號: 207099			流量範圍: 5-500mL/min		外校日期: 2023.06.16				
零級空氣輸出流量	待校儀器設定值(L/min)	環境溫度°C	標準流量計測試(L/min)						平均值Qa	修正值Qs(L/min)	誤差值(%)	
			1	2	3	4	5	6				
	8	28.2	8.1905	8.1942	8.1727	8.1714	8.1886	8.1795	8.18	8.05	0.67	
	7	28.1	7.1215	7.1176	7.1178	7.1199	7.1224	7.1225	7.12	7.01	0.14	
	6	28.1	6.122	6.1123	6.0921	6.1081	6.1022	6.1007	6.11	6.01	0.19	
	5	28.1	5.0911	5.1002	5.0833	5.0994	5.1118	5.1207	5.10	5.02	0.44	
	4	28	4.0782	4.0666	4.059	4.062	4.0637	4.0763	4.07	4.01	0.15	
	3	27.9	3.0423	3.0481	3.0598	3.0616	3.0567	3.0432	3.05	3.01	0.22	
	2	27.9	2.0297	2.0054	2.0052	2.0074	2.0178	2.0234	2.01	1.98	-0.76	
	斜率		1.0078		截距		-0.0254		相關係數		0.9999	
標準氣體輸出流量	待校儀器設定值(ml/min)	環境溫度°C	標準流量計測試(ml/min)						平均值Qa	修正值Qs(L/min)	誤差值(%)	
			1	2	3	4	5	6				
	80	26.8	80.963	81.096	81.221	81.174	80.967	81.092	81.09	80.17	0.22	
	60	26.7	60.584	60.669	60.714	60.547	60.743	60.584	60.64	59.98	-0.04	
	40	27	40.252	40.239	40.364	40.217	40.228	40.412	40.29	39.81	-0.48	
	20	26.9	20.396	20.412	20.334	20.271	20.347	20.328	20.35	20.11	0.56	
	7	27.2	7.136	7.167	7.122	7.163	7.139	7.128	7.14	7.05	0.75	
	斜率		1.0007		截距		-0.0034		相關係數		0.9999	
	零級空氣輸出流量檢量線圖											
	檢量線											
標準氣體輸出流量檢量線圖												
檢量線												

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表									
(文件編號: DQ-22301-134-2) (版次: 6-2 版) (112.09.15)									
校正地點: 正修科技大學			校正日期: 112.09.15		校正人員: 陳俊成		審核人員: 林坤輝		林坤輝
大氣壓力: 756 mmHg		環境溫度: 27.2 °C		稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010			稀釋器序號: 10400322		
二氧化硫分析儀多點校正紀錄表									
標準品編號: ET0039636			標準品濃度: 19.9 ppm		鋼瓶壓力: 1900 psi		有效日期: 115.03.21		
標準品編號: JE016			標準品濃度: 10.38 ppm		鋼瓶壓力: 1400 psi		有效日期: 113.03.28		
儀器廠牌: HORIBA		儀器型號: ASPA-370		儀器序號: IRB4EL9N		測定範圍: 250 ppb			
SO ₂ 分析儀 檢量線	高濃度檢量線		配製濃度(ppb)(X值)		儀器測值(ppb)(Y值)		偏移值		斜率
	100%全幅濃度		200		201.5		1.5		1.0061
	75%全幅濃度		150		151.6		1.6		截距
	50%全幅濃度		100		100.9		0.9		0.314
	25%全幅濃度		50		49.6		-0.4		相關係數
	10 ppb		10		10.9		0.9		1
	零級空氣		0		0.5		0.5		
檢量線圖									
$y = 1.0061x + 0.314$ $R^2 = 1$									





空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-5) (版次: 6-1 版) (核准日期: 105.04.15)

校正地點：		正修科技大學		校正日期：		112.06.26		校正人員：		張宏富		審核人員：		林坤輝							
大氣壓力：		758		mmHg		環境溫度：		26.6		℃		稀釋器廠牌/型號：		SABIO/4010		稀釋器序號：		10400322			
一氧化氮分析儀多點校正記錄表																					
標準品編號：		UN0041		高濃度檢量線		標準品濃度：		3949		ppm		鋼瓶壓力：		1360		psi		有效日期：		114.09.01	
標準品編號：		JE016		低濃度檢量線		標準品濃度：		2001		ppm		鋼瓶壓力：		1400		psi		有效日期：		113.03.28	
儀器廠牌：		HORIBA		儀器型號：		APMA-370		儀器序號：		UP9H442A		測定範圍：		50		ppm					

CO分析儀 檢量線	高濃度檢量線	配製濃度(ppm)(X值)	儀器測值(ppm)(Y值)	偏移值	斜率
	100%全幅濃度	38.53	38.45	-0.08	0.9983
	80%全幅濃度	30.82	30.86	0.04	截距
	60%全幅濃度	23.12	23.19	0.07	0.0619
	40%全幅濃度	15.41	15.51	0.10	相關係數
	20%全幅濃度	7.71	7.74	0.03	1
	零級空氣	0	0.01	0.01	
	低濃度檢量線	配製濃度(ppm)(X值)	儀器測值(ppm)(Y值)	偏移值	斜率
	100%全幅濃度	19.28	19.42	0.14	1.0074
	80%全幅濃度	15.42	15.57	0.15	截距
	60%全幅濃度	11.57	11.67	0.10	0.0186
	40%全幅濃度	7.71	7.83	0.12	相關係數
	20%全幅濃度	3.86	3.88	0.02	1
	零級空氣	0	0.01	0.01	





空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-6) (版次: 6-2 版) (核准日期: 112.03.29)

校正地點：		正修科技大學		校正日期：		112.07.7		校正人員：張宏富		審核人員：林坤輝	
大氣壓力：		758 mmHg		環境溫度：		26.6 ℃		稀釋器廠牌/型號：		SABIO/4010	
								稀釋器序號：		10400322	
臭氧分析儀多點校正紀錄表											
儀器線性誤差(E%)=		-1.50		100%全幅濃度=		203.7 ppb		40%全幅濃度=		82.7 ppb	
								稀釋倍數=		2.5	
儀器廠牌：		HORIBA		儀器型號：		APOA-370		儀器序號：		38T9HK6L	
								儀器外校日期：		111.12.08	
								測定範圍：		250 ppb	

O ₃ 分析儀 檢量線	高濃度檢量線	配製濃度(ppb)(X值)	儀器測值(ppb)(Y值)	偏移值	斜率
	100%全幅濃度	200	205.0	5	1.0156
	80%全幅濃度	160	164.6	4.6	截距
	60%全幅濃度	120	124.0	4	1.9762
	40%全幅濃度	80	83.4	3.4	相關係數
	20%全幅濃度	40	41.7	1.7	1
	零級空氣	0	2.5	2.5	
	低濃度檢量線	配製濃度(ppb)(X值)	儀器測值(ppb)(Y值)	偏移值	斜率
	100%全幅濃度	100	103.6	3.6	1.0143
	80%全幅濃度	80	83.2	3.2	截距
	60%全幅濃度	60	62.9	2.9	2.0143
	40%全幅濃度	50	52.7	2.7	相關係數
	20%全幅濃度	40	42.1	2.1	0.9999
	零級空氣	0	2.3	2.3	



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-7) (版本: 0 - 1 版) (核准日期: 105.04.15)


校正地點: 正修科技大學 校正日期: 112.07.08 校正人員: 賴宏寶 賴宏寶 審核人員: 林坤輝 林坤輝
 大氣壓力: 757 mmHg 環境溫度: 26.3 °C 稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010 稀釋器序號: 10400322

總碳氫化合物分析儀多點校正紀錄表


標準品編號: UN0041 標準品濃度: 1082 ppm 鋼瓶壓力: 1360 psi 有效日期: 114.09.01
 氫氣鋼瓶編號: 1B8S84616 鋼瓶壓力: 1490 psi 零級空氣鋼瓶編號: XL002808 鋼瓶壓力: 1600 psi
 儀器廠牌: HORIBA 儀器型號: APHA-370 儀器序號: V7L7XSD0 測定範圍: 50 ppm

項目	濃度	配製濃度(ppm)(X值)	儀器測值(ppm)(Y值)	偏移值	甲烷	THC
80%測定範圍濃度	40	40	40.35	0.35	0.25	1.0078
60%測定範圍濃度	30	30	30.37	0.37	0.15	1.0043
40%測定範圍濃度	20	20	20.20	0.20	0.06	0.07
20%測定範圍濃度	10	10	10.13	0.13	0.06	0.034
零級空氣	0	0	0.08	0.08	0.1	1

THC分析儀
檢量線



THC檢量線圖



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-8) (版本: 0 - 1 版) (核准日期: 105.04.15)

校正地點: 正修科技大學 校正日期: 112.07.07 校正人員: 賴宏寶 賴宏寶 審核人員: 林坤輝 林坤輝

氣象監測儀校正紀錄表

轉速計廠牌: YOUNG 轉速計序號: 2332 轉速計外部校正日期: 2023.05.02
 溫度計廠牌: 3407 溫度計範圍: -1 ~ 51 °C 溫度計外部校正日期: 104.07.23

儀器廠牌: YOUNG 儀器型號: * 儀器序號: 大氣壓力: 758 mmHg

氣象監測儀	風向<±5 (Deg)	校正方位 (DEG)	儀器反應值(DEG)		順時針方向		逆時針方向	
			順時針方向	逆時針方向	順時針方向	逆時針方向		
		360	0.6	0.7	0.6	-359.3		
		90	91.4	92.4	1.4	2.4		
		180	181.4	182.2	1.4	2.2		
		270	270.3	270.9	0.3	0.9		
	風速 (5m/s以下± 0.25m/s ; 5m/s以上±2%)	轉速 (rpm)	標準值 (m/sec)	反應值 (m/sec)	差值(m/sec)	誤差百分比 (%)		
		0	0	0.1	0.1	※		
		300	1.47	1.58	0.11	-		
		700	3.43	3.47	0.04	-		
		2000	9.8	9.89	-	0.92		
		4000	19.6	19.72	-	0.61		
		※風速標準值=轉速x0.0049						
	溫度 (±0.5℃)	項次	標準值 (℃)	反應值 (℃)	差值(℃)		誤差百分比 (%)	
		1	30.1	30.3	0.2		0.66	
		2	30	30.2	0.2		0.67	
		3	30.1	30.3	0.2		0.66	
		濕度 (<±5%)	項次	乾球溫度	濕球溫度	標準濕度 (%)	反應值 (%)	差值
	1		30.5	28.9	70.59	71.9	1.31	1.85
	2		30.5	28.7	69.54	71.5	1.96	2.82
3	30.4		28.8	70.62	71.3	0.68	0.97	

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號：DQ-22301-134-9) (版本：6-1 版) (儀器型號：105.04.15)

校正地點：	玉山寶光聖堂	校正日期：	112.10.02	校正人員：	陳俊成	審核人：	林坤輝
大氣壓力：	751 mmHg	環境溫度：	29.3 °C	稀釋器廠牌/型號：	SABIO/4010	稀釋器序號：	10.070400322

PM₁₀流量校正紀錄表

乾式流量計廠牌/型號：	BIOS	乾式流量計序號：	208385	流量範圍：	0.3~30L/min	外校日期：	2023.06.16
乾式流量計外校斜率：	1.0053	外校截距：	-0.0262	儀器廠牌：	BAM	儀器序號：	BN20626
項目	PM ₁₀ 儀器流量顯示值 L/min	標準流量計 L/min	校正值 Qa	誤差百分比 (%)	平均誤差百分比 (%)		
次數	Qs(未連接標準流量計)	Qb(連接標準流量計)	原始讀值 Qbo				
1	16.7	16.7	17.056	16.55	0.89		
2	16.7	16.7	17.072	16.57	0.80		
3	16.7	16.7	17.077	16.57	0.77		
4	16.7	16.7	17.068	16.56	0.82		
5	16.7	16.7	17.075	16.57	0.78		

$$Qa = \frac{Pa}{Qbo} \times \frac{298}{273 + Ta} - b$$

計算公式： $Qa = \frac{Pa}{Qbo} \times \frac{298}{273 + Ta} - b$ 平均誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正、誤差百分比 (%) = $\frac{|Qb - Qa|}{Qa} \times 100$

PM₁₀之β-ray強度檢查：

項目	校正膜片標準值 (Mo) mg/cm ₂ 或mgABS	校正膜片檢查值 (M) mg/cm ₂ 或mgABS	誤差百分比 (%)	平均誤差百分比 (%)
次數				
1	0.869	0.876	0.81	0.88
2	0.869	0.878	1.04	
3	0.869	0.876	0.81	

誤差百分比 (%) = $\frac{|M - Mo|}{Mo} \times 100$ ，平均誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正。

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-10) (版本: 6 - 2 版) (核准日期: 2023.06.09)

校正地點:	玉山寶光聖堂	校正日期:	112.10.02	校正人員:	陳俊成	審核人員:	林坤輝
大氣壓力:	750 mmHg	環境溫度:	29.0 °C	小孔流量計廠牌/型號:	Tisch	流量計序號:	4096

TSP 流量多點校正紀錄表


小孔流量計外校斜率 m_1 ：		2.1136	小孔流量計外校截距 b_1 ：		-0.0059	相關係數：	0.9999	外校日期：	2023.06.09
高量採樣器廠牌：		Tisch	高量採樣器儀器編號：		SP55-15				
項目 次數	水柱壓差(Δ H)mmH ₂ O	(ΔH_2O) _{STD}	標準流量(Q)m ³ /min		高量採樣器流量(Y)		Ycal m_2Q+b_2	%E= $\frac{Y-Y_{cal}}{Y_{cal}}\times 100$	誤差(%E)
			顯示值m ³ /min	修正值Nm ³ /min					
	1	4.6	2.12	1.00	1.1	1.07	1.07	0.17	
	2	6	2.42	1.15	1.2	1.17	1.17	0.53	
	3	7.2	2.65	1.26	1.3	1.27	1.26	0.83	
	4	9.2	2.99	1.42	1.4	1.36	1.38	0.96	
5	10.6	3.21	1.52	1.5	1.46	1.45	0.50		
校正結果		斜率(m_2)	截距(b_2)	0.3259	線性相關係數(r)				
		0.7404	0.996						

※小孔校正器水柱壓差-流量計算公式:

$$(\Delta H_2 O)_{STD} = \sqrt{\frac{\Delta H \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}}$$

$$Q = \frac{(\Delta H_2 O)_{STD}}{m_1} - b_1$$

TSP 流量檢量線圖



空氣中 PM_{2.5} 採樣現場查核紀錄表

(文件編號: DQ-22001-55-1) (版次: 6-3 版) (核准日期: 103.10.06)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作			校正人員	陳良成
測站位置	佛羅多	現場編號	112102650-1	審查人員	陳曉弘
採樣儀器廠牌	BGI	儀器型號	PQ200	儀器序號	1233
標準流量計廠牌	BIOS	儀器型號	530-H	儀器序號	20382938
標準氣壓計廠牌	SATO	儀器型號	7610-20	儀器序號	89097

1. 現場採樣前儀器壓力計及溫度比對 (參考氣壓計編號: SM170-20; 參考溫度計編號: EM117-2)

參考氣壓計	759 mmHg	參考溫度計	26.5 °C	參考溫度計	26.9 °C
儀器氣壓計	758 mmHg	儀器大氣溫度計	26.8 °C	儀器濾紙溫度計	26.3 °C

2. 現場採樣前儀器外部測漏

測漏時系統起初負壓值	104 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	100 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

3. 現場採樣前儀器內部測漏

測漏時系統起初負壓值	92 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	91 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

4. 採樣前流量校正與確認

校正日期	112.10.26	大氣壓力	758 mmHg	大氣溫度	27.3 °C
------	-----------	------	----------	------	---------

a. 流量多點校正 (校正時間: 08:36)

儀器流量設定值 L/min	15.0	18.4	16.7
標準流量計顯示值 L/min	15.008	18.409	16.710

b. 流量單點確認 (確認時間: 08:41) ※流量確認誤差百分比超過 ±4%，須重新多點校正。

儀器流量設定值 L/min	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
標準流量計顯示值 L/min	16.666	16.625	16.613	16.668	16.627
流量合格範圍 L/min	16.04 ~ 17.36				
是否合格	☒ 是 ☐ 否				

5. 現場採樣後儀器壓力計及溫度比對

參考氣壓計	759 mmHg	參考溫度計	28.9 °C	參考溫度計	30.2 °C
儀器氣壓計	759 mmHg	儀器大氣溫度計	29.6 °C	儀器濾紙溫度計	31.0 °C

6. 現場採樣後儀器外部測漏

測漏時系統起初負壓值	97 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	94 cmH ₂ O
☐ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

7. 現場採樣後儀器內部測漏

測漏時系統起初負壓值	100 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	98 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

8. 採樣後流量確認 (確認時間: 10:23) ※流量確認誤差百分比超過 ±4%，須重新採樣。

校正日期	112.10.27	大氣壓力	757 mmHg	大氣溫度	29.8 °C
儀器流量設定值 L/min	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
標準流量計顯示值 L/min	16.520	16.482	16.810	16.491	16.483
流量合格範圍 L/min	16.04 ~ 17.36				
是否合格	☒ 是 ☐ 否				

9. 採樣後樣品運送保存以 ☐4°C 以下 ☒4°C 至 25°C。



精湛檢驗科技股份有限公司



校正報告書

第1頁 共3頁

收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H285
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MeşaLabs	儀器型號	530-H	儀器序號	208385
校正環境條件	環境溫度		(23.0 ± 2.0) °C		相對濕度 (50 ± 10) %

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流率平均值 dm ³ /min(nlpm)	標準值平均值 dm ³ /min(nlpm)	相對器差平均值 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
0.2992	0.3000	-0.25	0.80	2.0
0.9971	1.0051	-0.80	0.71	2.0
10.034	10.042	-0.08	0.65	2.0
20.07	20.03	0.21	0.63	2.0
30.07	29.90	0.57	0.64	2.0

註：針對被校件重複執行3次校正，列於報告第2頁，再將3筆校正結果取平均，列於報告第1頁。

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試，校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室，校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。
本校正報告書僅對上述待校儀器有效，且未獲得實驗室同意，此校正報告不得影印複製，但全文複製除外。

機構名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
實驗室名稱：校正實驗室
實驗室主管：康肇偉

精湛檢驗科技(股)公司
校正實驗室
負責人：余建中
檢驗室主任：康肇偉

報告簽署人
報告日期 2023/6/17



請撥冗提供
您寶貴意見

新北市中和區中正路716號14樓
TEL：(02)8228-0770 FAX：(02)8228-0760

報
精湛
才
負
檢
驗



精湛檢驗科技股份有限公司



TAF
Calibration Laboratory
1325

校正報告書

第2頁 共3頁

收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H285
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530-H	儀器序號	208385
校正環境條件		環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C	相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流率 dm ³ /min(nlpm)	標準值 dm ³ /min(nlpm)	相對器差 (%)		
0.2990	0.2998	-0.29		
0.2991	0.2998	-0.23		
0.2996	0.3003	-0.22		
0.9972	1.0047	-0.75		
0.9971	1.0055	-0.84		
0.9971	1.0052	-0.81		
10.026	10.036	-0.11		
10.030	10.036	-0.06		
10.047	10.054	-0.06		
20.08	20.03	0.21		
20.07	20.03	0.20		
20.07	20.03	0.23		
30.10	29.92	0.60		
30.06	29.90	0.54		
30.06	29.88	0.57		

依線性方程式 $y = b + mx$, m : 斜率, b : 截距, x : 標準值, y : 儀器流率

檢量線: $y = -0.0262 + 1.0053 x$

線性相關係數 (R值) = 1.0000

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試, 校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室, 校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。
本校正報告書僅對上述待校儀器有效, 且未獲得實驗室同意, 此校正報告不得摘錄複製, 但全文複製除外。

機構名稱: 精湛檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱: 校正實驗室

實驗室主管: 康肇偉



請撥冗提供
您寶貴意見

新北市中和區中正路716號14樓

TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

告專
驗科技(公)
正實
人: 余
主任



收件日期	2023/6/7	校正日期	2023/6/16	報告編號	EK23H285
------	----------	------	-----------	------	----------

II. 校正說明

1. 校正日期與地點

本校正作業係 2023年6月16日 於精進檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

2. 校正方法

2.1 本校正之實施依據為氣體流量量測校正程序。

2.2 本校正之執行，待校件於流量量測校正系統之 下游。

2.3 將待校件之流率與標準件流率進行計算，求出相對器差 (E_R)，定義如下：

$$E_R = \frac{V - V_n}{V_n} \times 100(\%)$$

V = 待校件之換算流率。

V_n = 標準件之換算流率。

2.4 流率單位說明：nlpm 係表示 常態狀態下之單位時間流率 L/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	國家度量衡標準實驗室	F220033B	111/1/18	二年
BRONKHORST 2000 sccm	M14204910B	國家度量衡標準實驗室	F220032B	111/1/12	二年
BRONKHORST 100 sccm	M14204910C	國家度量衡標準實驗室	F220031B	111/1/13	二年
BIOS DCNS 大氣壓力計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A061053	112/1/10	一年
BIOS DCNS 溫度計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A021015	112/1/12	一年

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據氣體流量校正量測系統評估報告進行評估。

4.2 本校正報告中擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準95 %之下，涵蓋因子 $k = 2$ 。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下：

$$u_c = \sqrt{(u_{q_{v,s}})^2 + (u_{q_{v,rep}})^2 + (u_{q_{mr}})^2 + (u_{cr})^2}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。

$u_{q_{v,s}}$ = 系統流量的組合不確定度，其值引用自評估報告，

5 to 10 sccm 為 0.75，10 to 25 sccm 為 0.42，25 to 100 sccm 為 0.42，100 to 500 sccm 為 0.39，500 to 2000 sccm 為 0.35，2 to 7 slpm 為 0.31，7 to 30 slpm 為 0.31。

$u_{q_{mr}}$ = 待校件最小解析度標準不確定度。

$u_{q_{v,rep}}$ = 待校件量測重複性標準不確定度。

u_{cr} = 待校件顯示值變動範圍標準不確定度。

5. 注意事項

5.1 使用校正介值為 空氣。

5.2 本次校正作業之流率設定基準為 流量量測校正系統。

5.3 本次校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa。

5.4 校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力，並將標準件換算成此狀態下體積流率。

5.5 本次校正作業係讀取流量計顯示之體積流率，顯示值變動範圍於儀器流率 0.3 dm³/min(nlpm) 時為 0.00 dm³/min(nlpm)，儀器流率 1.0 dm³/min(nlpm) 時為 0.00 dm³/min(nlpm)，儀器流率 10.0 dm³/min(nlpm) 時為 0.03 dm³/min(nlpm)，儀器流率 20.1 dm³/min(nlpm) 時為 0.01 dm³/min(nlpm)，儀器流率 30.1 dm³/min(nlpm) 時為 0.06 dm³/min(nlpm)。

III. 參考資料

1. 氣體流量校正量測系統評估報告(文件編號SQI12m)，112.06.09，13.0版。

2. 氣體流量量測校正程序(文件編號SPT26m)，112.06.09，13.0版。

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭衍有限公司
CHAO-LI CO., LTD.

高雄市中區區京吉七路 55 號

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Service No.: CLAI120628-M

Page: 1 of 2

Report No.: CLP1381-112



申請單位: 正修科技大學超微量研究科技中心

Applicant

廠商地址: 高雄市鳥松區澄清路840號

Address

儀器名稱: 太氣壓力計

Equipment

製造廠商: SK SATO

Manufacturer

校正程序: CL-SCP-P03

Procedure used

報告日期: 2023.06.28

Report Date

報告日期: 2023.07.03

Report Date

規格 / 規格: (930 to 1060) hPa

Model/Specification

儀器序號: 89097

Serial No.

校正地點: ☒ 送校 ☐ 校地點

Calibration Address

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱
Equipment製造廠商
Manufacturer型號 / 序號
Model / Serial No.

Digital Pressure Gauge

ADDITEL

681 / 211H14080020

追溯機構
Traceability報告號碼
Report No.標準器校正日期 / 有效日期
Calibration Date / Due Date

PTI (TAF 1805)

22A081053

2022.01.13 / 2024.01.12

昭衍有限公司特此證明本報告係根據國際標準之委託儀器已與上列標準器做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家度量衡標準實驗室或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025:2017 之要求。

The standards used for the calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system is in compliance with ISO/IEC 17025:2017.

本校正報告係根據 ISO/IEC 17025:2017 之要求，本校正報告係根據 ISO/IEC 17025:2017 之要求，本校正報告係根據 ISO/IEC 17025:2017 之要求。

The calibration report is valid and effective.

報告簽署者: 連綿 (Report Signatory)

報告簽署者: 連綿 (Report Signatory)

報告簽署者: 連綿 (Report Signatory)

報告簽署者: 連綿 (Report Signatory)

報告簽署者: 連綿 (Report Signatory)

報告簽署者: 連綿 (Report Signatory)

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭衍有限公司
CHAO-LI CO., LTD.

高雄市中區區京吉七路 55 號

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page: 2 of 2

Report No.: CLP1381-112

校正結果

1. 大氣壓力

標準值 (hPa)	指示值 (hPa)	偏差值 (hPa)	擴充不確定度 (hPa)	涵蓋因子 k
988.3	970	2	3	2.01
983.5	985	2	3	2.01
999.0	1000	1	3	2.01
1015.4	1015	0	3	2.01
1028.8	1028	-1	3	2.01

說明:

1. 本報告僅針對此校正件有效，並請勿分發使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得複製或遺失，但全文複印除外。

2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。

3. 校正方式: 依本實驗室 CL-SCP-P03(1)大氣壓力校正程序書。

4. 本報告書已依追溯附件器差值採取修正。

5. 校正結果欄位說明:

5.1 標準值: 標準件之標準值。

5.2 指示值: 待校件之指示值。

5.3 偏差值 = 指示值 - 標準值。

6. 擴充不確定度: 本系統係參考本中心之【大氣壓力校正系統評估報告 CL-MSVR-P03(18)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。

7. 單位換算: 1 kgf/cm² = 0.0980665 MPa; 1 psi = 0.00689 MPa;

1 bar = 100 kPa; 1 mmHg = 0.1333 kPa; 1 mmHg = 0.1333 kPa。

以下空白

熱電偶校正記錄表

(文件編號: DO-21901-107) (版次: 6-1 版) (核准日期: 104.04.24)

校正地點: 樣品室

校正日期: 112.07.06

校正人員: 陳育宏

環境濕度: 58 %

大氣壓力: 753 mmHg

大氣溫度: 24.6 °C

1. 熱電偶溫度校正:

標準溫度計廠牌: precision

編號: 504

量測溫度範圍: -10 ~ 52°C

標準溫度計廠牌: *

編號: *

量測溫度範圍: *

(允收範圍: 誤差須在 ±2.0°C 以內。)

校正溫度 熱電偶編號	冰點(0°C)			室溫		
	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C
EM117-21	0.0	0.2	0.2	24.9	22.9	1.0
EM117-23	0.0	0.1	0.1	25.0	24.2	0.8
EM117-24	0.2	0.2	0.0	24.2	23.3	0.9

計算公式: $E = B - A$

2. 溫度顯示器溫度訊號校正:

訊號校正器型號: PRC V9123

序號: 05160828

(允收範圍: 誤差須在 ±1.5% (以絕對溫度計算) 以內。)

校正器輸出溫度 熱電偶 溫度顯示編號	0°C		50°C		100°C	
	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)
EM117-22	0.6	0.22	49.7	0.09	100.0	0.00
EM117-23	1.2	0.43	50.3	0.09	100.7	0.26
EM117-24	0.7	0.26	50.0	0.00	100.4	0.11

計算公式: 誤差(%) = (待校品顯示值 - 校正器輸出值) ÷ (校正器輸出值 + 273) × 100%

審核人員: 林育宏

噪音計與振動計校正紀錄

專案編號: G0112 Z-1059

校正人員: 許金發

監測地點: 工廠園

校正日期: 112.10.12

噪音計	廠牌型號(儀器序號):		音位校正器 dB(A)		風速風向計	
	☐ RION NL-31 (00341529) ☒ RION NL-31 (00652071) ☐ RION NL-31 (00672906) ☐ RION NL-31 (00341559) ☐ RION NL-32 (00482665) ☐ RION NL-52 (01054262) ☐ 濾波器編號: 00580211 ☐ 其他		☐ Cirrus CR515 (99225) ☒ Cirrus CRL511E (021616) ☐ Cirrus CR513A (029099) ☐ 01dB CAL21 34164941(2016) ☐ RION NC-705(080423103) 頻率 _____ HZ ☐ 其他		☐ DAVIS 7911 (41820) ☒ DAVIS 7911 (41825) ☐ DAVIS 7911 (11079) ☐ DAVIS 7911 (11111) ☐ DAVIS 7911 (11112) ☐ DAVIS 7911 (11151) ☐ DAVIS 7911 (11114) ☐ 其他	
攜出前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.0	94.0	94.0		
量測前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.0	94.0	94.0		
量測後	外部音響校正 dB(A)		備註: ※量測前、後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB(A)。			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]				
	94.1	94.1				

振動計	廠牌型號(儀器序號):		振動校正器 dB	
	☐ RION VM-53A (00551559/51161) ☐ RION VM-53A (00751723/52550) ☐ RION VM-53A (00504850/62004) ☐ RION VM-53A (00157200/40570) ☐ RION VM-55 (01261270/62119) ☐ 其他		☐ RION VP-33 (00390211) ☐ RING-IN VP-303(XU112208198) ☐ 其他	
攜出前	外部校正 dB		內部校正 dB	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
現場	量測前內部校正 dB		量測後內部校正 dB	
	設定值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
攜入後	外部校正 dB		備註:	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)		

審核者:

廖得利

A083

13.28-1120406

工服 NO. 23-05-BAC-736-01

財團法人台灣商品檢測驗證中心



校正報告

CALIBRATION REPORT

收件日期: May 26, 2023

Receipt Date

發行日期: Jun. 09, 2023

Report Issue Date

TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER

Page 1 of 3

顧客名稱 建利環保顧問股份有限公司

Customer

顧客地址 高雄市前鎮區新街路286之9號7樓之2

Address

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Level Calibrator

Instrument

製造商: Cirrus

Manufacturer

型別: CRL 511E

Model No.

識別號碼: 021616

ID. No.

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文。未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告，完整複製則不在此限。

The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: ☒ 僅量測 ☐ 調整

Calibration Information Calibration Only Adjusted

環境狀態: 環境溫度: $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，相對濕度: $(50 \pm 10)\%$

Environmental Conditions

校正日期: Jun. 05, 2023

Calibration Date

建議再校日期: _____

Recommended Recalibration Date

校正地點: 財團法人台灣商品檢測驗證中心校正實驗室

Laboratory Location

實驗室名稱地址: ☒ 1. 校正實驗室 33383 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886-3-3280026

Laboratory Name and Address 2. 新竹校正實驗室 30075 新竹市科學園區園區二路47號205室 TEL:+886-3-5798806

3. 台中校正實驗室 42882 台中市大雅區科雅西路29號2樓217室 TEL:+886-4-23584899

4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL:+886-6-2925787#50,51

財團法人台灣商品檢測驗證中心特此證明報告內記載之受校儀器已與標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025之規定。

Taiwan Testing and Certification Center hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from Taiwan Testing and Certification Center are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣商品檢測驗證中心

Taiwan Testing and Certification Center



報告簽署人

Approved by



郭叔隆 判定合格

2023-1-10

使用校正依據 CALIBRATION PROCEDURE USED

1. 「音壓位準校正器校驗程序書」，B00-CD-061，1st Edition。

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱【廠牌/型號】【識別號碼】 Nomenclature【Mfg./Model No.】【ID. No.】	校正單位(認可編號) Cal. Source(ACCRED Code)	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Cal. Date	有效日期 Due Date
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【13040128-001】	ETC(TAF 0025)	22-05-BAC-482-09L	2022/06/09	2023/06/08
Microphone【B&K 4134】 【13041405-001】	ETC(TAF 0025)	22-07-BAC-555-29L	2022/08/11	2023/08/10
Multifunction acoustic calibrator 【B&K 4226】 【13042004-001】	NML(TAF N1001)	A230047A	2023/03/10	2024/09/09
Pistonphone【B&K 4220】 【1404310】	NML(TAF N1001)	A220011A	2022/01/06	2023/07/05
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【8006210】	NML(TAF N0688)	E230106A	2023/03/22	2025/03/21

郭叔隆

判定合格
2023.06.09

校正報告

財團法人台灣商品檢測驗證中心

工 服NO.23-05-BAC-736-01

CALIBRATION REPORT

TAIWAN TESTING AND
CERTIFICATION CENTER

Page 3 of 3

1.Sound Pressure Level Check:

Nominal(dB)	Actual(dB)
94.0	94.1
104.0	104.0

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual(Hz)
1000	997.5

3.Second Harmonic Distortion Check : 0.36 %

說明: 1.Expanded Uncertainty : SPL = 0.2 dB

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

2.Expanded Uncertainty : Frequency = 0.020 %

本校正報告內的相對擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，相對擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為相對組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

3.電源開關有點接觸不良。

郭叔隆 判定合格
2023.06.09



噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

- 主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。

中華民國 111 年 05 月 11 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣商品檢測驗證中心發證

郭叔隆 判定合格
2022.05.13



Tai Yi

太
一
電
子
檢
測
有
限
公
司

校
正
實
驗
室

校正報告

Calibration Certificate



校 正 日 期 2023/03/28

Calibration Date

儀 器 名 稱 風杯式風速計

Equipment

廠 牌 DAVIS

Manufacturer

型 號 7911

Model No.

序 號 / 識 別 號 碼 102020701-E30-11(41825)

Serial No./ ID No.

送 校 單 位 建利環保顧問股份有限公司

Applicant

送 校 單 位 地 址 高雄市前鎮區新街路288-8號6F-2

Applicant Address

- 上項儀器經本實驗室以誠信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。
- The instrument mentioned above has been calibrated in good faith by our laboratory. The details of the calibration results can be found in this certificate.
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
- The value in this certificate are the results of calibration performed in the environment specified by this laboratory.
- 本報告校正之結果僅對校正報告內提及之送校件有效。
- The results of the calibration in this certificate are only valid for the instruments sent for calibration mentioned in the calibration certificate.
- 本校正報告未得到實驗室書面同意不得任意摘錄或複製使用，但全文複製除外。
- This certificate shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.



報告簽署人
Signed by

林柏宇

報告發行日期
Issue Date

2023/03/29

※此台設備只可用於10%以下監測作業



判定合格
2023.03.31

Certificate No.: B4303230303





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

► 校正環境條件 *Environmental Condition*

實驗室環境： 溫度： $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
相對濕度： $(50 \pm 25) \%$
大氣壓力： $(1013 \pm 20) \text{hPa}$

► 校正地點 *Calibration Location*

新北市深坑區北深路三段270巷12號3樓 RKH01 流量實驗室

► 校正方法 *Calibration Procedure*

- 本校正之實施依據為風速計校正程序 (文件編號：WI02KH-1 V5.3)
- 將待校風速計置於風洞測試段中與標準件風速計進行風速比對校正。
- 標準值：標準件之讀值。
- 器示值：待校件之讀值。
- 校正結果為六次量測讀值之平均值。

► 擴充不確定度 *Expanded Uncertainty*

- 本報告之擴充不確定度評估依據：
風速計校正系統評估報告 (文件編號：WI04KH-1)
- 擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2$ ，為信賴水準約95 %之涵蓋因子。

► 計算公式 *Equation*

- 器差值 = 器示值 - 標準值。

► 校正說明 *Description of Calibration*

- 收件日期為 2023/03/23。
- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 校正時，待校件感測器搭配之主機(廠牌/型號/序號)：Jauntering / VS7 / VS1789。

郭叔隆 判定合格
2023.03.31

Certificate No. :B4303230303





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory


➤ 校正結果 Calibration Results

• 風速 Velocity

標準值 m/s	器示值 m/s	器差值 m/s	擴充不確定度 m/s
3.0	2.9	-0.1	0.2
5.0	5.0	0.0	0.5
10.0	10.5	0.5	0.7
20.0	21.4	1.4	0.9

器差值(m/s)
Deviation

器差圖
Deviation Chart



➤ 校正使用之標準件 Standard for Calibration

儀器名稱 Nomenclature 廠牌/型號 Mfg./Model No.	序號 Serial No.	校正機構及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Trace. Date	有效日期 Due Date
熱線式風速計 TS1/8465-300-1	69090020	TAI-A4301070501	2023/01/16	2024/01/12

校正報告上的標準件可追溯至國際單位制(SI)，透過中華民國國家標準實驗室(NML)、美國國家標準實驗室(NIST)、
簽署CIPM MRA之國家級計量機構或認證實驗室。

The measurement standard(s) listed on the calibration certificate are traceable to the International System of Units (SI) through NML/ROC, NIST/USA,
other National Metrology Institute signatories to CIPM MRA or an accredited laboratory.

郭叔隆 判定合格
2023.03.31

Certificate No.: B4303230303





Tai Yi

太一電子檢測有限公司 校正實驗室

TAI YI ELECTRONICS & SURVEILLANCE CO., LTD. CALIBRATION LABORATORY

文件編號：F18-1(版本：5.0)

Document No.： F18-1(Ver：5.0)



判定合格

2023.03.31

Certificate No. :B4303230303



噪音計與振動計校正紀錄

專案編號: GD112721203

校正人員: 楊承恩

監測地點: 工廠周界

校正日期: 112.11.22

噪音計	廠牌型號(儀器序號):		音位校正器 dB(A)		風速風向計	
	☐ RION NL-31 (00341529) ☐ RION NL-31 (00652071) ☒ RION NL-31 (00672906) ☐ RION NL-31 (00341559) ☐ RION NL-32 (00482665) ☐ RION NL-52 (01054262) ☐ 濾波器編號: 00580211 ☐ 其他		☐ Cirrus CR515 (99225) ☒ Cirrus CRL511E (021616) ☐ Cirrus CR513A (029099) ☐ 01dB CAL21 34164941(2016) ☐ RION NC-705(080423103) 頻率 _____ HZ ☐ 其他		☐ DAVIS 7911 (41820) ☐ DAVIS 7911 (41825) ☐ DAVIS 7911 (11079) ☒ DAVIS 7911 (11111) ☐ DAVIS 7911 (11112) ☐ DAVIS 7911 (11151) ☐ DAVIS 7911 (11114) ☐ 其他	
攜出前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.5	94.0	94.0		
量測前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.4	94.0	94.0		
量測後	外部音響校正 dB(A)		備註: ※量測前、後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB(A)。			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]				
	94.1	94.4				

振動計	廠牌型號(儀器序號):		振動校正器 dB	
	☐ RION VM-53A (00551559/51161) ☐ RION VM-53A (00751723/52550) ☐ RION VM-53A (00504850/62004) ☐ RION VM-53A (00157200/40570) ☐ RION VM-55 (01261270/62119) ☐ 其他		☐ RION VP-33 (00390211) ☐ RING-IN VP-303(XU112208198) ☐ 其他	
攜出前	外部校正 dB		內部校正 dB	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
現場	量測前內部校正 dB		量測後內部校正 dB	
	設定值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
攜入後	外部校正 dB		備註:	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)		

審核者: 楊保村

A083

13.28-1120406

工服 NO. 23-05-BAC-736-01

財團法人台灣商品檢測驗證中心



收件日期: May 26, 2023

Receipt Date

發行日期: Jun. 09, 2023

Report Issue Date

校正報告 CALIBRATION REPORT

TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER

Page 1 of 3

顧客名稱 建利環保顧問股份有限公司

Customer

顧客地址 高雄市前鎮區新街路286之9號7樓之2

Address

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Level Calibrator

Instrument

製造商: Cirrus

Manufacturer

型別: CRL 511E

Model No.

識別號碼: 021616

ID. No.

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文。未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告，完整複製則不在此限。

The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: ☒ 僅量測 ☐ 調整

Calibration Information Calibration Only Adjusted

環境狀態: 環境溫度: $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，相對濕度: $(50 \pm 10)\%$

Environmental Conditions

校正日期: Jun. 05, 2023

Calibration Date

建議再校日期: _____

Recommended Recalibration Date

校正地點: 財團法人台灣商品檢測驗證中心校正實驗室

Laboratory Location

實驗室名稱地址: ☒ 1. 校正實驗室 33383 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL: +886-3-3280026

Laboratory Name and Address 2. 新竹校正實驗室 30075 新竹市科學園區園區二路47號205室 TEL: +886-3-5798806

3. 台中校正實驗室 42882 台中市大雅區科雅西路29號2樓217室 TEL: +886-4-23584899

4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL: +886-6-2925787#50,51

財團法人台灣商品檢測驗證中心特此證明報告內記載之受校儀器已與標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025之規定。

Taiwan Testing and Certification Center hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from Taiwan Testing and Certification Center are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣商品檢測驗證中心

Taiwan Testing and Certification Center



報告簽署人

Approved by



郭叔隆 判定合格

2023-1-10

使用校正依據 CALIBRATION PROCEDURE USED

1. 「音壓位準校正器校驗程序書」，B00-CD-061，1st Edition。

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱【廠牌/型號】【識別號碼】 Nomenclature【Mfg./Model No.】【ID. No.】	校正單位(認可編號) Cal. Source(ACCRED Code)	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Cal. Date	有效日期 Due Date
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【13040128-001】	ETC(TAF 0025)	22-05-BAC-482-09L	2022/06/09	2023/06/08
Microphone【B&K 4134】 【13041405-001】	ETC(TAF 0025)	22-07-BAC-555-29L	2022/08/11	2023/08/10
Multifunction acoustic calibrator 【B&K 4226】 【13042004-001】	NML(TAF N1001)	A230047A	2023/03/10	2024/09/09
Pistonphone【B&K 4220】 【1404310】	NML(TAF N1001)	A220011A	2022/01/06	2023/07/05
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【8006210】	NML(TAF N0688)	E230106A	2023/03/22	2025/03/21

郭叔隆 判定合格
2023.06.09

校正報告

財團法人台灣商品檢測驗證中心

工 服NO.23-05-BAC-736-01

CALIBRATION REPORT

TAIWAN TESTING AND
CERTIFICATION CENTER

Page 3 of 3

1.Sound Pressure Level Check:

Nominal(dB)	Actual(dB)
94.0	94.1
104.0	104.0

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual(Hz)
1000	997.5

3.Second Harmonic Distortion Check : 0.36 %

說明: 1.Expanded Uncertainty : SPL = 0.2 dB

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

2.Expanded Uncertainty : Frequency = 0.020 %

本校正報告內的相對擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，相對擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為相對組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

3.電源開關有點接觸不良。

郭叔隆 判定合格
2023.06.09

ETC

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

- 主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。

中華民國 111 年 05 月 26 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣商品檢測驗證中心發證

郭叔慶 判定合格

2022.05.30



Tai Yi

太
一
電
子
檢
測
有
限
公
司

校
正
實
驗
室

校正報告

Calibration Certificate



校 正 日 期 2023/02/17
Calibration Date

儀 器 名 稱 風杯式風速計
Equipment

廠 牌 DAVIS
Manufacturer

型 號 7911
Model No.

序號 / 識別號碼 106022211-M114-2(11111)
Serial No./ ID No.

送 校 單 位 建利環保顧問股份有限公司
Applicant

送 校 單 位 地 址 高雄市前鎮區新衙路288-8號6F-2
Applicant Address

- 上項儀器經本實驗室以誠信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。
- *The instrument mentioned above has been calibrated in good faith by our laboratory. The details of the calibration results can be found in this certificate.*
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
- *The value in this certificate are the results of calibration performed in the environment specified by this laboratory.*
- 本報告校正之結果僅對校正報告內提及之送校件有效。
- *The results of the calibration in this certificate are only valid for the instruments sent for calibration mentioned in the calibration certificate.*
- 本校正報告未得到實驗室書面同意不得任意摘錄或複製使用，但全文複製除外。
- *This certificate shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.*



報告簽署人
Signed by

林柏宇

報告發行日期
Issue Date

2023/02/18

郭叔隆 判定合格

2023.02.21

Certificate No.: B4302150501





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

► 校正環境條件 *Environmental Condition*

實驗室環境： 溫度： $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
相對濕度： $(50 \pm 25) \%$
大氣壓力： $(1013 \pm 20) \text{hPa}$

► 校正地點 *Calibration Location*

新北市深坑區北深路三段270巷12號3樓 RKH01流量實驗室

► 校正方法 *Calibration Procedure*

- 本校正之實施依據為風速計校正程序 (文件編號：WI02KH-1 V5.3)
- 將待校風速計置於風洞測試段中與標準件風速計進行風速比對校正。
- 標準值：標準件之讀值。
- 器示值：待校件之讀值。
- 校正結果為六次量測讀值之平均值。

► 擴充不確定度 *Expanded Uncertainty*

- 本報告之擴充不確定度評估依據：
風速計校正系統評估報告 (文件編號：WI04KH-1)
- 擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2$ ，為信賴水準約95 %之涵蓋因子。

► 計算公式 *Equation*

- 器差值 = 器示值 - 標準值。

► 校正說明 *Description of Calibration*

- 收件日期為 2023/02/16。
- 本報告所列廠牌/型號/序號/識別號碼，為顧客指定使用。
- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 校正時，待校件感測器搭配之主機(廠牌/型號/序號)：Jauntering / VS7 / VS_C5181。

郭叔隆 判定合格
2023.02.21

Certificate No.: B4302150501






太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校正結果 Calibration Results

• 風速 Velocity

標準值 m/s	器示值 m/s	器差值 m/s	擴充不確定度 m/s
3.0	2.7	-0.3	0.2
5.0	4.7	-0.3	0.5
10.0	9.9	-0.1	0.7
20.0	20.2	0.2	0.9



➤ 校正使用之標準件 Standard for Calibration

儀器名稱 Nomenclature 廠牌/型號 Mfg./Model No.	序號 Serial No.	校正機構及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Trace. Date	有效日期 Due Date
熱線式風速計 TSI/8465-300-1	69090020	TAI-A4301070501	2023/01/16	2024/01/12

校正報告上的標準件可追溯至國際單位制(SI)，透過中華民國國家標準實驗室(NML)、美國國家標準實驗室(NIST)、
簽署CIPM MRA之國家級計量機構或認證實驗室。

The measurement standard(s) listed on the calibration certificate are traceable to the International System of Units (SI) through NML/ROC, NIST/USA,
other National Metrology Institute signatories to CIPM MRA or an accredited laboratory.

判定合格
2023.02.21

Certificate No.: B4302150501





Tai Yi

太一電子檢測有限公司 校正實驗室

TAI YI ELECTRONICS & SURVEILLANCE CO., LTD. CALIBRATION LABORATORY

文件編號：F18-1(版本：5.0)
Document No.：F18-1(Ver：5.0)

郭叔隆

判定合格
2023.02.21

Certificate No. :B4302150501



Windscreen(Ws-03)

Because of the lattice structure of open-cell polyurethane, water penetrates easily but also passes out easily, so that little remains in the foam. Also, because of the structure of the non-woven nylon, it can be stretched into shape over the mike. Water can thus be diverted before it can reach the mike itself, making it possible to waterproof the shield.

Thanks to the above structure and materials, little water remains in the wind screen; there is almost no influence on the acoustical characteristics of the mike, and accurate data can be collected.

WS-03 is 20 cm in diameter, and the wind noise reduction effect is approx. 28 dB on a noise-level basis (sound level meter A weighting) and approx.19 dB on a sound pressure level basis (flat). The acoustical influence of water drops is within 8 kHz and is not significant.







Fig. 5. WS-03 Structure




All-weather type wind screen



噪音計麥克風安裝防風球，當風速5m/s，噪音計量測風產生之噪音值約40dB(A)，當風速10m/s，噪音計量測風產生之噪音值約60dB(A)，由於風產生之噪音亦視為背景噪音，故至少須+10dB之噪音值為準確之噪音值。
此參考資料做為風產生之噪音對量測準確噪音值之影響判斷參考。



WS-03 wind noise frequency characteristics



WS-03 frequency response (based on characteristics of microphone alone)

噪音計與振動計校正紀錄

專案編號: G712 Z-1248

校正人員: 許銘晉

監測地點: 工廠周界

校正日期: 112.12.7

噪音計	廠牌型號(儀器序號):		音位校正器 dB(A)		風速風向計	
	☐ RION NL-31 (00341529) ☒ RION NL-31 (00652071) ☐ RION NL-31 (00672906) ☐ RION NL-31 (00341559) ☐ RION NL-32 (00482665) ☐ RION NL-52 (01054262) ☐ 濾波器編號: 00580211 ☐ 其他		☐ Cirrus CR515 (99225) ☒ Cirrus CRL511E (021616) ☐ Cirrus CR513A (029099) ☐ 01dB CAL21 34164941(2016) ☐ RION NC-705(080423103) 頻率 _____ HZ ☐ 其他		☐ DAVIS 7911 (41820) ☒ DAVIS 7911 (41825) ☐ DAVIS 7911 (11079) ☐ DAVIS 7911 (11111) ☐ DAVIS 7911 (11112) ☐ DAVIS 7911 (11151) ☐ DAVIS 7911 (11114) ☐ 其他	
攜出前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.2	94.0	94.0		
量測前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.2	94.0	94.0		
量測後	外部音響校正 dB(A)		備註: ※量測前、後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB(A)。			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]				
	94.1	94.2				

振動計	廠牌型號(儀器序號):		振動校正器 dB	
	☐ RION VM-53A (00551559/51161) ☐ RION VM-53A (00751723/52550) ☐ RION VM-53A (00504850/62004) ☐ RION VM-53A (00157200/40570) ☐ RION VM-55 (01261270/62119) ☐ 其他		☐ RION VP-33 (00390211) ☐ RING-IN VP-303(XU112208198) ☐ 其他	
攜出前	外部校正 dB		內部校正 dB	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
現場	量測前內部校正 dB		量測後內部校正 dB	
	設定值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
攜入後	外部校正 dB		備註:	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)		

審核者: 楊保利

A083

13.28-1120406

工服 NO. 23-05-BAC-736-01 財團法人台灣商品檢測驗證中心



收件日期: May 26, 2023

Receipt Date

發行日期: Jun. 09, 2023

Report Issue Date

校正報告 CALIBRATION REPORT

TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER

Page 1 of 3

顧客名稱 建利環保顧問股份有限公司

Customer

顧客地址 高雄市前鎮區新衙路286之9號7樓之2

Address

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Level Calibrator

Instrument

製造商: Cirrus

Manufacturer

型別: CRL 511E

Model No.

識別號碼: 021616

ID. No.

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文。未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告，完整複製則不在此限。

The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: ☒ 僅量測 ☐ 調整

Calibration Information Calibration Only Adjusted

環境狀態: 環境溫度: $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，相對濕度: $(50 \pm 10)\%$

Environmental Conditions

校正日期: Jun. 05, 2023

Calibration Date

建議再校日期: _____

Recommended Recalibration Date

校正地點: 財團法人台灣商品檢測驗證中心校正實驗室

Laboratory Location

實驗室名稱地址: ☒ 1. 校正實驗室 33383 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886-3-3280026

Laboratory Name and Address 2. 新竹校正實驗室 30075 新竹市科學園區區二路47號205室 TEL:+886-3-5798806

3. 台中校正實驗室 42882 台中市大雅區科雅西路29號2樓217室 TEL:+886-4-23584899

4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL:+886-6-2925787#50,51

財團法人台灣商品檢測驗證中心特此證明報告內記載之受校儀器已與標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025 之規定。

Taiwan Testing and Certification Center hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from Taiwan Testing and Certification Center are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣商品檢測驗證中心

Taiwan Testing and Certification Center



報告簽署人

Approved by



郭淑隆 郭淑隆

2023-1-10

使用校正依據 CALIBRATION PROCEDURE USED

1. 「音壓位準校正器校驗程序書」，B00-CD-061，1st Edition。

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱【廠牌/型號】【識別號碼】 Nomenclature【Mfg./Model No.】【ID. No.】	校正單位(認可編號) Cal. Source(ACCRED Code)	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Cal. Date	有效日期 Due Date
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【13040128-001】	ETC(TAF 0025)	22-05-BAC-482-09L	2022/06/09	2023/06/08
Microphone【B&K 4134】 【13041405-001】	ETC(TAF 0025)	22-07-BAC-555-29L	2022/08/11	2023/08/10
Multifunction acoustic calibrator 【B&K 4226】 【13042004-001】	NML(TAF N1001)	A230047A	2023/03/10	2024/09/09
Pistonphone【B&K 4220】 【1404310】	NML(TAF N1001)	A220011A	2022/01/06	2023/07/05
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【8006210】	NML(TAF N0688)	E230106A	2023/03/22	2025/03/21

校正報告

財團法人台灣商品檢測驗證中心

工 服NO.23-05-BAC-736-01

CALIBRATION REPORT

TAIWAN TESTING AND
CERTIFICATION CENTER

Page 3 of 3

1.Sound Pressure Level Check:

Nominal(dB)	Actual(dB)
94.0	94.1
104.0	104.0

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual(Hz)
1000	997.5

3.Second Harmonic Distortion Check : 0.36 %

說明: 1.Expanded Uncertainty : SPL = 0.2 dB

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

2.Expanded Uncertainty : Frequency = 0.020 %

本校正報告內的相對擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，相對擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為相對組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

3.電源開關有點接觸不良。

郭叔隆 判定合格
2023.06.09

MO 1101587



財團法人台灣商品檢測驗證中心
Taiwan Testing and Certification Center

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

- 一、申請者：建利環保顧問股份有限公司
- 二、地址：高雄市前鎮區信義里新衙路286-9號7樓之1~2
- 三、規格：CNMV 58-1 1級
- 四、廠牌：RION
- 五、型號：(一)主機：NL-31
：(二)麥克風：UC-53A
- 六、器號：(一)主機：00652071
：(二)麥克風：322571
- 七、檢定合格單號：M0PA1100287
- 八、檢定日期：111 年 05 月 11 日
- 九、有效期限：113 年 05 月 31 日
- 十、其他必要事項：

主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。

中 華 民 國 111 年 05 月 11 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣商品檢測驗證中心發證

郭淑慶 判定合格

2022.05.13



太
一
電
子
檢
測
有
限
公
司

校
正
實
驗
室

校正報告

Calibration Certificate



校 正 日 期 2023/03/28

Calibration Date

儀 器 名 稱 風杯式風速計

Equipment

廠 牌 DAVIS

Manufacturer

型 號 7911

Model No.

序 號 / 識 別 號 碼 102020701-E30-11(41825)

Serial No./ ID No.

送 校 單 位 建利環保顧問股份有限公司

Applicant

送 校 單 位 地 址 高雄市前鎮區新街路288-8號6F-2

Applicant Address

- 上項儀器經本實驗室以誠信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。
- The instrument mentioned above has been calibrated in good faith by our laboratory. The details of the calibration results can be found in this certificate.
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
- The value in this certificate are the results of calibration performed in the environment specified by this laboratory.
- 本報告校正之結果僅對校正報告內提及之送校件有效。
- The results of the calibration in this certificate are only valid for the instruments sent for calibration mentioned in the calibration certificate.
- 本校正報告未得到實驗室書面同意不得任意摘錄或複製使用，但全文複製除外。
- This certificate shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.



報告簽署人

Signed by

林柏宇

報告發行日期

Issue Date

2023/03/29

※此台設備只可用於10%以下之監測作業



判定合格

2023.03.31





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

► 校正環境條件 *Environmental Condition*

實驗室環境： 溫度： $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
相對濕度： $(50 \pm 25) \%$
大氣壓力： $(1013 \pm 20) \text{hPa}$

► 校正地點 *Calibration Location*

新北市深坑區北深路三段270巷12號3樓 RKH01 流量實驗室

► 校正方法 *Calibration Procedure*

- 本校正之實施依據為風速計校正程序 (文件編號：WI02KH-1 V5.3)
- 將待校風速計置於風洞測試段中與標準件風速計進行風速比對校正。
- 標準值：標準件之讀值。
- 器示值：待校件之讀值。
- 校正結果為六次量測讀值之平均值。

► 擴充不確定度 *Expanded Uncertainty*

- 本報告之擴充不確定度評估依據：
風速計校正系統評估報告 (文件編號：WI04KH-1)
- 擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2$ ，為
信賴水準約95 %之涵蓋因子。

► 計算公式 *Equation*

- 器差值 = 器示值 - 標準值。

► 校正說明 *Description of Calibration*

- 收件日期為 2023/03/23。
- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 校正時，待校件感測器搭配之主機(廠牌/型號/序號)：Jauntering / VS7 / VS1789。

郭叔隆 判定合格

20230331

Certificate No. :B4303230303



• B 4 3 0 3 2 3 0 3 0 3 •



太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校正結果 Calibration Results

• 風速 Velocity


標準值 m/s	器示值 m/s	器差值 m/s	擴充不確定度 m/s
3.0	2.9	-0.1	0.2
5.0	5.0	0.0	0.5
10.0	10.5	0.5	0.7
20.0	21.4	1.4	0.9

器差值(m/s)

Deviation

器差圖

Deviation Chart



➤ 校正使用之標準件 Standard for Calibration

儀器名稱 Nomenclature 廠牌/型號 Mfg./Model No.	序號 Serial No.	校正機構及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Trace. Date	有效日期 Due Date
熱線式風速計 TSI/8465-300-1	69090020	TAI-A4301070501	2023/01/16	2024/01/12

校正報告上的標準件可追溯至國際單位制(SI)，透過中華民國國家標準實驗室(NML)、美國國家標準實驗室(NIST)、
簽署CIPM MRA之國家級計量機構或認證實驗室。

The measurement standard(s) listed on the calibration certificate are traceable to the International System of Units (SI) through NML/ROC, NIST/USA,
other National Metrology Institute signatories to CIPM MRA or an accredited laboratory.

郭叔隆 判定合格
2023.02.31

Certificate No.: B4303230303





Tai Yi

太一電子檢測有限公司 校正實驗室

TAI YI ELECTRONICS & SURVEILLANCE CO., LTD. CALIBRATION LABORATORY

文件編號：F18-1(版本：5.0)

Document No.：F18-1(Ver：5.0)



判定合格

2023.03.31

Certificate No. :B4303230303



零點/全幅校正記錄表 (監測前檢查)

(文件編號: DQ-22001-56-1) (版次: 6-6 版) (核准日期: 112.10.15)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟場山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作		校正日期	112.11.28	校正人員	趙宏育
測站位置	保東國小	現場編號	112-112-AQ-1	稀釋器型號/序號	Sabio 4010/86400621	審核人員
混合標準氣體鋼瓶編號	SN2197	混合標準氣體有效日期	113.11.30	混合標準氣體鋼瓶壓力	1130	psi
CH ₄ 標準氣體鋼瓶編號	LL194019	CH ₄ 標準氣體有效日期	113.03.17	CH ₄ 標準氣體鋼瓶壓力	*	psi
零值氣體鋼瓶編號	ET0014505	零值氣體有效日期	113.08.25	零值氣體鋼瓶壓力	*	psi
氫氣瓶鋼瓶編號	Eg250146	氫氣有效日期	113.12.30	氫氣鋼瓶壓力	*	psi
標準氣體 SO ₂ 濃度	20.1 ppm	標準氣體 NO 濃度	20.2 ppm	標準氣體 CO 濃度	4023 ppm	中濃度 CH ₄ 標準濃度
儀器型號	HORIBA/APSA-370	儀器序號	UMNACSJ6	儀器序號	4023 ppm	1082 ppm
儀器型號	HORIBA/APNA-370	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	20.0 ppm
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間 11206~1207)	儀器序號	UMNACSJ6	儀器序號	4023 ppm	零點偏移超過±3ppb 範圍, 全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍, 須重新執行監測。
儀器反應值(ppb)	1.00	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	全幅 (設定濃度= 200.0 ppb) (檢查時間 1226~1227)
平均偏移值(ppb)	1.00	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	195.90
NO/NO _x 監測儀	儀器型號	HORIBA/APNA-370	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間 1206~1207)	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	零點偏移超過±3ppb 範圍, 全幅偏移超過全幅濃度之±7%範圍, 須重新執行監測。
NO _x 儀器反應值(ppb)	1.00	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	全幅 (設定濃度= 201.0 ppb) (檢查時間 1226~1227)
NO _x 平均偏移值(ppb)	1.00	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	199.90
NO 儀器反應值(ppb)	0.20	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	199.80
NO 平均偏移值(ppb)	0.20	儀器序號	PLV9LNYB	儀器序號	4023 ppm	199.80
CO 監測儀	儀器型號	HORIBA/APNA-370	儀器序號	G319WBT6	儀器序號	零點偏移超過±0.5ppm, 全幅偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍內, 須重新校正。
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm) (檢查時間 1206~1207)	儀器序號	G319WBT6	儀器序號	4023 ppm	全幅 (設定濃度= 40.03 ppm) (檢查時間 1226~1227)
儀器反應值(ppm)	0.05	儀器序號	G319WBT6	儀器序號	4023 ppm	39.86
平均偏移值(ppm)	0.05	儀器序號	G319WBT6	儀器序號	4023 ppm	39.86
O ₃ 監測儀	儀器型號	HORIBA/APNA-370	儀器序號	UE0Y9UEK	儀器序號	零點或全幅偏移超過±0.02 ppm, 須重新校正。
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間 1206~1207)	儀器序號	UE0Y9UEK	儀器序號	4023 ppm	全幅 (設定濃度= 200.0 ppb) (檢查時間 1226~1227)
儀器反應值(ppb)	7.40	儀器序號	UE0Y9UEK	儀器序號	4023 ppm	10.10
平均偏移值(ppb)	7.40	儀器序號	UE0Y9UEK	儀器序號	4023 ppm	10.10
THC 監測儀	儀器型號	HORIBA/APNA-370	儀器序號	UEP0DTAX	儀器序號	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍, 須重新校正。
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm)	儀器序號	UEP0DTAX	儀器序號	4023 ppm	全幅 (設定濃度= 40.00 ppm)
檢查時間	中濃度 (設定濃度= 20.0 ppm)					
CH ₄ 儀器反應值(ppm)						
CH ₄ 平均偏移值(ppm)						
THC 儀器反應值(ppm)						
THC 平均偏移值(ppm)						

零點/全幅查核記錄表 (監測後檢查)

(文件編號:DQ-22001-56-2) (版次:6-6版) (核准日期:112.10.15)

計畫名稱	陸軍炮兵訓練指揮部關廟營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作		檢查人員	賴宏豪
測站位置	保東國小	現場編號	112-11-AQ-1	審核人員
檢查日期	112-11-29	檢查人員	320527陳皓誠	

SO ₂ 監測儀				
項目	採樣後與採樣前零點差值偏移超過±3ppb 範圍，採樣後與採樣前全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。			
儀器反應值(ppb)	1.00	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 13:02 ~ 13:03)	全幅 (設定濃度=200.0 ppb) (檢查時間: 13:09 ~ 13:10)	196.50
平均偏移值(ppb)	0.00			196.60
NO/NO _x 監測儀				
項目	採樣後與採樣前零點差值偏移超過±3ppb 範圍，採樣後與採樣前全幅偏移超過全幅濃度之±7%範圍，須重新執行監測。			
儀器反應值(ppb)	1.50	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 13:02 ~ 13:03)	全幅 (設定濃度=201.0 ppb) (檢查時間: 13:09 ~ 13:10)	199.50
NO _x 儀器反應值(ppb)	0.40	0.15	0.40	198.30
NO 儀器反應值(ppb)	0.40	0.30		198.30
NO 平均偏移值(ppb)	0.15	0.15		198.30
CO 監測儀				
項目	零點偏移超過±0.5ppm 範圍，全幅偏移或中濃度偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍，須重新執行監測。			
儀器反應值(ppm)	0.04	零點 (設定濃度=0.0 ppm) (檢查時間: 13:02 ~ 13:03)	全幅 (設定濃度=40.03 ppm) (檢查時間: 13:09 ~ 13:10)	39.99
平均偏移值(ppm)	0.04	0.04	40.04	9.96
O ₃ 監測儀				
項目	零點、全幅偏移或中濃度偏移超過±0.02 ppm 範圍，須重新執行監測。			
儀器反應值(ppb)		零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: ~)	全幅 (設定濃度=200.0 ppb) (檢查時間: ~)	低濃度檢量線 50%全幅 (設定濃度=10.01ppm) (檢查時間: 13:15 ~ 13:16)
平均偏移值(ppb)				9.95
THC 監測儀				
項目	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，若超過須重新執行監測。			
儀器反應值(ppm)		零點 (設定濃度=0.0 ppm)	全幅 (設定濃度=40.00 ppm)	中濃度 (設定濃度=20.0 ppm)
儀器反應值(ppm)				
儀器反應值(ppm)				
THC 平均偏移值(ppm)				

TSP 高量採樣器流量單點查核紀錄表

(文件編號:DQ-22301-87) (版次:6-10版) (核准日期:106.10.02)

計畫名稱: 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作 測站位置: 保東國小
現場編號: 1121128 AQ-1 監測日期: 11-11-28-29 校正人員: 賴宏寶
廠牌型號: Tisch 儀器編號: SP55-13 審核人員: 陳昭敏
小孔校正器廠牌: Tisch 儀器序號: 4098 外部校正日期: 2023.07.19
小孔校正器流量外部校正結果: 斜率 (m_1): 2.1198 截距 (b_1): -0.0081

監測前、後校正氣象條件

項目	大氣壓力(Pa)	大氣溫度(Ta)
監測前校正	761 mmHg	26.6 °C
監測後校正	760 mmHg	28.1 °C

(1)監測前、後流量查核:

項 目		採樣前流量查核		採樣後流量查核	
查核日期/時間		日期	時間	日期	時間
		11/28	11:19	11/29	13:06
測漏結果是否合格		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否	
小孔校正器	壓差 ΔH_{inH_2O}	7.4		7.3	
	(ΔH_{inH_2O})	2.11		2.69	
	校正流量 $Q (m^3/min)$	1.28		1.27	
高量採樣器	浮子流量計顯示值 $Q_0 (m^3/min)$	1.3		1.3	
	實際流量 $Q_a (m^3/min)$	1.29		1.29	
誤差百分比 $E (%)$		0.80		1.16	

※TSP 流量查核誤差百分比超過±7%，須重新校正。

※PM₁₀ 流量查核誤差百分比超過±5%，須重新校正。

計算公式：

$$1. (\Delta H_{inH_2O}) = \sqrt{\Delta H_{inH_2O} \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}}$$

$$2. Q = \frac{(\Delta H_{inH_2O}) - b_1}{m_1}$$

$$3. Q_a = Q_0 \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}$$

$$4. \text{誤差百分比} (%) E = \left(\frac{Q_a - Q}{Q} \right) \times 100$$

零點/全幅/查核校正紀錄表(PM₁₀)

計畫名稱: 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作
 測站位置: 保東國小
 現場編號: 1151158AQ-1 校正日期: 115.11.28 校正人員: 賴宏寶 賴宏寶
 廠牌型號: BAM 1020 儀器序號: S/NA18801 審核人員: 陳皓敏 陳皓敏
 標準流量計廠牌: Bios 儀器序號: 200641 外部校正日期: 2023/11/14
 斜率(m): 0.9930 截距(b): 0.0300

監測前校正氣象條件

項目	大氣壓力(Pa)	大氣溫度(Ta)	飽和蒸汽壓(Pv)
監測前校正	1061 mmHg	26.9 °C	X mmHg

(1)監測前流量查核: ※流量查核誤差百分比超過 ±10%，須重新校正。

時間	項目 次數	PM ₁₀ 儀器流量顯示值 L/min (Q)	標準流量計讀值 L/min		誤差 百分比 %	平均誤差 百分比 %
			顯示值 (Q _o)	修正值 (Q _a)		
115115	1	16.7	16.93	16.93	-1.36	-1.22
	2	16.7	16.88	16.89	-1.10	
	3	16.7	16.84	16.85	-0.86	
	4	16.7	16.89	16.90	-1.17	
	5	16.7	16.96	16.97	-1.59	

計算公式:

$$1. Q_a = \frac{(Q_o \times \frac{P_a - P_v}{760} \times \frac{298}{273 + T_a}) - b}{m}$$

$$2. \text{誤差百分比}(\%) = \left(\frac{Q - Q_a}{Q_a} \right) \times 100$$

(2)監測前 β-ray 強度檢查: ※誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正。

時間	校正膜片標準值 mg/cm ² (Mo)	校正膜片檢查值 mg/cm ² (M)	誤差 百分比 %
115115	0.838	0.838	0.00

計算公式:

$$\text{誤差百分比}(\%) = \frac{M - Mo}{Mo} \times 100$$

零點/全幅校正記錄表 (監測前檢查)

(文件編號: DQ-22001-56-1) (版次: 6-6版) (核准日期: 112.10.15)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟場山營區第三條聯外道路、場區連路道A段擴、整建工程環境監測工作	校正日期	112.11.28	校正人員	蔡柏丞
測站位置	新光國小	現場編號	1121128AQ-2	稀釋器型號/序號	Sabio 4010/86500621
混合標準氣體鋼瓶編號	SN2247	混合標準氣體有效日期	113.11.30	混合標準氣體鋼瓶壓力	1200 psi
CH ₄ 標準氣體鋼瓶編號	LL55880	CH ₄ 標準氣體有效日期	113.01.17	CH ₄ 標準氣體鋼瓶壓力	psi
零值氣體鋼瓶編號	ER0001789	零值氣體有效日期	114.03.03	零值氣體鋼瓶壓力	psi
氬氣瓶鋼瓶編號	GUA7488	氬氣有效日期	114.05.11	氬氣鋼瓶壓力	psi
標準氣體 SO ₂ 濃度	20.2 ppm	標準氣體 NO 濃度	20.0 ppm	標準氣體 CO 濃度	4003 ppm
儀器型號	HORIBA/AFSA-370	儀器序號	VDUYBJ0T	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 12:04 ~ 12:10)	儀器序號	VDUYBJ0T	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
儀器反應值(ppb)	0.16	儀器序號	VDUYBJ0T	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
平均偏移值(ppb)	0.60	儀器序號	VDUYBJ0T	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
NO/NO _x 監測儀	HORIBA/AFSA-370	儀器序號	UMY209JU	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 12:04 ~ 12:10)	儀器序號	UMY209JU	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
NO _x 儀器反應值(ppb)	0.80	儀器序號	UMY209JU	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
NO _x 平均偏移值(ppb)	0.75	儀器序號	UMY209JU	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
NO 儀器反應值(ppb)	0.20	儀器序號	UMY209JU	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
NO 平均偏移值(ppb)	0.30	儀器序號	UMY209JU	零點偏移超過±3ppb 範圍，全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。	20.0 ppm
CO 監測儀	HORIBA/AFSA-370	儀器序號	V85YLLP6	零點偏移超過±0.5ppm，全幅偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍內，須重新校正。	20.0 ppm
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm) (檢查時間: 12:04 ~ 12:10)	儀器序號	V85YLLP6	零點偏移超過±0.5ppm，全幅偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍內，須重新校正。	20.0 ppm
儀器反應值(ppm)	0.02	儀器序號	V85YLLP6	零點偏移超過±0.5ppm，全幅偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍內，須重新校正。	20.0 ppm
平均偏移值(ppm)	0.02	儀器序號	V85YLLP6	零點偏移超過±0.5ppm，全幅偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍內，須重新校正。	20.0 ppm
O ₃ 監測儀	HORIBA/AFSA-370	儀器序號	M2VSCPPF	零點或全幅偏移超過±0.02 ppm，須重新校正。	20.0 ppm
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: ~)	儀器序號	M2VSCPPF	零點或全幅偏移超過±0.02 ppm，須重新校正。	20.0 ppm
儀器反應值(ppb)	~	儀器序號	M2VSCPPF	零點或全幅偏移超過±0.02 ppm，須重新校正。	20.0 ppm
平均偏移值(ppb)	~	儀器序號	M2VSCPPF	零點或全幅偏移超過±0.02 ppm，須重新校正。	20.0 ppm
THC 監測儀	HORIBA/AFSA-370	儀器序號	9M2HCT8U	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。	20.0 ppm
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm)	儀器序號	9M2HCT8U	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。	20.0 ppm
檢查時間	~	儀器序號	9M2HCT8U	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。	20.0 ppm
CH ₄ 儀器反應值(ppm)	~	儀器序號	9M2HCT8U	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。	20.0 ppm
CH ₄ 平均偏移值(ppm)	~	儀器序號	9M2HCT8U	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。	20.0 ppm
THC 儀器反應值(ppm)	~	儀器序號	9M2HCT8U	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。	20.0 ppm
THC 平均偏移值(ppm)	~	儀器序號	9M2HCT8U	零點偏移超過±0.4 ppm 範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm 範圍，須重新校正。	20.0 ppm

零點/全幅查核記錄表 (監測後檢查)

(文件編號:DQ-22001-56-2) (版本:6-6版) (核准日期:112.10.15)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程環境監測工作		檢查人員	蔡柏丞
測站位置	新光國小	現場編號	1121128AQ-2	檢查日期
			112.11.29	審核人員
SO ₂ 監測儀	採樣後與採樣前零點差值偏移超過±3ppb範圍，採樣後與採樣前全幅偏移超過全幅濃度之±3%範圍，須重新執行監測。			
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 13:03 ~ 13:04)			
儀器反應值(ppb)	0.70	0.60	202.10	201.80
平均偏移值(ppb)	0.05			
NO/NO _x 監測儀	採樣後與採樣前零點差值偏移超過±3ppb範圍，採樣後與採樣前全幅偏移超過全幅濃度之±7%範圍，須重新執行監測。			
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: 13:03 ~ 13:04)			
NO _x 儀器反應值(ppb)	0.50	0.20	202.30	202.50
NO _x 平均偏移值(ppb)	-0.40			
NO儀器反應值(ppb)	0.30	0.30	201.20	201.10
NO平均偏移值(ppb)	0.00			
CO監測儀	零點偏移超過±0.5ppm範圍，全幅偏移或中濃度偏移超過全幅濃度之±2.0%範圍，須重新執行監測。			
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm) (檢查時間: 13:03 ~ 13:04)			
儀器反應值(ppm)	0.02	0.02	40.25	40.21
平均偏移值(ppm)	0.02			
O ₃ 監測儀	零點、全幅偏移或中濃度偏移超過±0.02 ppm範圍，須重新執行監測。			
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppb) (檢查時間: ~)			
儀器反應值(ppb)				
平均偏移值(ppb)				
THC監測儀	零點偏移超過±0.4 ppm範圍或全幅及中濃度偏移超過±0.8 ppm範圍，若超過須重新執行監測。			
項目	零點 (設定濃度=0.0 ppm) (檢查時間: ~)			
儀器反應值(ppm)				
平均偏移值(ppm)				
CH ₄ 儀器反應值(ppm)				
CH ₄ 平均偏移值(ppm)				
THC儀器反應值(ppm)				
THC平均偏移值(ppm)				

TSP 高量採樣器流量單點查核紀錄表

(文件編號:DQ-22301-87) (版次:6-10 版) (核准日期:106.10.02)

計畫名稱: 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作 測站位置: 新光國小

現場編號: 1121128AQ-2 監測日期: 112.11.28-29 校正人員: 蔡柏承 蔡柏丞

廠牌型號: Tisch 儀器編號: SP55-14 審核人員: 陳永發 陳結敬

小孔校正器廠牌: Tisch 儀器序號: 3985 外部校正日期: 2023/03/13

小孔校正器流量外部校正結果: 斜率 (m_1): 2.0752 截距 (b_1): 0.0015

監測前、後校正氣象條件

項目	大氣壓力(Pa)	大氣溫度(Ta)
監測前校正	759 mmHg	27.2 °C
監測後校正	759 mmHg	28.1 °C

(1) 監測前、後流量查核:

項 目		採樣前流量查核		採樣後流量查核	
查核日期/時間		日期	時間	日期	時間
測漏結果是否合格		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否	
小孔校正器	壓 差 ΔH_{inH_2O}	7.4		7.4	
	(ΔH_{inH_2O})	2.71		2.66	
	校正流量 $Q(m^3/min)$	1.30		1.28	
高量採樣器	浮子流量計顯示值 $Q_0(m^3/min)$	1.3		1.3	
	實際流量 $Q_a(m^3/min)$	1.29		1.28	
誤差百分比 $E(\%)$		-1.24 $\frac{(30)}{+20}$		0.43	

※TSP 流量查核誤差百分比超過±7%，須重新校正。

※PM₁₀ 流量查核誤差百分比超過±5%，須重新校正。

計算公式:

$$1. (\Delta H_{inH_2O}) = \sqrt{\Delta H_{inH_2O} \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}}$$

$$2. Q = \frac{(\Delta H_{inH_2O}) - b_1}{m_1}$$

$$3. Q_a = Q_0 \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}$$

$$4. \text{誤差百分比}(\%) E = \left(\frac{Q_a - Q}{Q} \right) \times 100$$

零點/全幅/查核校正紀錄表(PM₁₀)

計畫名稱：陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作 測站位置：新光國小
 現場編號：1121128AQ-2 校正日期：112.11.28 校正人員：蔡柏丞 蔡柏丞
 廠牌型號：BAM 1020 儀器序號：AN17552 審核人員：陳皓敏
 標準流量計廠牌：Bios 儀器序號：204820 外部校正日期：2023.08.10
 斜率(m)：0.9914 截距(b)：0.0498

監測前校正氣象條件

項目	大氣壓力(Pa)	大氣溫度(Ta)	飽和蒸汽壓(Pv)
監測前校正	759 mmHg	27.4 °C	× mmHg

(1)監測前流量查核： ※流量查核誤差百分比超過 ±10%，須重新校正。

時間	項目 次數	PM ₁₀ 儀器流量顯示值 L/min (Q)	標準流量計讀值 L/min		誤差 百分比 %	平均誤差 百分比 %
			顯示值 (Qo)	修正值 (Qa)		
11:27	1	16.7	16.791	16.73	-0.17	-0.14
	2	16.7	16.776	16.71	-0.08	
	3	16.7	16.788	16.73	-0.16	
	4	16.7	16.793	16.73	-0.19	
	5	16.7	16.781	16.72	-0.11	

計算公式：

$$1. Q_a = \frac{(Q_o \times \frac{P_a - P_v}{760} \times \frac{298}{273 + T_a}) - b}{m}$$


$$2. \text{誤差百分比}(\%) = \left(\frac{Q - Q_a}{Q_a} \right) \times 100$$

(2)監測前 β-ray 強度檢查： ※誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正。

時間	校正膜片標準值 mg/cm ² (Mo)	校正膜片檢查值 mg/cm ² (M)	誤差 百分比 %
11:39	0.828	0.843	1.81

計算公式：

$$\text{誤差百分比}(\%) = \frac{M - Mo}{Mo} \times 100$$



Certificate of Analysis

NIST Traceable

Certified Standard

5 11/1

Customer: Chi Mei Inspection Tech Co
CGA: 660
Customer PO #: CMIT20210924
Cylinder #: SN2197
Cylinder Size: AL80

Reference #: 112321PT-14
Certification Date: 11/30/2021
Expiration Date: 11/30/2024
Pressure, psig: 2000

Components	Requested Concentration
Nitric Oxide	20ppm
Sulfur Dioxide	20ppm
Methane	1100ppm
Carbon Monoxide	4000ppm
Nitrogen	Balance

Certified Concentration
20.2ppm
20.1ppm
1082ppm
4023ppm
Balance

Expanded Uncertainty
1.5%
1.5%
1.0%
1.0%

Instrument/ Model
CAI/ 600
Micro GC/ Agilent
Micro GC/ Inficon

Serial Number
Y09003
US020002031
70082698

Last Date Calibrated
11/30/2021
11/30/2021
11/30/2021

Analytical Method
Chemiluminescence
Thermal Conductivity
Thermal Conductivity

This mixture was prepared gravimetrically using a high load high sensitivity electronic scale. Prior to filling, the scale is verified for accuracy throughout the target mass range against applicable NIST traceable weights, referenced by serial # 7210-1, certificate # 18000942

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST). The expanded uncertainties use a coverage factor of k=2 to approximate the 95% confidence level of the measurement. This calibration certificate applies only to the item described and shall not be reproduced other than in full, without written approval from the calibration facility.

This report states accurately the results of the investigation made upon the material submitted to the analytical laboratory. Every effort has been made to determine objectively the information requested. However, in connection with this report, Global Calibration Gases LLC shall have no liability in excess of the established charge for this service.

Produced by:
Global Calibration Gases LLC.
1090 Commerce Blvd N.
Sarasota, Florida 34243 USA
PGVP Vendor ID.: N22021

Analyst: Signature of file

Approved for release: 11/30/2021

客戶名稱：正修科大超微量研究中心

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number:	E06N19B5A0000	Reference Number:	B2-401000997-1
Cylinder Number:	CC007874	Cylinder Volume:	144.5 CF
laboratory:	124 - Riverton (SAP) - NJ	Cylinder Pressure:	2016 FSG
GYP Number:	B52017	Valve Outlet:	660
Gas Code:	APPVD	Certification Date:	Oct 14, 2017

Expiration Date: Oct 18, 2025

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards" (May 2013)¹ document EPA-600/6-03/031, using the assay procedures listed. Analytical methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as listed below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration medium. All concentrations are on a volumetric basis unless otherwise noted.

Do Not Use Tyle Cylinder below 100 psia. I.e. 0.7 megapascals

Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty	Assay Dates
NOX	80.00 PPM	86.05 PPM	G1	+/- 10% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
NITRIC OXIDE	80.00 PPM	90.65 PPM	G1	+/- 10% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
SULFUR DIOXIDE	80.00 PPM	80.23 PPM	G1	+/- 1.2% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
PROPANE	1000 PPM	1001 PPM	G1	+/- 0.7% NIST Traceable	10/04/2017
METHANE	3000 PPM	3047 PPM	G1	+/- 0.7% NIST Traceable	10/04/2017
CARBON MONOXIDE	5500 PPM	5377 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/04/2017
NITROGEN	Balance				10/05/2017

CALIBRATION STANDARDS

Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Uncertainty	Expiration Date
NTRM	135101402	KAL0032371	67.6 PPM NITRIC OXIDE/NITROGEN	+/- 0.6%	May 09, 2018
PRM	12387	AF5211006257	0.42 PPM NITROGEN DIOXIDE/AIR	+/- 0.04	Jun 02, 2017
GMS	1260301804	C36036356	4.675 PPM NITROGEN DIOXIDE/NITROGEN	+/- 1.8%	Mar 15, 2019
GMS	12651121	C3682132	56.16 PPM SULFUR DIOXIDE/NITROGEN	+/- 1.0%	Apr 24, 2010
NTRMplus	11660905	C3434350	1000.3 PPM PROPANE/NITROGEN	+/- 0.7%	Mar 16, 2023
NTRMplus	11660918	C3434350	1000.3 PPM PROPANE/AIR	+/- 0.7%	Jul 03, 2020
NTRM	14000814	C838276	2871 PPM METHANE/AIR	+/- 0.8%	Apr 19, 2023

The SRM, 2001 or 2001M used above is only in reference to the GMS used in the assay and not of the analysis.

ANALYTICAL EQUIPMENT

Instrument/ASKeep/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Stemmers Ultramini 6 J3-550 CO/HIGH	NDIR	Sep 16, 2017
MKS 2031 - CH4	FTIR	Sep 10, 2017
Nicad 6700 APWV100381 NO	FTIR	Sep 20, 2017
Nicad 6700 APWV100381 NO2	FTIR	Sep 20, 2017
MKS 2031 - C3H8	FTIR	Sep 16, 2017
Ametek E21-S02-AE-021-5531	NDUV	Sep 16, 2017

Triad Data Available Upon Request



錦德氣體公司

Page 1 of 12

C. Mody, General
Approved for Release

自溯瓶號: CG5076741

- 1 以分析日期为使用期限之说明。
- 2 初期压力为总压(100 mmHg)时，为最易药品，以应判断价值。
- 3 应取所用之气体升，与于通而更作之，因回因致取药取出。
- 4 无氧压力(正压)一桶所定之量，其应时能分秒使用。
- 5 半桶半氧致致每桶温度为 0°C 。

電話：(07)624-2527(8線)

廣告：(07)624-2535

E-mail : ideas@ms19.hinet.net

Web site: www.idcs.com.tw

司公限有俗廣德隆

[illegible]

實驗室名稱：品質實驗室

王秋生实验室

[illegible]

IN.F.I.B-SM-010

錦德氣體股份有限公司

分析報告

客戶名稱：正修科大超微量研究中心

氣體名稱：空氣

氣體等級：Zero

訂單號碼：----

充填日期：111.08.24

鋼瓶體積：A16 L

批次號碼：Zero Air 0824-2022-01

分析日期：111.08.25

凡爾規格：CGA590

報告編號：1110825015

使用期限：113.08.25

填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

鋼瓶編號：

ET0014505

分析成份	規格	分析結果	測量單位	追溯型態	分析儀器
Moisture	< 1.0	0.790	Molar ppm	Chemical	Dewpoint Meter
Oxygen	21	21.03	Molar %	Chemical	Oxygen Analyzer(%)
THC(as Methane)	< 0.1	< 0.1	Molar ppm	Chemical	GC/FID
Nitrogen			Balance Gas		

追溯瓶號：451598, CC736152

- 備註
- 1 以分析日期為使用期限起算日。
 - 2 鋼瓶壓力低於100 psig時，請更換新品，以免影響測值。
 - 3 充填壓力(重量)一欄所述之溫度，為配製時瓶身的溫度。
 - 4 本標準氣最低貯存溫度為0°C。
 - 5 氣體超過使用期限時，請勿再繼續使用。
 - 6 此分析報告不可部份摘錄複製，但全文複製除外。

7 「*」表示為被分析的瓶號。

8 THC為批次抽樣檢測。

9 本分析報告為電子資料版，無須簽名。

®

公司名稱：錦德氣體股份有限公司

電話：(07)624-2527(8線)

公司地址：高雄市岡山區本洲工業區本工五路15號

傳真：(07)624-2535

實驗室名稱：品管實驗室

E-mail: jdgas@ms19.hinet.net

實驗室主管：王秋萍

Web Site: www.jdgas.com.tw

Airgas
an Air Liquide company

Airgas Specialty Gases
Airgas USA, LLC
10000 Airgas Road
Pittsburgh, PA 15249
Airgas.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number: EDN198E15A0510
Cylinder Number: CC738152
Laboratory: 124 • Plumsteadville - PA
PGVP Number: A12020
Gas Code: CH₄BALN
Reference Number: 160-0194797-1
Cylinder Volume: 144.3 CF
Cylinder Pressure: 2015 PSIG
Valve Outlet: 350
Certification Date: Nov 10, 2020
Expiration Date: Nov 10, 2028

Certification performed in accordance with EPA Method 100/101 and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012) document EPA 600/6-10/0231, which requires that the technology does not require correction for analytical bias. This document has a built-in analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. This document is valid only for the use of the calibration mixture. All concentrations are on a mole/mole basis unless otherwise indicated.

Do Not Use This Cylinder before 100 psig, 14.7 bar, 10.7 MPa.

ANALYTICAL RESULTS			
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method
METHANE	5.000 PPM	5.000 PPM	GT
NITROGEN	Balance		
Total Relative Uncertainty			
-1.0% NIST Traceable			
Assay Dates			
11/10/2020			
CALIBRATION STANDARDS			
Type	Lot ID	Cylinder No.	Concentration
UTM	17003015	CC400504	4.285 PPM METHANENITROGEN
Uncertainty			
±0.5%			
ANALYTICAL EQUIPMENT			
Instrument/Model			
Nobel 6700 APW100394 CH ₄			
Analytical Principles			
FTIR			
Last Multipoint Calibration			
Oct 17, 2020			

Trad Data Available Upon Request

NOTES: Gross Weight: 27.0 kg, Net Weight: 4.7 kg.



錦德氣體公司
分析追溯標準

[Signature]
Approved for Release

CERTIFIED REFERENCE MATERIAL

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Coregas Pty Ltd

Page 1

Prod. Order No. LGP016199
Prod. Order Batch No. LGP016199-1
Cylinder Serial No. 431386
Cylinder Capacity 21.4 L
Customer No. 10292027
Customer JAG DE GASES CO LTD
Order No. SC02920345
Certificate No. CCR02020205
Date Certified 13/10/21
Analyst Name Nym Dine
Mixture Type Gas
Cylinder Content 3.0 mg
Valve Type 50

Component	Required Concentration	Actual Concentration	Concentration Unit of Measure	Measurement Uncertainty	Method
Oxygen	22	22.00	% mol	±0.01	7057 Paramagnetic
Nitrogen		Balance			

錦德氣體公司
分析追溯標準

All concentrations are expressed on mole fraction basis.
The certified values are traceable to Australian National Standards of mass and thus to the International System of Units (SI).
The certified gas mixture is typically for calibration of instruments. Measurement Uncertainty is calculated using a coverage factor k=2, which gives 95% Confidence Interval.

Technical Note:

Filling Pressure	150	BAR
Min. Usable Pressure	5	BAR
Min. Storage Temperature	10	°C
Period of Validity	5 Years	

Analyst

NATA Signatory

[Signature]

Kyell Davis
Chemist

Mark Qin
Manager Spec. Gas Lab

<CRS-16-SOP-6115-F3 Approved by SGAQC Manager 13/10/2020>

Print Date: 13/10/21

—End of Document—



ACCREDITED FOR
TECHNICAL
COMPETENCE

Accredited Reference Material Producer
Number: 12800
Site Number: 15195

Accredited for compliance with ISO17024
NATA is a signatory to the ILAC Mutual Recognition
Arrangement for its mutual recognition of the equivalence
of reference material certificates

Coregas Pty Ltd
150 Little Road, Warragul (VIC) 3591
Tel: (03) 9497 3031 Fax: (03) 9497 3034

錦德氣體股份有限公司 分析報告

客戶名稱：正修超微量研究中心


鋼瓶編號：LL194019

訂單號碼：-----
批發號碼：-----
報告編號：1120317016

充填日期：112.03.13
分析日期：112.03.17
使用期限：113.03.17

鋼瓶體積：A15 L
凡爾規格：CGA550
填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

分析物名稱	純度濃度	分析濃度	測量單位	分析精度(±)	送測類型	分析儀器
Methane	EO	EOLO	Molar ppm	B %	Chemical	687410
Air			Balance Gas			



鋼瓶編號：E80150881

1. 此分析報告係根據客戶提供之樣品，經本公司之分析儀器，在符合ISO 9001之品質管理系統下，所出具之分析報告，其分析結果僅供客戶參考，不具法律責任。

2. 鋼瓶及充填氣體之規格，應符合中華民國標準，並應符合客戶之要求。

3. 本公司之分析儀器，均經國家標準局認證，並符合ISO 9001之品質管理系統。

4. 充填壓力(在20°C時)應符合客戶之要求，並應符合中華民國標準。

5. 本標準氣體之有效期間為一年，自充填之日起算。

6. 此分析報告不可作為法律依據，僅供參考。

電話：(07)2527-2527 (專線)
傳真：(07)624-2535
E-mail：jdgas@ms19.hinet.net
Web Site：www.jdgas.com.tw

公司名稱：錦德氣體股份有限公司
公司地址：高雄岡山區本洲工業區東五路15號
實驗室名稱：品質實驗室
實驗室主管：王秋萍

Let's straighten out
your gas problems

JD-F-LIB-SM-010

自用



Certificate of Analysis

NIST Traceable

Primary Standard

Reference #: 080222SY-2
Certification Date: 08/08/2022
Expiration Date: 08/08/2026
Pressure, psig: 2000

Customer: Jing De Gases
CGA: 590
Customer PO #: JDO-0519-2K-2K22-SG
Cylinder #: E80150881
Cylinder Size: AL150

Components: Methane
Requested Concentration: 600ppm Balance
Certified Concentration: 600ppm Balance
Expanded Uncertainty: 1.0%

Instrument/ Model: Micro GC/ Agilent
Serial Number: US020002031
Last Date Calibrated: 8/8/2022
Analytical Method: Thermal Conductivity

This mixture was prepared gravimetrically using a high load high sensitivity electronic scale. Prior to filling, the scale is verified for accuracy throughout the legal mass range against applicable NIST traceable weights, referenced by serial # 7210-1, certificate # 16000042.

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST). The expanded uncertainties use a coverage factor of k=2 to approximate the 95% confidence level of the measurement. This calibration certificate applies only to the item described and shall not be reproduced other than in full, without written approval from the calibration facility.

This report states accurately the results of the investigation made upon the material submitted to the analytical laboratory. Every effort has been made to determine objectively the information requested. However, in connection with this report, Global Calibration Gases LLC shall have no liability in excess of the established charge for this service.

錦德氣體公司
分析追溯標準

Produced by:
Global Calibration Gases LLC,
1090 Commerce Blvd N,
Sarasota, Florida 34243 USA

Principal Analyst: Open Heart
Date: 08/08/2022

Principal Reviewer: [Signature]
Date: 08/08/2022

錦德氣體股份有限公司

分析報告

客戶名稱：正修科大超微量研究中心

氣體名稱：氫氣

氣體等級：UHP

訂單號碼：----

充填日期：111.12.29

批次號碼：UHP H₂ 1229-2022-01

分析日期：111.12.30

報告編號：1111230110

使用期限：113.12.30

鋼瓶體積：10 L

凡爾規格：W22-14-O-L

填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

鋼瓶編號：

Eg250146

分析成份	規格	分析結果	測量單位	追溯型態	分析儀器
Moisture	< 1.0	0.482	Molar ppm	Chemical	Dewpoint Meter
Oxygen	< 1.0	0.75	Molar ppm	Chemical	Oxygen Analyzer(ppm)
THC(as Methane)	< 0.1	0.047	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Carbon Monoxide	< 1.0	0.010	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Carbon Dioxide	< 1.0	0.016	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Total Purity	> 99.9995	> 99.9995	Molar %		

追溯瓶號：EB0092795, EB0069769

備

- 1 以分析日期為使用期限起算日。
- 2 鋼瓶壓力低於100 psig時，請更換新品，以資彰顯價值。
- 3 充填壓力(重量)一欄所述之溫度，為充填時瓶身的溫度。
- 4 本標準氣最低貯存溫度為0°C。

註

- 5 氣體超過使用期限時，請勿再繼續使用。
- 6 此分析報告不可部份摘錄複製，但全文複製除外

7 ND: 濃度低於方法偵測極限(MDL)

一氧化碳之MDL=0.01 ppm

三氧化硫之MDL=0.01 ppm; 甲烷之MDL=0.01 ppm

8 本分析報告為電子資料版，無須簽名。



公司名稱：錦德氣體股份有限公司

公司地址：高雄市岡山區本洲工業區本工五路15號

實驗室名稱：品管實驗室

實驗室主管：王秋萍

電話：(07)624-2527(8線)

傳真：(07)624-2535

E-mail: jdgas@ms19.hinet.net

Web Site: www.jdgas.com.tw



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: PRIMARY STANDARD

Part Number: X02N09P15A2314
Cylinder Number: EB0092795
Laboratory: 124 - Los Angeles - CA
Analysis Date: Jun 02, 2017
Lot Number: 48-124618151-2
Reference Number: 48-124618151-2
Cylinder Volume: 144.3 CF
Cylinder Pressure: 2015 PSIG
Valve Outlet: 580
Expiration Date: Jun 02, 2025

Primary Standard Gas Mixtures are traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Req Conc	Actual Concentration (Mole %)	Analytical Uncertainty
OXYGEN	5.000 PPM	5.032 PPM	+/- 1%
NITROGEN	Balance		



錦德氣體公司
分析追溯標準

[Signature]

Approved for Release

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: PRIMARY STANDARD

Part Number: X07HE99P15ACDPC
Cylinder Number: EB0069769
Laboratory: 124 - Los Angeles - CA
Analysis Date: Nov 15, 2016
Lot Number: 48-124565720-9
Reference Number: 48-124565720-9
Cylinder Volume: 131.6 CF
Cylinder Pressure: 2014 PSIG
Valve Outlet: 380
Expiration Date: Nov 15, 2024

Primary Standard Gas Mixtures are traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Req Conc	Actual Concentration (Mole %)	Analytical Uncertainty
ARGON	5.000 PPM	4.930 PPM	+/- 1%
CARBON DIOXIDE	5.000 PPM	5.010 PPM	+/- 1%
CARBON MONOXIDE	5.000 PPM	5.170 PPM	+/- 1%
HYDROGEN	5.000 PPM	5.700 PPM	+/- 1%
METHANE	5.000 PPM	4.980 PPM	+/- 1%
NITROGEN	5.000 PPM	5.300 PPM	+/- 1%
HELIUM	Balance		

錦德氣體公司
分析追溯標準

[Signature]
Signature on file
Approved for Release

空氣品質監測品質保證實驗室



行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C., Taiwan

高雄市鳳山區大港埔372號
TEL: (07)7511190
FAX: (07)759381

空氣分析儀器校正報告
(CALIBRATION REPORT)

本實驗室隸屬行政院環境
保護署環境監測及資訊處

報告編號 Report No.:

A-4128

本報告第 1 頁 共 2 頁

未經本實驗室同意不得複製或
再行刊印

Applicant (Add.) 申請單位 (地址)		正德科技大學超微量研究中心 高雄市鳥松區澄源路840號	
Instrument 儀器名稱		空氣分析儀	
Manufacturer 製造廠商	Model No. 型號	HORIBA APOR-370	
Calibration Date 校正日期 (年/月/日)	I.D. No. 序號	110.12.07 UB0Y9JUKC	
Procedure Used 校正程序		依照國際標準品品質控制及分析文件 EPA-800-79-055	
Condition of Calibration 校正環境		Temp. 溫度	Pressure 大氣壓力
		24 °C ± 2 °C	762 mm-Hg ~ 764 mm-Hg

Standards Employed & Certification Number 校正時使用之標準品提正標準及提正號碼			
Manufacturer/Model/Serial No. 廠商/型號/序號	Standards/Traceable/Certification No. 儀器名稱/提正標準/提正號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/Period 校正日期 / 週期
NIST / SRP / SRP57	美國標準品 / 提正標準 / BIPM / BIPM-QM-K1-B3- CNS-15	密度	105/06/15 / 6年
Thermo / 491-PS / 120289504	美國標準品 / 提正標準 / 內設 / C1007001	臭氣	110/10/07 / 3個月
Druck / PTX1400 / A-00287/08	德國標準品 / 提正標準 / 內設 / 1100703057-1-03	壓力	110/08/24 / 1年
EPAQALAB / - / JT2546	美國標準品 / 提正標準 / 內設 / 1100703057-5-1-03	溫度	110/08/24 / 1年

TQMC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NIST/DOE and BIPM/FR. The calibration management and technical are in compliance with Taiwan.

本報告內記載之提正儀器已與上列標準品進行比較提正。用以提正之標準品可追溯到美國國家標準局及國際度量衡局。校正管理及其技術均符合國際標準之要求。

Invalid for separation using.
本報告不得分離使用。

校正人員: 張安慶


報告簽署人: 張安慶

報告編號 Report No.: A-4128

一、校正結果:

NO.	臭氣標準光度計 NIST Standard Reference Photometer	待校件臭氣分析儀 O ₃ Analyzer
1	249.8 ppb	250.1 ppb
2	199.6 ppb	201.2 ppb
3	150.1 ppb	151.6 ppb
4	100.4 ppb	101.2 ppb
5	19.8 ppb	20.1 ppb
6	0.2 ppb	0.3 ppb

項目	迴歸分析參數
斜率	1.0033
截距 (ppb)	0.3438
相關係數 (r)	0.9999



二、校正說明:

- 臭氣校正器是利用可達爾至臭氣標準品光度計之傳感器與光度計 (THERMO 491-PS, 序號120289504), 經傳件進行比較校正。
- 本校正儀器之傳感器與光度計係每季 (三個月) 因定為臭氣標準品光度計 (SRP) 進行比較, 並取其最近六次之比較結果 (平均斜率與截距) 參數, 作為待校件四歸臭氣標準之依據。
- 送校儀器內部參數紀錄:
校正前 ZERO= 0 SPAN= 1.000
校正後 ZERO= 0 SPAN= 1.020
- 本校正結果提供之係性四歸參數(轉為臭氣標準品光度計, Y軸為待校件臭氣分析儀)。



CLC科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭南有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市中區南京路七路 55 號
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975
Service No.: CLA1120628-M

Page : 1 of 2
Report No.: CLP1381-112

申請單位: 正修科技大學超微量研究中心

廠商地址: 高雄市鳥松區澄清路840號

儀器名稱: 大氣壓力計

製造廠商: SK SATO

校正程序: CL-SCP-P03

日期 / 規格: (930 to 1060) hPa

儀器序號: 89097

校正地點: ☒ 送校 ☐ 遊校地點

製造廠商: ADDITEL

型號 / 序號: 681 / 211H14080020

標準器校正日期 / 有效期

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

追溯標準: PTT (TAF 1805)

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

報告號碼: 22A081053

標準器校正日期 / 有效期: 2022.01.13 / 2024.01.12

報告號碼: 22A081053

昭南有限公司特此聲明報告內所記載之受校儀器已與上列標準器做過比較校正，而校正用之標準器可追溯到中華民國國家度量衡標準單位或國際國家標準單位或國際研究實驗室之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025:2017 之規定。
CHAO-LI CO., LTD. hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to verify this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.
The calibration system is in compliance with ISO/IEC 17025:2017.
本校正報告係根據以上標準器之比較而得，本校正報告部份複製有效。本校正報告係根據以上標準器之比較而得，本校正報告部份複製有效。
The calibration report is valid only if the device calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

連綿

報告簽署者: 連綿
(Report Signatory)

CLC科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭南有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市中區南京路七路 55 號
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 2 of 2
Report No.: CLP1381-112

校正結果

1. 大氣壓力

標準值 (hPa)	顯示值 (hPa)	偏差值 (hPa)	擴充不確定度 (hPa)	涵蓋因子 k
988.3	970	2	3	2.01
983.5	985	2	3	2.01
999.0	1000	1	3	2.01
1015.4	1015	0	3	2.01
1028.6	1028	-1	3	2.01

說明:

1. 本報告書僅針對此校正件有效，並請勿分發使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得複製或再行分發。
2. Service No. 英文編號後七碼數字為收件日期之年、月、日。
3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-P03(1)大氣壓力校正程序。
4. 本報告書已依送校件之偏差值採取修正。
5. 校正結果摘要說明：
(校正時取樣件對將校件兩次循環量測之平均值)
- 5.1 標準值：將校件之顯示值。
- 5.2 顯示值：將校件之顯示值。
- 5.3 偏差值 = 顯示值 - 標準值。
- 5.4 擴充不確定度：本系統參考本中心之【大氣壓力校正系統評估報告 CL-MSVR-P03(18)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係包含標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。
7. 單位換算：1 kgf/cm²=0.0980665 MPa ; 1 psi=0.00689 MPa ; 1 bar=100 kPa ; 1 mmHg=0.13333 kPa。

以下空白



委託編號： CT12146

儀器校正報告
(CALIBRATION REPORT)


Applicant (Address) 委託單位 (地址)	正修科技大學 高雄市鳥松區澄清路840號				
Instrument 儀器名稱	孔口流量計				
Manufacturer 製造廠商	TISCH	Model No. 型號	TE-5025	I.D. No. 序號	4098
Received Date 委託日期	2023/5/25	Calibration Date 校正日期	2023/7/19	Issue Date 報告日期	2023/7/20
Procedure Used 校正程序	自訂孔口流量計校正作業標準(CSP-KI4-01-J)				
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度	24.3 °C	Pressure 大氣壓力	1008.9 hPa	

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構(認可編號)/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F230117A	流量	2023/04/12/1年
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F230106A	流量	2023/04/10/1年
testo/511/39105174/104	電子式氣壓計/展興國際(股)公司台中校正實驗室 (TAF3088)/TP112008	壓力	2023/04/07/1年
DWYER/1230-16-W/M/IP07623	水柱壓差計/儀校科技(股)公司(TAF1805)/23A084014	壓力	2023/04/13/1年
ERTCO/SAMA CT-40/5028	溫度計/量測科技(股)公司(TAF1735)/K12-04-032-02	溫度	2023/04/17/1年
CASIO/HS-80TW/404Q24R	馬錶/量測科技(股)公司(TAF2297)/K12-04-032-01	時間	2023/04/14/1年

1. 本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯如上列，校正管理及技術參考美國聯邦法規公告方法(PART-50 Appendix B)之要求。
2. 本報告僅對此送校件有效，報告分離使用無效，未經本實驗室同意不得摘錄複製，但全文複製除外。
3. 本報告共開立 1 份，每1份內含 2 頁

瑩諮科技股份有限公司
地址:高雄市前鎮區新街路288號4號8F2
電話:(07)815-1591



報告簽署人：

報告簽署人
葉松

一、校正結果：

NO.	送校件水柱壓差 $\Delta H(\text{inH}_2\text{O})$	換算最小平方根公式 $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$	標準流量 Q_{std} (m^3/min)	校正係數 M	涵蓋因子 k	相對擴充不確定度 U (%)
1	2.5	1.58	0.750	0.475	2.0	1.6
2	5.2	2.28	1.079	0.473	2.0	1.2
3	8.1	2.84	1.341	0.472	2.0	1.1
4	10.7	3.27	1.549	0.474	2.0	1.1
5	13.4	3.66	1.730	0.473	2.0	1.1

二、校正說明：

1. 未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

2. 送校件之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。

3. 標準流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_m}{\Delta t} \times \frac{(P_a - \Delta P)}{1013.25} \times \frac{298.15}{(T_a + 273.15)}$

其中 Q_{std} 為標準流量 (m^3/min)； Δt 為校正時間 (min)； V_m 為校正體積 (m^3)； P_a 為校正氣壓 (hPa)； T_a 為校正溫度 ($^{\circ}\text{C}$)； ΔP 為校正壓差 (inH_2O)，需轉換為 hPa ($1 \text{ inH}_2\text{O} = 2.49 \text{ hPa}$)。

4. 送校件壓差計水柱壓差換算最小平方根公式 = $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$ ， ΔH 為送校件水柱壓差值。

5. 校正係數計算公式： $M = Q_{std} / \sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$

6. 本校正作業回歸至標準狀態下進行比對 (298.15 K, 1013.25 hPa)。

7. 相對擴充不確定度係依據孔口流量計校正之不確定度評估 (CSP-K14-02) 報告，相對擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ， k 約為信賴水準 95 % 之涵蓋因子。

8. 本校正作業使用介質為空氣。

(本頁以下空白 Null below)





孔口流量計校正報告使用說明

本實驗室執行經財團法人全國認證基金會(TAF)認證之孔口流量計校正作業所出具之校正報告，僅提供本實驗室標準系統與送校件做直接比較校正後各流量點之比值(M)，無法提供線性迴歸參數。為便於委託單位使用孔口流量計之需求，故依據校正結果提供校正報告使用說明，此說明所有計算結果均不包含於認證系統中。

1. 迴歸分析參數說明：

1.1 依據校正報告所得 5 個流量校正點之校正結果進行線性迴歸參數計算。



1.2 取校正報告之標準流量 Q_{std} 為 X 軸，送校件水柱壓差換算最小平方根之值為 Y 軸，求得送校件追溯之線性迴歸參數斜率、截距與相關係數。

2. 本實驗室提供兩種不同單位流量線性迴歸參數供委託單位參考，其中斜率值會依流量單位差異而顯示不同結果。

3. 本校正報告使用說明所引用之原始數據參考自委託編號： CT12146

NO.	Δt (min)	V_m	ΔP		送校件 $\Delta H(\text{in-H}_2\text{O})$	標準流量 Q_{std}		$\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$
		m^3	$\text{in-H}_2\text{O}$	mmHg		m^3/min	ft^3/min	
1	3.971	3	2.50	4.67	2.5	0.750	26.49	1.58
2	2.745	3	5.00	9.34	5.2	1.079	38.10	2.28
3	2.195	3	7.50	14.01	8.1	1.341	47.36	2.84
4	1.888	3	10.00	18.68	10.7	1.549	54.70	3.27
5	1.678	3	12.50	23.35	13.4	1.730	61.09	3.66

項目	迴歸分析參數	
	$\text{m}^3/\text{min}(\text{CMM})$	$\text{ft}^3/\text{min}(\text{CFM})$
斜率	2.1198	0.0600
截距	-0.0081	-0.0085
相關係數	0.9999	0.9999





收件日期	2021/12/6	校正日期	2021/12/7	報告編號	EK21H508
------	-----------	------	-----------	------	----------

II. 校正說明

1. 校正日期與地點
2021年12月7日 於精進檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

II. 校正說明

2. 校正方法

- 2.1 本校正之實施依據為氣體流量量測校正程序。
- 2.2 本校正之執行，待校件於流量量測校正系統之下游。
- 2.3 將校件之流量與標準件流量進行計算，求出相對偏差 (B_{rel})，定義如下：

$$B_{rel} = \frac{V - V_a}{V_a} \times 100(\%)$$

V = 待校件之流量

V_a = 標準件之流量

2.4 流量單位說明： $nlpm$ 係表示 常態狀態下之單位時間流量 L/min 。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BROOKHOFST 30 slpm	M14204910A	國際標準件製造商 (GMP NIST)	P200055A	109/2/27	二年
BROOKHOFST 30 slpm	M14204910A	國際標準件製造商 (GMP NIST)	P200055A	109/2/18	二年
BROOKHOFST 2000 scfm	M14204910B	國際標準件製造商 (GMP NIST)	P200055A	109/2/18	二年
BROOKHOFST 100 scfm	M14204910C	國際標準件製造商 (GMP NIST)	P200055A	109/2/19	二年
BUS DENS 大氣壓力溫度計	107384	國際科技 (TAF 1905)	20A02B057	109/12/31-24	一年

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據氣體流量校正系統評估報告進行評估。

4.2 本校正報告中擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準 95 % 之下，涵蓋因子 $k = 2$ 。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下：

$$u_c = \sqrt{(u_{Q_{gas}})^2 + (u_{Q_{ref}})^2}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。

$u_{Q_{gas}}$ = 系統流量的組合不確定度，其值引自評估報告。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

$u_{Q_{ref}}$ = 待校件最小標準不確定度。

精進檢驗
報告
20228-0770
20228-0760
20228-0760

TC1001b



收件日期	2021/12/6	校正日期	2021/12/7	報告編號	EK21H508
------	-----------	------	-----------	------	----------

校正報告書

申請者
正修科技大學超微量研究科技中心

地址
高雄市鳥松區澄清路840號

儀器名稱
活管式流量計

儀器型號
530+H

儀器序號
200641

校正環境條件
環境溫度 (23.0±2.0) °C

相對濕度 (50±10) %

校正結果與說明

儀器流量 nlpm	標準值 nlpm	相對偏差 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
0.2572	0.2598	-0.9	1.1	2.0
0.2573	0.2598	-0.8	1.1	2.0
0.2982	0.3006	-0.8	1.1	2.0
1.0007	1.0018	-0.11	0.65	2.0
1.0010	1.0022	-0.12	0.65	2.0
1.0013	1.0022	-0.08	0.65	2.0
10.109	10.013	0.91	0.71	2.0
10.120	10.031	0.89	0.71	2.0
10.122	10.026	0.95	0.71	2.0
20.16	20.11	0.25	0.78	2.0
20.15	20.08	0.33	0.78	2.0
20.18	20.11	0.32	0.78	2.0
29.82	29.97	-0.47	0.74	2.0
29.82	29.95	-0.41	0.74	2.0
29.76	29.88	-0.42	0.74	2.0

依線性方程式 $y = b + mx$ ，斜率 b ，截距 x ，標準值 y ，儀器流量

$$y = 0.0413x + 0.9970$$

線性相關係數 (R^2) = 1.0000

精進檢驗科技股份有限公司特此聲明：本校正報告之數據係由校正系統自動生成，其準確度、精確度、穩定性、重複性、再現性、溯源性等均已通過內部品質管理系統之驗證，並符合 ISO/IEC 17025 之要求。

本校正報告僅對上述待校儀器有效，且未獲得實驗室同意，不得作為其他用途。

機構名稱：精進檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱：校正實驗室

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

實驗室主管：嚴德偉

校正實驗室
報告編號
TEL: (02) 8228-0770
FAX: (02) 8228-0760

報告日期
2021/12/9

TC1001b

TEL: (02) 8228-0770 FAX: (02) 8228-0760

校正報告書

收件日期	2021/12/6	校正日期	2021/12/7	報告編號	EK21H507
申請者	正修科技大學超微量研究中心				
地址	高雄市鳥松區澄潭路840號				
儀器名稱	Metalabs	儀器型號	530-HL	儀器序號	180683
校正環境條件	環境溫度 (23.0 ± 2.0) °C				
	相對濕度 (50 ± 10) %				

校正結果與說明

儀器流率 nccm	標準值 nccm	相對偏差 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
5.074	5.026	0.9	1.5	2.0
5.074	5.026	0.9	1.5	2.0
5.074	5.026	0.9	1.5	2.0
50.56	50.08	0.96	0.69	2.0
50.56	50.08	0.96	0.69	2.0
50.56	50.08	0.96	0.69	2.0
100.79	99.86	0.94	0.69	2.0
100.77	99.86	0.92	0.69	2.0
100.77	99.82	0.95	0.69	2.0
202.7	202.4	0.1	1.1	2.0
202.5	202.4	0.1	1.1	2.0
202.6	202.4	0.1	1.1	2.0
300.2	299.8	0.1	1.1	2.0
300.1	299.8	0.1	1.1	2.0
300.1	299.8	0.1	1.1	2.0

依線性方程式: $y = b + mx$, m : 斜率, b : 截距, x : 標準值, y : 儀器流率

檢量線: $y = 0.4065x + 1.0000$

線性相關係數 (R值) = 1.0000

精進檢驗科技股份有限公司謹此聲明本報告書內記載之受校儀器已與校正前之原事件作完整之校對, 校正用之原事件可知溯至美國或其他國家標準實驗室, 校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。

本校正報告書僅對上述待校儀器有效, 且未獲得實驗室同意, 此校對報告僅供參考, 但全不具製備除外。

精進檢驗科技股份有限公司
 校正實驗室
 校正報告書
 TEL: (02)8228-0770
 FAX: (02)8228-0760
 新北市中和區中正路716號14樓

機構名稱: 精進檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱: 校正實驗室

實驗室主管: 康榮偉

報告日期: 2021/12/9

報告簽署人: 康榮偉

TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

TC1001b



收件日期	2021/12/6	校正日期	2021/12/7	報告編號	EK21H507
------	-----------	------	-----------	------	----------

II. 校正說明

1. 校正日期與地點

本校工作標準 2021年12月7日 於精進檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

2. 校正方法

- 2.1 本校正之實施依據為氣體流量測量校正程序。
- 2.2 本校正之執行, 待校件之流量測量系統之下游。
- 2.3 將待校件之流量與標準件流率進行計算, 求出相對偏差 (B), 定義如下:

$$B = \frac{V - V_s}{V_s} \times 100(\%)$$

V = 待校件之流率

V_s = 標準件之流率

... 2.4 流率單位說明: nccm, 係表示常態狀態下之單位時間流率 cm³/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	台灣儀器校正實驗室 (TAF N0030)	F200058A	109/12/7	二年
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	台灣儀器校正實驗室 (TAF N0030)	F200059A	109/12/8	二年
BRONKHORST 2000 sccm	M14204910B	台灣儀器校正實驗室 (TAF N0030)	F200059A	109/12/8	二年
BRONKHORST 100 sccm	M14204910C	台灣儀器校正實驗室 (TAF N0030)	F200058A	109/12/9	二年
BIOS DCMS 大氣壓力測試計	107364	國校科技 (TAF N003)	20A02B037	109/12/21-24	一年

4. 擴充不確定度

- 4.1 本校正系統依據氣體流量校正測量系統評估報告進行評估。
- 4.2 本校正報告中擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準 95 % 之下, 涵蓋因子 k = 2。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下:

$$u_c = \sqrt{(u_{exp})^2 + (u_{unc})^2 + (u_{sys})^2}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。

u_{exp} = 系統流率的組合不確定度, 其值引用自評估報告。

u_{unc} = 待校件最小絕對度標準不確定度。

u_{sys} = 待校件量測重要修正標準不確定度。

5. 注意事項

5.1 使用校正介值為 空氣

5.2 本校校正作業之流率設定標準為 流量測量校正系統

5.3 本校校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa

5.4 本校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力, 並將標準件換氣成此狀態下氣體流率。

5.5 本校正校正作業讀數或流量計顯示之體積流率, 顯示值變動範圍於儀器流率 5.1 nccm 時為 0.00 nccm, 儀器流率 50.6 nccm 時為 0.02 nccm, 儀器流率 100.8 nccm 時為 0.13 nccm, 儀器流率 202.7 nccm 時為 0.30 nccm, 儀器流率 300.2 nccm 時為 0.22 nccm。

III. 參考資料

1. 系統流量校正測量系統評估報告 (文件編號: QJ124), 109.03.11, 8.0版。

2. 氣體流量測量校正程序 (文件編號: ST200), 109.06.09, 8.0版。

新北市中和區中正路716號14樓

TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

TC1001b

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表											
(文件編號: DQ-22301-134-1) (版次: 6-2 版) (日期: 11.01.05)											
校正地點:		正修科技大學		校正日期:		112.09.15		校正人員: 賴宏寶		審核人員: 林坤輝	
大氣壓力:		755 mmHg		大氣溫度:		26.4 °C		稀釋器廠牌/型號:		SABIO/4010	
稀釋器序號:		86400621		稀釋器廠牌/型號:		SABIO/4010		稀釋器序號:		86400621	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530-H		乾式流量計序號:		200641		流量範圍:		0.3~30L/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~500mL/min	
乾式流量計廠牌/型號:		BIOS 530+L		乾式流量計序號:		180683		流量範圍:		5~	

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表									
(文件編號: DQ-22301-134-2) (版次: 6-2 版) (日期: 11.09.15)									
校正地點: 正修科技大學			校正日期: 112.09.15		校正人員: 賴宏寶		審核人員: 林坤輝		稀釋器序號: 86400621
大氣壓力: 755 mmHg		環境溫度: 26.5 °C		稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010			稀釋器序號: 86400621		
二氧化硫分析儀多點校正紀錄表									
標準品編號: SN2197		標準品濃度: 20.1 ppm		鋼瓶壓力: 1220 psi		有效日期: 113.11.30			
標準品編號: JE016		標準品濃度: 10.38 ppm		鋼瓶壓力: 1300 psi		有效日期: 113.03.28			
儀器廠牌: HORIBA		儀器型號: ASPA-370		儀器序號: UMNAC5J6		測定範圍: 250 ppb		斜率	
高濃度檢量線		配製濃度(ppb)(X值)		儀器測值(ppb)(Y值)		偏移值		斜率	
100%全幅濃度		200		197.0		-3		0.9763	
75%全幅濃度		150		147.0		-3		截距	
50%全幅濃度		100		97.3		-2.7		0.8286	
25%全幅濃度		50		49.0		-1		相關係數	
10 ppb		10		11.5		1.5		0.9999	
零級空氣		0		1.1		1.1			
檢量線圖									
SO₂分析儀 檢量線									



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-5) (版本: 0-1 版) (核准日期: 105.04.15)

校正地點：正修科技大學				校正日期：112.06.26		校正人員：賴宏毅 賴宏寶		審核人員：林坤輝	
大氣壓力：756 mmHg		環境溫度：28.1 °C		稀釋器廠牌/型號：SABIO/4010				稀釋器序號：86400621	
一氧化氮分析儀多點校正紀錄表									
標準品編號：SN2197		高濃度檢量線		標準品濃度：4023 ppm		鋼瓶壓力：1310 psi		有效日期：113.11.30	
標準品編號：JE016		低濃度檢量線		標準品濃度：2001 ppm		鋼瓶壓力：1700 psi		有效日期：113.03.28	
儀器廠牌：HORIBA		儀器型號：APMA-370		儀器序號：G319WBT6		測定範圍：50 ppm			
				製成溫度(ppm)(X值)		儀器測值(ppm)(Y值)		偏移值	
								標準 0.9984	

高濃度檢量線	配製濃度(ppm)(X值)	儀器測值(ppm)(Y值)	偏移值	斜率
100%全幅濃度	40.03	39.97	-0.06	0.9984
80%全幅濃度	32.02	31.97	-0.05	截距
60%全幅濃度	24.02	23.86	-0.16	-0.0405
40%全幅濃度	16.01	15.89	-0.12	相關係數
20%全幅濃度	8.01	7.91	-0.10	1
零級空氣	0	0.05	0.05	
低濃度檢量線	配製濃度(ppm)(X值)	儀器測值(ppm)(Y值)	偏移值	斜率
100%全幅濃度	19.28	19.41	0.13	1.0046
80%全幅濃度	15.42	15.50	0.08	截距
60%全幅濃度	11.57	11.59	0.02	0.0024
40%全幅濃度	7.71	7.70	-0.01	相關係數
20%全幅濃度	3.86	3.87	0.01	1
零級空氣	0	0.05	0.05	

CO分析儀檢量線





空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-6) (版本: 0-2 版) (核准日期: 112.03.29)

校正地點：		正修科技大學		校正日期：		112.06.26		校正人員：謝宏毅 賴宏寶		審核人員：林坤輝	
大氣壓力：		756 mmHg		環境溫度：		26.1 °C		稀釋器廠牌/型號：		SABIO/4010	
稀釋器序號：		86400621									
臭氧分析儀多點校正紀錄表											
儀器線性誤差(E%)=		-0.90		100%全幅濃度=		205.4 ppb		40%全幅濃度=		82.9 ppb	
稀釋倍數=		2.5									
儀器廠牌：		HORIBA		儀器型號：		APOA-370		儀器序號：		UE0Y9UEK	
儀器外校日期：		111.12.08		測定範圍：		250 ppb					
儀器廠牌：		HORIBA		儀器型號：		APOA-370		儀器序號：		UE0Y9UEK	
儀器外校日期：		111.12.08		測定範圍：		250 ppb					
儀器廠牌：		HORIBA		儀器型號：		APOA-370		儀器序號：		UE0Y9UEK	
儀器外校日期：		111.12.08		測定範圍：		250 ppb					

高濃度檢量線	配製濃度(ppb)(X值)	儀器測值(ppb)(Y值)	偏移值	斜率
100%全幅濃度	200	206.5	6.5	1.0259
80%全幅濃度	160	165.5	5.5	截距
60%全幅濃度	120	124.4	4.4	1.3571
40%全幅濃度	80	83.7	3.7	相關係數
20%全幅濃度	40	42.3	2.3	1
零級空氣	0	1.3	1.3	
低濃度檢量線	配製濃度(ppb)(X值)	儀器測值(ppb)(Y值)	偏移值	斜率
100%全幅濃度	100	104.5	4.5	1.0324
80%全幅濃度	80	83.9	3.9	截距
60%全幅濃度	60	63.2	3.2	1.2826
40%全幅濃度	50	53.1	3.1	相關係數
20%全幅濃度	40	42.4	2.4	0.9999
零級空氣	0	1.3	1.3	

O₃分析儀檢量線





空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-7) (版次: 6-1 版) (核准日期: 105.04.15)

校正地點：		正修科技大學		校正日期：		112.06.26		校正人員：賴宏寶 賴宏寶		審核人員：謝坤輝			
大氣壓力：		754	mmHg	環境溫度：		28.3	℃	稀釋器廠牌/型號：		SABIO/4010			
稀釋器序號：		86400621											
總碳氫化合物分析儀多點校正紀錄表													
標準品編號：		SN2179		標準品濃度：		1082	ppm	鋼瓶壓力：		1310	psi		
有效日期：		113.11.30											
氫氣鋼瓶編號：		Eg250146		鋼瓶壓力：		1640	psi	零級空氣鋼瓶編號：		ET0014505	鋼瓶壓力：	980	psi
儀器廠牌：		HORIBA		儀器型號：		APHA-370	儀器序號：		UEP0DTAX	測定範圍：		50	ppm
製程溫度 (ppm)(X值)				儀器測值 (ppm)(Y值)				偏移值				甲烷	THC

項目	濃度	配製濃度(ppm)(X值)	儀器測量值(ppm)(Y值)	偏移值	甲烷	THC	甲烷	THC
80%測定範圍濃度	40	40	40.20	0.20	0.04	-0.01	1.0037	1.001
60%測定範圍濃度	30	30	30.04	0.04	-0.05	-0.03	截距	截距
40%測定範圍濃度	20	20	19.97	-0.03	-0.05	-0.03	相關係數	相關係數
20%測定範圍濃度	10	10	9.95	-0.05	-0.03	-0.03	1	1
零級空氣	0	0	0.06	0.06	0.1	0.1		

THC分析儀
檢量線



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-8) (版次: 6-1 版) (核准日期: 105.04.15)

校正地點:	正修科技大學		校正日期:	112.06.27	校正人員:	賴宏寶	審核人員:	謝坤輝
氣象監測儀校正紀錄表								
轉速計廠牌:	YOUNG	轉速計序號:	2332	轉速計外部校正日期:	2023.05.08			
溫度計編號:	3407	溫度計範圍:	-1 ~ 51	℃	溫度計外部校正日期:	104.07.23		
儀器廠牌:	YOUNG	儀器型號:	*	儀器序號:	181602	大氣壓力:	762	mmHg

氣象監測儀	風向<±5 (Deg)	校正方位 (DEG)	儀器反應值(DEG)		順時針方向		逆時針方向	
			順時針方向	逆時針方向				
		360	0.9	1	0.9	-359		
		90	90.8	92.2	0.8	2.2		
		180	180.1	181.6	0.1	1.6		
	270	271.1	271.2	1.1	1.2			
	風速 (5m/s以下± 0.25m/s ; 5m/s以上±2%)	轉速 (rpm)	標準值 (m/sec)	反應值 (m/sec)	差值(m/sec)	誤差百分比 (%)		
		0	0	0	0	※		
		300	1.47	1.46	-0.01	-		
		700	3.43	3.42	-0.01	-		
		2000	9.8	9.78	-	0.20		
	4000	19.6	19.6	-	0.00			
	※風速標準值=轉速×0.0049							
	溫度 (±0.5℃)	項次	標準值 (℃)	反應值 (℃)	差值(℃)		誤差百分比 (%)	
		1	28.5	28.3	-0.2		0.70	
		2	28.5	28.4	-0.1		0.35	
		3	28.5	28.4	-0.1		0.35	
濕度 (<±5%)	項次	乾球溫度	濕球溫度	標準濕度 (%)	反應值 (%)	差值	誤差 (%)	
	1	31.2	29.3	68.84	68.9	0.06	0.09	
	2	31.2	29.2	68.32	68.5	0.18	0.26	
	3	31.2	29.2	68.32	68.6	0.28	0.40	



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-9) (版本: 6-1 版) 林坤輝: 105.04.15)

校正地點:	正修科大	校正日期:	112.10.15	校正人員:	賴宏顯 賴宏寶	審核人員:	林坤輝
大氣壓力:	758 mmHg	環境溫度:	27.4 °C	稀釋器廠牌/型號:	SABIO/4010	稀釋器序號:	86400621

PM₁₀流量校正紀錄表

乾式流量計廠牌/型號:	BIOS	流量範圍:	0.3~30L/min	外校日期:	111.12.12
乾式流量計外校斜率:	0.9933	外校截距:	儀器型號: 1020	儀器序號:	A18801
項目	PM ₁₀ 儀器流量顯示值 L/min	標準流量計 L/min	校正值 Qa	誤差百分比 (%)	平均誤差百分比 (%)
次數	Qs(未連接標準流量計)	Qb(連接標準流量計)	原始讀值 Qbo		
1	16.7	16.7	16.919	0.68	0.66
2	16.7	16.7	16.899	0.56	
3	16.7	16.7	16.926	0.72	
4	16.7	16.7	16.924	0.71	
5	16.7	16.7	16.912	0.64	

$$Qa = \frac{Qbo \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta} - b}{m}$$

平均誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正、誤差百分比(%) = $\frac{|Qb - Qa|}{Qa} \times 100$

PM₁₀之β-ray強度檢查:

項目	校正膜片標準值 (Mo) mg/cm ₂ 或mgABS	校正膜片檢查值 (M) mg/cm ₂ 或mgABS	誤差百分比 (%)	平均誤差百分比 (%)
次數				
1	0.838	0.84	0.24	0.24
2	0.838	0.841	0.36	
3	0.838	0.839	0.12	

誤差百分比(%) = $\frac{|M - Mo|}{Mo} \times 100$, 平均誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正。

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-10) (版次: 6-2 版) / 儀器編號: 105.06.29)

校正地點:	八德安樂園	校正日期:	112.11.27	校正人員:	謝宏賢	審核人員:	12.28 林坤輝
大氣壓力:	758 mmHg	環境溫度:	22.2 °C	小孔流量計廠牌/型號:	Tisch	流量計廠牌/型號:	4098

TSP 流量多點校正紀錄表

小孔流量計外校斜率 m_1 :	2.1198	小孔流量計外校截距 b_1 :	-0.0081	相關係數:	0.9999	外校日期:	2023.07.19
高量採樣器廠牌:	Tisch	高量採樣器儀器編號:	SP55-13				

項目 次數	水柱壓差(ΔH)mmH ₂ O	(ΔH_2O) _{STD}	標準流量(Q)m ³ /min	顯示值m ³ /min	修正值Nm ³ /min	Y _{cal} m ₂ Q + b ₂	(Y _{cal}) m ₂ Q + b ₂	%E = $\frac{Y - Y_{cal}}{Y_{cal}} \times 100$	誤差(%E)
1	4.4	2.10	1.00	1.1	1.11	1.10		0.73	
2	6	2.46	1.16	1.2	1.21	1.22		0.69	
3	7.5	2.75	1.30	1.3	1.31	1.31		0.29	
4	9.2	3.04	1.44	1.4	1.41	1.41		0.08	
5	11	3.33	1.57	1.5	1.51	1.50		0.35	


校正結果	斜率(m_2)	0.7027	截距(b_2)	0.3991	線性相關係數(r)				0.9982
------	-------------	--------	-------------	--------	-----------	--	--	--	--------


※小孔校正器水柱壓差-流量計算公式:

$$(\Delta H_2O)_{STD} = \sqrt{\Delta H \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}}$$

$$Q = \frac{(\Delta H_2O)_{STD} - b_1}{m_1}$$

TSP 流量檢量線圖





Certificate of Analysis

NIST Traceable

Certified Standard

Customer: Chi Mei Inspection Tech Co
CGA: 660
Customer PO #: CMIT20210924
Cylinder #: SN2247
Cylinder Size: AL80

Reference #: 112221PT-1
Certification Date: 11/30/2021
Expiration Date: 11/30/2024
Pressure, psig: 2000

Components	Requested Concentration	Certified Concentration	Expanded Uncertainty
Nitric Oxide	20ppm	20.0ppm	1.5%
Sulfur Dioxide	20ppm	20.2ppm	1.5%
Methane	1100ppm	1127ppm	1.0%
Carbon Monoxide	4000ppm	4003ppm	1.0%
Nitrogen	Balance	Balance	-

Instrument/ Model
CAI/ 600
Micro GC/ Agilent
Micro GC/ Inficon

Serial Number
Y09003
US020002031
70082698

Last Date Calibrated
11/30/2021
11/30/2021
11/30/2021

Analytical Method
Chemiluminescence
Thermal Conductivity
Thermal Conductivity

This mixture was prepared gravimetrically using a high load high sensitivity electronic scale. Prior to filling, the scale is verified for accuracy throughout the target mass range against applicable NIST traceable weights, referenced by serial # 7210-1, certificate # 18000942

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST). The expanded uncertainties use a coverage factor of $k=2$ to approximate the 95% confidence level of the measurement. This calibration certificate applies only to the item described and shall not be reproduced other than in full, without written approval from the calibration facility.

This report states accurately the results of the investigation made upon the material submitted to the analytical laboratory. Every effort has been made to determine objectively the information requested. However, in connection with this report, Global Calibration Gases LLC shall have no liability in excess of the established charge for this service.

Produced by:
Global Calibration Gases LLC.
1090 Commerce Blvd N.
Sarasota, Florida 34243 USA
PGVP Vendor ID: N22021

Analyst: Signature of file

Approved for release: 11/30/2021

Airgas.
an Air Liquide company

Airgas Specialty Gases
Airgas USA, LLC
600 Union Landing Road
Clarks Summit, NJ 08407-0000
Airgas.com

鋼瓶編號: JED16

充填日期	: 11.03.25	鋼瓶體積	: A10 L
分拆日期	: 11.03.28	凡爾規格	: CGA650
使用期限	: 11.03.28	填充壓力	: 120 kg/cm ² (35°C)

Part Number:	E06IND9E15A0000	Reference Number:	02-401000957-1
Cylinder Number:	C0507874	Cylinder Volume:	144.5 CF
Laboratory:	124 - Riverton (SAP) - NJ	Cylinder Pressure:	2016 PSIG
PGVP Number:	BS2017	Valve Outlet:	660
Gas Code:	APPVD	Certification Date:	Oct 18, 2017
		Expiration Date:	Oct 15, 2025

Expiration Date: Oct 18, 2025

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Carbonium Standards (May 2017)" document EPA 600/7-12521, using the 8140 procedures listed. Analytical methodology does not require correction for analytical interferences. This cylinder has a label analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration material. All concentrations are on a volume/volume basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig. Do Not Use This Cylinder below 100 psig.

Component	ANALYTICAL RESULTS				Assay Dates
	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty	
NOX	60.00 PPM	80.65 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
NITRIC OXIDE	60.00 PPM	80.65 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/04/2017, 10/11/2017
SULFUR DIOXIDE	60.00 PPM	80.22 PPM	G1	+/- 1.2% NIST Traceable	10/04/2017, 10/18/2017
PROPANE	1000 PPM	1901 PPM	G1	+/- 0.2% NIST Traceable	10/04/2017
METHANE	3000 PPM	3047 PPM	G1	+/- 0.2% NIST Traceable	10/04/2017
CARBON MONOXIDE	5500 PPM	5377 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	10/05/2017
NITROGEN					

CALIBRATION STANDARDS

Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Uncertainty	Expiration Date
NTM	13010402	KAL003271	97.5 PPM NITRIC OXIDE/NITROGEN	+/- 0.5%	May 02, 2018
NTM	12387	APX21999237	0.82 PPM NITROGEN DIOXIDE/AR	+/- 0.04	Jun 02, 2018
NTM	13012604	CG506353	4.875 PPM NITROGEN DIOXIDE/NITROGEN	+/- 1.0%	Mar 15, 2019
NTM	12061121	CG323132	50.48 PPM SULFUR DIOXIDE/NITROGEN	+/- 1.8%	Apr 24, 2018
NTM	16060915	CG34398	1000.3 PPM PROPANE/NITROGEN	+/- 0.7%	Mar 15, 2023
NTM	14060914	CG39276	2971 PPM METHANE/NITROGEN	+/- 0.9%	Jul 03, 2020
NTM	14060914	KAL004202	0.9740 % CARBON MONOXIDE/NITROGEN	+/- 0.05%	Apr 18, 2023

ANALYTICAL EQUIPMENT

Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Glennan Ultramark 6 JS-359 CO-HIGH	NDIR	Sep 16, 2017
MKS 2031 - CH4	FTIR	Sep 18, 2017
Nicolet 8700 APW1100391 NO	FTIR	Sep 28, 2017
Nicolet 8700 APW1100391 NO2	FTIR	Sep 28, 2017
MKS 2031 - C3H8	FTIR	Sep 16, 2017
Analytek 921-SQ2-AE-921-5301	NDUV	Sep 16, 2017

Triad Data Available Upon Request



錦德氣體公司

C. Mody, Sec 606
Approved for Release

Page 1 of 87-401000997-1

Approved for Release

王秋丹

ID-F-11B-SM-010

053

錦德氣體股份有限公司 分析報告

客戶名稱：正修超微量研究中心

鋼瓶編號：1L55880

訂單號碼：-----
 批發號碼：-----
 報告編號：1120117059

充填日期：112.01.16
 分析日期：112.01.17
 使用期限：113.01.17

鋼瓶體積：A16 L
 凡爾規格：CBA550
 填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

分析物名稱	配製濃度	分析濃度	測量單位	分析精度(±)	追溯源型態	分析儀器
Methane	20	20.0	Molar ppm	2%	Chemical	GC/FID
Air			Balance Gas			



Certificate of Analysis
 NIST Traceable
 Primary Standard

Customer:
 CGA:
 Customer PO #:
 Cylinder #:
 Cylinder Size:

Jing De Gases
 590
 JDO-0519-2K-2K22-SG
 EB0150681
 AL150

Reference #:
 Certification Date:
 Expiration Date:
 Pressure, psig:

080222SY-2
 08/08/2022
 08/08/2026
 2000

Components
 Methane
 Air

Requested Concentration
 600ppm
 Balance

Certified Concentration
 598ppm
 Balance

Expanded Uncertainty
 1.0%

Instrument/ Model
 Micro GC/ Agilent

Serial Number
 US020002031

Last Date Calibrated
 8/8/2022

Analytical Method
 Thermal Conductivity

This mixture was prepared gravimetrically using a high load high sensitivity electronic scale. Prior to filling, the scale is verified for accuracy throughout the target mass range against applicable NIST traceable weights, referenced by serial # 7210-1, certificate # 19000942.

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST). The expanded uncertainties use a coverage factor of k=2 to approximate the 95% confidence level of the measurement. This calibration certificate applies only to the item described and shall not be reproduced other than in full, without written approval from the calibration facility.

This report states accurately the results of the investigation made upon the material submitted to the analytical laboratory. Every effort has been made to determine objectively the information requested. However, in connection with this report, Global Calibration Gases LLC shall have no liability in excess of the established charge for this service.

Produced by:
 Global Calibration Gases LLC
 1080 Commerce Blvd N
 Sarasota, Florida 34243 USA

錦德氣體公司
 分析追溯標準

Principal Analyst:
 Date:

Principal Reviewer:
 Date:

追溯編號：EB0150681

1. 以分析日期為使用期限，請勿再繼續使用。
 2. 鋼瓶壓力低於100 psig時，請更換新瓶，請勿再使用。
 3. 鋼瓶所用之標準件，均可追溯至美國國家標準實驗室。
 4. 充填壓力(重量)一經所定之溫度，即經校核修正之重量。
 5. 本標準氣最低貯存溫度為0°C。
 6. 此分析報告不可與鋼瓶遺失，但全不負責除外。

備註

電話：(07)624-2527(8線)
 傳真：(07)624-2535
 E-mail: jdgas@ms19.hinet.net
 Web Site: www.jdgas.com.tw

公司名稱：錦德氣體股份有限公司
 公司地址：高雄市岡山區本洲工業區本工五路15號
 實驗室名稱：品質實驗室
 實驗室主管：王秋萍



報告簽署人
 日期：112.01.18

錦德氣體股份有限公司

分析報告

客戶名稱：正修科大超微量研究中心

氣體名稱：氫氣

氣體等級：UHP

訂單號碼：----

批次號碼：UHP H₂ 0510-2023-01

報告編號：1120511060

充填日期：112.05.10

分析日期：112.05.11

使用期限：114.05.11

鋼瓶體積：10 L

凡爾規格：W22-14-O-L

填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

鋼瓶編號：

GUA7488

分析成份	規格	分析結果	測量單位	追溯型態	分析儀器
Moisture	≤1.0	0.429	Molar ppm	Chemical	Dewpoint Meter
Oxygen	≤1.0	0.66	Molar ppm	Chemical	Oxygen Analyzer(ppm)
THC(as Methane)	≤0.1	ND	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Carbon Monoxide	≤1.0	0.098	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Carbon Dioxide	≤1.0	0.024	Molar ppm	Chemical	GC/PDHID
Total Purity	>99.9995	>99.9995	Molar %		

追溯瓶號：EB0092795, EB0069769

備	1 以分析日期為使用期限起算日。	7 ND: 濃度低於方法偵測極限(MDL) 一氧化碳之MDL=0.01 ppm 二氧化碳之MDL=0.01 ppm; 甲烷之MDL=0.01 ppm 8 本分析報告為電子資料版，無須簽名。
	2 鋼瓶壓力低於100 psig時，請更換新品，以免影響測值。	
註	3 充填壓力(重量)一欄所述之溫度，為配製時瓶身的溫度。	
	4 本標準氣最低貯存溫度為0°C。	
註	5 氣體超過使用期限時，請勿再繼續使用。	
	6 此分析報告不可部份摘錄複製，但全文複製除外。	

公司名稱：錦德氣體股份有限公司

公司地址：高雄市岡山區本洲工業區本工五路15號

實驗室名稱：品管實驗室

實驗室主管：王秋萍

電話：(07)624-2527(8線)

傳真：(07)624-2535

E-mail: jdgas@ms19.hinet.net

Web Site: www.jdgas.com.tw



Let us straighten out
your gas problems

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: PRIMARY STANDARD

Part Number: X02N09P15A2314
Cylinder Number: EB0092795
Laboratory: 124 - Los Angeles - CA
Analysis Date: Jun 02, 2017
Lot Number: 48-124618151-2
Reference Number: 48-124618151-2
Cylinder Volume: 144.3 CF
Cylinder Pressure: 2015 PSIG
Valve Outlet: 580

Expiration Date: Jun 02, 2025

Primary Standard Gas Mixtures are traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Req Conc	Actual Concentration (Mole %)	Analytical Uncertainty
OXYGEN	5,000 PPM	5,032 PPM	±1%
NITROGEN	Balance		



錦德氣體公司
分析追溯標準

Approved for Release

Page 1 of 48-124618151-2

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: PRIMARY STANDARD

Part Number: X07HE99P15ACDPC
Cylinder Number: EB0068789
Laboratory: 124 - Los Angeles - CA
Analysis Date: Nov 15, 2016
Lot Number: 48-124585720-9
Reference Number: 48-124585720-9
Cylinder Volume: 131.6 CF
Cylinder Pressure: 2014 PSIG
Valve Outlet: 350

Expiration Date: Nov 15, 2024

Primary Standard Gas Mixtures are traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Req Conc	Actual Concentration (Mole %)	Analytical Uncertainty
ARGON	5,000 PPM	4,990 PPM	±1%
CARBON DIOXIDE	5,000 PPM	5,010 PPM	±1%
CARBON MONOXIDE	5,000 PPM	5,170 PPM	±1%
HYDROGEN	5,000 PPM	5,700 PPM	±1%
METHANE	5,000 PPM	4,980 PPM	±1%
NITROGEN	5,000 PPM	5,300 PPM	±1%
HELIUM	Balance		

錦德氣體公司
分析追溯標準

CPB
Signature on file
Approved for Release

錦德氣體股份有限公司

分析報告

客戶名稱：正修科太超微量研究中心

氣體名稱：空氣

氣體等級：Zero

訂單號碼：----

充填日期：112.03.02

批次號碼：Zero Air 0302-2023-01

分析日期：112.03.03

報告編號：1120303027

使用期限：114.03.03

鋼瓶體積：A16 L

凡爾規格：CGA590

填充壓力：120 kg/cm² (35°C)

鋼瓶編號：

ER0001789

分析成份	規格	分析結果	測量單位	追溯型態	分析儀器
Moisture	≤ 1.0	0.575	Molar ppm	Chemical	Dewpoint Meter
Oxygen	21	20.89	Molar %	Chemical	Oxygen Analyzer(O)
THC(as Methane)	≤ 10.1	≤ 10.1	Molar ppm	Chemical	GC/FID
Nitrogen			Balance Gas		

追溯瓶號：451598, CC736152

備

- 1 以分析日期為使用期限起算日。
- 2 鋼瓶壓力低於110 psig時，請更換新品，以免影響測值。
- 3 充填壓力(重量)一欄所述之溫度，為配製時瓶身的溫度。
- 4 本標準氣最低貯存溫度為0°C。

註

- 5 氣體超過使用期限時，請勿再繼續使用。
- 6 此分析報告不可部份摘錄複製，但全文複製除外。

7 「*」表示為被分析的瓶號。

8 THC為批次抽樣檢測。

9 本分析報告為電子資料版，無須簽名。



公司名稱：錦德氣體股份有限公司

公司地址：高雄市岡山區本洲工業區本工五路15號

實驗室名稱：品管實驗室

實驗室主管：王秋萍

電話：(07)624-2527(8線)

傳真：(07)624-2535

E-mail：jdgas@ms19.hinet.net

Web Site：www.jdgas.com.tw



coregas

CERTIFIED REFERENCE MATERIAL CERTIFICATE OF ANALYSIS

Page 1

Coregas Pty Ltd
Prod. Order No. LCP018788
Prod. Order Batch No. LCP018788-1
Cylinder Serial No. 451588
Cylinder Capacity 21.4 L
Customer No. 1088107
Customer JING DE GASES CO LTD
Order No. SC02850345

Certificate No. QCSF-C03262
Date Certified 13/10/21
Analyst Name Kyell Davis
Mixture Type Gas
Cylinder Content 3.0 m3
Valve Type 80

Component	Required Concentration	Actual Concentration	Concentration Unit of Measure	Measurement Uncertainty	Method
Oxygen	22	22.00	% vol	1% vol	7087 Paramagnetic
Nitrogen			% vol		

錦德氣體公司
分析追溯標準

All concentrations are expressed on mole fraction basis.
The certified values are traceable to Australian National Standards of mass and thus to the International System of Units (SI).
The certified gas mixture is typically for calibration of instruments. Measurement Uncertainty is calculated using a coverage factor K=2, which gives 95% Confidence Interval.

Technical Note :

Filling Pressure	150	BAR
Min. Usable Pressure	5	BAR
Min. Storage Temperature	10	°C
Period of Validity	5 Years	

Analyst

NATA Signatory

Kyell Davis

Manager Spec. Gas Lab

Mark Qin

Accredited for compliance with ISO17024
NATA is a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement for the mutual recognition of the equivalence of reference material certificates

<CMS-10-SOP-8115-F3 Approved by SEGAC Manager 13/10/2020>

Print Date: 18/11/21

—End of Document—

Coregas Pty Ltd
Guangzhou Branch, No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,



CLC科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭南有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市仁武區京吉七路 55 號
No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975
Service No.: CLAI20628-M

Page : 1 of 2
Report No.: CLP1381-112

申請單位: 正修科技大學超微量研究中心

廠商地址: 高雄市鳥松區澄濟路840號

儀器名稱: 大氣壓力計

製造廠商: SK SATO

校正程序: CL-SCP-P03

校正日期: 2023.06.28

報告日期: 2023.07.03

型號/規格: (930 to 1060) hPa

Calibration Date

Report Date

儀器序號: 89097

溫度: (21 to 25) °C 相對濕度: (40 to 65) %

校正地點: 送校

Calibration Address

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Digital Pressure Gauge	ADDITEL	681 / 211H14080020
追溯號碼 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date / Due Date
PTI (TAF 1805)	22A081053	2022.01.13 / 2024.01.12

昭南有限公司特此證明: 報告內容所記載之受校儀器已與上列標準器做過比較校正, 而校正用之標準器可追溯到中華民國國家度量衡標準或國際國家標準或國際研究院或其他國家之國家度量衡標準, 本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025:2017 之規定。
CHAO-LI CO., LTD. hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The calibration standards herein complied with ISO/IEC 17025:2017.
本校正報告僅對上述儀器之校準有效。本校正報告部份複製無效。
The calibration report is valid only for the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者: 連綿

(Report Signatory)

CLC科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭南有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市仁武區京吉七路 55 號
No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 2 of 2
Report No.: CLP1381-112

校正結果

1. 大氣壓力

標準值 (hPa)	器示值 (hPa)	器差值 (hPa)	擴充不確定度 (hPa)	涵蓋因子 k
968.3	970	2	3	2.01
983.5	985	2	3	2.01
999.0	1000	1	3	2.01
1015.4	1015	0	3	2.01
1028.6	1028	-1	3	2.01

說明:

- 本報告書僅對此校正件有效, 並請勿分發使用, 未獲得本實驗室同意, 此校正報告不得複製或再行分發。
- Service No. 英文編號後七碼數字為收件日期之年、月、日。
- 校正方式: 依本實驗室 CL-SCP-P03(1)大氣壓力校正程序書。
- 本報告書已依追溯性要求修正。
- 校正結果備註說明:
5.1 標準值: 標準件之標稱值。
(校正時取標準件對稱校件兩次擴充量測之平均值)
5.2 器示值: 待校件之顯示值。
5.3 器差值 = 器示值 - 標準值。
5.4 擴充不確定度: 本為依參考本中心之【大氣壓力校正系統評估報告 CL-MSVR-P03(18)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係包含標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。
7. 單位換算: 1 kgf/cm²=0.0980665 MPa; 1 psi=0.00689 MPa;
1 bar=100 kPa; 1 mmHg=0.13333 kPa。

以下空白



委託編號: CT12064

儀器校正報告
(CALIBRATION REPORT)

Applicant (Address) 委託單位 (地址)	正修科技大學 高雄市鳥松區澄清路840號				
Instrument 儀器名稱	孔口流量計				
Manufacturer 製造廠商	TISCH	Model No. 型號	---	I.D. No. 序號	3985
Received Date 委託日期	2023/3/10	Calibration Date 校正日期	2023/3/13	Issue Date 報告日期	2023/3/14
Procedure Used 校正程序	自訂孔口流量計校正作業標準(CSP-KI4-01-J)				
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度	22.3 °C	Pressure 大氣壓力	1017.1 hPa	

Standards Employed & Certification Number 校正時使用之標準件校正機構及校正號碼			
Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構(認可編號)/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F220099A	流量	2022/04/13/1年
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F220108A	流量	2022/04/19/1年
testo/511/39105174/104	電子式氣壓計/展興國際(股)公司台中校正實驗室 (TAF3088)/TP111010	壓力	2022/04/13/1年
DWYER/1230-16-W/M/IP07623	水柱壓差計/儀校科技(股)公司(TAF1805)/22A084040	壓力	2022/04/18/1年
ERTCO/SAMA CT-40/5028	溫度計/量測科技(股)公司(TAF1735)/K11-04-141-01	溫度	2022/04/19/1年
CASIO/HS-80TW/404Q24R	馬錶/量測科技(股)公司(TAF2297)/K11-04-420-02	時間	2022/05/02/1年

1. 本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯如上列，校正管理及技術參考
美國聯邦法規公告方法(PART-50 Appendix B)之要求。
2. 本報告僅對此送校件有效，報告分離使用無效，未經本實驗室同意不得摘錄複製，但全文複製除外。
3. 本報告共開立 1 份，每 1 份內含 2 頁

螢諮科技股份有限公司
地址:高雄市中區新街路288號8F-2
電話:(07)8



報告簽署人:

報告簽署人: 松

委託編號： CT12064

一、校正結果：

NO.	送校件水柱壓差 $\Delta H(\text{inH}_2\text{O})$	換算最小平方根公式 $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$	標準流量 Q_{std} (m^3/min)	校正係數 M	涵蓋因子 k	相對擴充不確定度 U (%)
1	2.7	1.65	0.797	0.483	2.0	1.5
2	5.3	2.32	1.115	0.481	2.0	1.2
3	8.0	2.85	1.369	0.480	2.0	1.1
4	10.7	3.29	1.587	0.482	2.0	1.1
5	12.9	3.61	1.740	0.482	2.0	1.1

二、校正說明：

1. 未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

2. 送校件之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。

3. 標準流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_m}{\Delta t} \times \frac{(P_a - \Delta P)}{1013.25} \times \frac{298.15}{(T_a + 273.15)}$

其中 Q_{std} 為標準流量 (m^3/min)； Δt 為校正時間 (min)； V_m 為校正體積 (m^3)； P_a 為校正氣壓 (hPa)； T_a 為校正溫度 ($^{\circ}\text{C}$)； ΔP 為校正壓差 (inH_2O)，需轉換為 hPa ($1 \text{ inH}_2\text{O} = 2.49 \text{ hPa}$)。

4. 送校件壓差計水柱壓差換算最小平方根公式 = $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$ ， ΔH 為送校件水柱壓差值。

5. 校正係數計算公式： $M = Q_{std} / \sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$

6. 本校正作業回歸至標準狀態下進行比對 (298.15 K, 1013.25 hPa)。

7. 相對擴充不確定度係依據孔口流量計校正之不確定度評估 (CSP-KI4-02) 報告，相對擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ， k 約為信賴水準 95 % 之涵蓋因子。

8. 本校正作業使用介質為空氣。

(本頁以下空白 Null below)





孔口流量計校正報告使用說明



本實驗室執行經財團法人全國認證基金會(TAF)認證之孔口流量計校正作業所出具之校正報告，僅提供本實驗室標準系統與送校件做直接比較校正後各流量點之比值(M)，無法提供線性迴歸參數。為便於委託單位使用孔口流量計之需求，故依據校正結果提供校正報告使用說明，此說明所有計算結果均不包含於認證系統中。

1. 迴歸分析參數說明：

- 1.1 依據校正報告所得 5 個流量校正點之校正結果進行線性迴歸參數計算。
- 1.2 取校正報告之標準流量 Q_{std} 為 X 軸，送校件水柱壓差換算最小平方根之值為 Y 軸，求得送校件追溯之線性迴歸參數斜率、截距與相關係數。
2. 本實驗室提供兩種不同單位流量線性迴歸參數供委託單位參考，其中斜率值會依流量單位差異而顯示不同結果。
3. 本校正報告使用說明所引用之原始數據參考自委託編號： CT12064

NO.	Δt (min)	V_m	ΔP		送校件 $\Delta H(\text{in-H}_2\text{O})$	標準流量 Q_{std}		$\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a + 273.15}}$
		m^3	$\text{in-H}_2\text{O}$	mmHg		m^3/min	ft^3/min	
1	3.794	3	2.50	4.67	2.7	0.797	28.15	1.65
2	2.691	3	5.00	9.34	5.3	1.115	39.38	2.32
3	2.179	3	7.50	14.01	8.0	1.369	48.35	2.85
4	1.866	3	10.00	18.68	10.7	1.587	56.04	3.29
5	1.694	3	12.00	22.42	12.9	1.740	61.45	3.61

項目	迴歸分析參數	
	$\text{m}^3/\text{min}(\text{CMM})$	$\text{ft}^3/\text{min}(\text{CFM})$
斜率	2.0752	0.0588
截距	0.0015	0.0009
相關係數	0.9999	0.9999




報告編號 Report No.: A-4411

一. 校正結果:

NO.	標準值 ppb	待校件分析值 ppb	器差值 ppb	擴充不確定度 ppb
1	249.7	250.4	0.7	5.0
2	200.4	201.5	1.1	4.7
3	149.8	150.7	0.9	4.7
4	100.1	101.4	1.3	4.7
5	20.6	21.0	0.4	4.7
6	0.2	0.4	0.2	4.7

1 ppb = 1 nmol/mol

項 目	迴歸分析參數
斜率	1.0024
截距 (ppb)	0.4815
相關係數(r)	0.9999



二. 校正說明:

1. 臭氣自動分析儀校正係利用可追溯至標準參考光度計 (SRP) 之臭氣傳遞標準件 (THEMO 49i-PS, 序號1202899504), 對待校件進行比對校正。
2. 本校正使用之臭氣傳遞標準件係每季 (三個月) 固定與標準參考光度計 (SRP) 進行比對, 並取其最近六次之比對結果 (平均斜率與截距) 參數, 作為待校件追溯至臭氣標準之依據。
3. 選校儀器內部參數紀錄:
校正前 ZERO= 0 SPAN= 1.0000
校正後 ZERO= 0 SPAN= 0.9800
4. 本校正結果提供之線性迴歸參數X軸為煙箱標準參考光度計 (SRP) 修正後之臭氣傳遞標準件標準值, Y軸為待校件臭氣自動分析儀。
5. 本校正作業執行日期: 112/03/16 校正執行地點: 高雄市鳳山區八德路923號2樓。



行政院環境保護署 空氣品質監測品質保證實驗室
(臭氣校正)

校正報告

(CALIBRATION REPORT)

報告編號 Report No.: A-4411

本實驗室隸屬行政院環境保護署環境監測及資訊處
本報告第1頁內頁共2頁
未經本實驗室同意不得複製

Applicant (Add.) 申請者 (住址)	正修科技大學超微量研究科技中心 高雄市鳥松區澄清路840號			
Instrument 儀器名稱	臭氣自動分析儀			
Manufacturer 製造廠商	HORIBA	Model No. 型號	APOA-370	
Report Date 報告日期 (年月日)	112/03/16	I.D. No. 序號	M2VSCPPF	
Procedure Used 校正程序	臭氣自動分析儀校正程序/EPA-QM-SOP-2023-03 (3.0版, 2023年)			
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度	23 °C ~ 25 °C	Pressure 大氣壓力	764 mm-Hg ~ 766 mm-Hg

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacturer/Model/Serial No. 廠商/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/Period 校正日期 / 週期
NIST / SRP / SRP57	標準參考光度計 / BIPM / BIPM-QM-K1-R3-CMS-16	臭氣	105/06/15 / 8年
Thermo / 49i-PS / 1202899504	臭氣傳遞標準件 / 內校 / C0103001	臭氣	112/01/03 / 3個月
Lutron / MHB-382SD / AL-54678	壓力計 / CLC / CLP1362-111	壓力	111/07/06 / 1年
Lutron / MHB-382SD / AL-54678	溫度計 / CLC / CLT4061-111	溫度	111/07/06 / 1年
*國際度量衡局 (BIPM) (BIPM-QM-K1)			
*CLC科技檢核中心 (CLC) (TAF 0438)			

本報告內記載之檢校儀器已與上列標準件做過比較校正, 用以校正之標準件可追溯至國家度量衡標準實驗室及國際度量衡局, 校正管理系統均符合ISO/IEC 17025之要求。

本報告分離使用無效。對送校儀器不作合格與否判定。

本報告不提供送校儀器規格及標準之符合性聲明。

校正人員: 張安慶
報告簽署人: 張安慶



精進檢驗科技股份有限公司



校正報告書

第1頁 共3頁

收件日期	2023/8/9	校正日期	2023/8/10	報告編號	EK23H406
申請者	正信科技大學環境品質研究中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路340號				
儀器名稱	邁高式流量計				
儀器廠牌	MecaLabs	儀器型號	530-H	儀器序號	204820
校正環境條件	環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C		相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

1.1 校正結果	儀器流量平均值 dm³/min(atm)	標準值平均值 dm³/min(atm)	相對誤差平均值 (%)	顯示不確定度 (%)	涵蓋因子
	0.3014	0.2990	0.80	0.79	2.0
	1.0052	1.0003	0.48	0.71	2.0
	10.027	9.972	0.55	0.63	2.0
	19.94	20.00	-0.31	0.63	2.0
	29.69	29.97	-0.91	0.74	2.0

註：針對該件量測條件修正，列於報告第2頁，再對3筆校正結果取平均，列於報告第1頁。

精進檢驗科技股份有限公司特此聲明：本報告書內記載之校正結果已與校正說明之標準件實際校正測試，校正使用之標準件可追溯至我國國家標準實驗室。校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。

本校正報告僅對上述條件有效，且未經校對者不在此限。校正報告不適用於其他用途，但全文及圖除外。

備 備 名 稱：精進檢驗科技股份有限公司


實驗室名稱：校正實驗室

實驗室主管：謝偉傑



請向元提供
您意見

新加坡中區中區正信路14號
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760



報告日期 2023/8/11



精進檢驗科技股份有限公司



校正報告書

第1頁 共3頁

收件日期	2023/8/9	校正日期	2023/8/10	報告編號	EK23H406
申請者	正信科技大學環境品質研究中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路340號				
儀器名稱	邁高式流量計				
儀器廠牌	MecaLabs	儀器型號	530-H	儀器序號	204820
校正環境條件	環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C		相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

1.1 校正結果	儀器流量 dm³/min(atm)	標準值 dm³/min(atm)	相對誤差 (%)
	0.3015	0.2990	0.83
	0.3014	0.2990	0.78
	0.3014	0.2990	0.78
	1.0051	0.9996	0.55
	1.0052	1.0007	0.45
	1.0053	1.0007	0.46
	10.025	9.972	0.53
	10.026	9.972	0.54
	10.029	9.972	0.57
	19.94	20.01	-0.33
	19.94	20.01	-0.35
	19.94	20.00	-0.27
	29.69	29.98	-0.97
	29.71	29.97	-0.88
	29.68	29.95	-0.69

依線性方程式 $y = b + mx$ ，斜率 b ：截距 x ：標準值 y ：儀器流量

檢量線： $y = 0.0498x + 0.9914$

檢量線係數 (R值) = 1.0000

精進檢驗科技股份有限公司特此聲明：本報告書內記載之校正結果已與校正說明之標準件實際校正測試，校正使用之標準件可追溯至我國國家標準實驗室。校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。

本校正報告僅對上述條件有效，且未經校對者不在此限。校正報告不適用於其他用途，但全文及圖除外。

備 備 名 稱：精進檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱：校正實驗室

實驗室主管：謝偉傑



請向元提供
您意見

新加坡中區中區正信路14號
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

李
合科
長管
人：李
主任



精進檢驗科技股份有限公司

第1頁 共3頁

收件日期	2023/8/9	校正日期	2023/8/10	報告編號	EK23H406
------	----------	------	-----------	------	----------

II. 校正說明

1. 校正日期與地點

本校正作業係 2023年8月10日 於精進檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

2. 校正方法

- 本校正之實施係依據邁高式流量計校正程序。
- 本校正之執行，待校件於流量計校正系統之下游。
- 將待校件之流量與標準件流量進行計算，求出相對偏差 (E_{rel})，定義如下：
$$E_{rel} = \frac{V - V_{ref}}{V_{ref}} \times 100(\%)$$

V = 待校件之流量
V_{ref} = 標準件之流量
- 流量單位說明：nlpm 係表示 常態狀態下之單位時間流量 L/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BROOKHOF 20 nlpm	2414294010A	國家標準局標準實驗室	F2200338	2022/08	二年
BROOKHOF 200 nlpm	2414294010B	國家標準局標準實驗室	F2200338	2022/08	二年
BROOKHOF 1000 nlpm	NJ404010A	國家標準局標準實驗室	F2200338	2022/08	二年
BROOKHOF 大流量力計	107384	精進檢驗 (TAF 100)	F2200338	2022/08	一年
BROOKHOF 流量計	107384	精進檢驗 (TAF 100)	F2200338	2022/08	一年

4. 擴充不確定度

- 本校正系統係依據邁高式流量計校正系統評估報告進行評估。
- 本校正報告中擴充不確定度係由標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。
k 值為在信賴水準 95 % 之下，涵蓋因子 k = 2。
- 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下：
$$u_c = \sqrt{(u_{ref})^2 + u_{rel}^2 + u_{temp}^2 + u_{stat}^2}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。
u_{ref} = 系統流量之組合不確定度，其值引用自評估報告。
u_{rel} = 待校件最小解折度標準不確定度。
u_{temp} = 待校件量測溫度標準不確定度。
u_{stat} = 待校件顯示值變動範圍標準不確定度。

5. 注意事項

- 使用校正介值為 空氣。
- 本校正作業之流量設定標準為 流量計校正系統。
- 本校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa。
- 校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力，並將標準件調整成此狀態下額定流量。
- 本校正標準件之流量計之量測範圍，標準件之流量計之量測範圍為 0.3 dm³/min(atm) 時為 0.00 dm³/min(atm)，標準件之流量計之量測範圍為 0.00 dm³/min(atm) 時為 0.00 dm³/min(atm)，標準件之流量計之量測範圍為 0.00 dm³/min(atm) 時為 0.00 dm³/min(atm)，標準件之流量計之量測範圍為 0.00 dm³/min(atm) 時為 0.00 dm³/min(atm)，標準件之流量計之量測範圍為 0.00 dm³/min(atm) 時為 0.00 dm³/min(atm)。

III. 參考資料

- 氣體流量計校正系統評估報告 (文件編號: S0112m)，112.06.09，13.0版。
- 氣體流量計校正程序 (文件編號: S0126m)，112.06.09，13.0版。

新加坡中區中區正信路14號
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

TC001b



校正報告書

第1頁 共2頁

收件日期	2022/12/7	校正日期	2022/12/12	報告編號	EK22H578
申請者	正修科技大學超微量研究中心				
地址	高雄市鳥松區澄源路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530-HL	儀器序號	204782
校正環境條件	環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C			
		相對濕度	(50 ± 10) %		

校正結果與說明

I.1. 校正結果		標準值	相對偏差 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
儀器流量	ncm				
4.969		5.013	-0.9	1.6	2.0
4.968		5.013	-0.9	1.6	2.0
4.969		5.013	-0.9	1.6	2.0
50.11		49.98	0.25	0.69	2.0
50.14		49.98	0.31	0.69	2.0
50.17		50.05	0.24	0.69	2.0
100.02		99.91	0.12	0.69	2.0
100.04		99.91	0.13	0.69	2.0
100.02		99.91	0.12	0.69	2.0
197.6		198.7	-0.5	1.1	2.0
197.5		198.7	-0.6	1.1	2.0
197.5		198.7	-0.6	1.1	2.0
297.3		297.9	-0.2	1.1	2.0
297.1		297.5	-0.1	1.1	2.0
297.2		297.5	-0.1	1.1	2.0

依線性方程式 $y = b + mx$, m : 斜率, b : 截距, x : 標準值, y : 儀器流量

檢驗線: $y = 0.0904x + 0.9974$

線性相關係數 (R值) = 1.0000

精進檢驗科技股份有限公司特此聲明: 本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試, 校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室, 校正實驗室之系統及運作均符合 ISO/IEC 17025 之要求。

本校正報告書僅對上述待校儀器有效, 且未獲得實驗室認證, 皆以校內報告為準, 但全文複製除外。

機構名稱: 精進檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱: 校正實驗室

實驗室主管: 康肇偉

精進檢驗科技股份有限公司
校正實驗室
負責人: 余建中
檢驗室主任: 康肇偉

報告簽署人
報告日期: 2022/12/12



請撥冗提供
您意見

新北市中和區中正路716號14樓
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

TC1001b

II. 校正說明

1. 校正日期與地點

本校正作業係

2. 校正方法

2.1 本校正之實施依據為氣體流量測量校正程序。

2.2 本校正之執行, 待校件於流量測量校正系統之

2.3 將待校件之流量與標準件流量進行計算, 求出相對偏差 (B_k), 定義如下:

$$B_k = \frac{V - V_n}{V_n} \times 100(\%)$$

V = 待校件之換算流量。

V_n = 標準件之換算流量。

2.4 流量單位說明: nccm 係表示 常態狀態下之單位時間流量 cm³/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	國家度量衡標準實驗室	F220033B	11/17/18	二年
BRONKHORST 2000 sccm	M14204910B	國家度量衡標準實驗室	F220032B	11/17/18	二年
BRONKHORST 100 sccm	M14204910C	國家度量衡標準實驗室	F220031B	11/17/18	二年
BIOS DCNS 大氣壓力計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	22A061034	11/17/20	一年
BIOS DCNS 溫度計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	22A021056	11/17/19	一年

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據氣體流量校正量測系統評估報告進行評估。

4.2 本校正報告中擴充不確定度係由組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準 95 % 之下, 涵蓋因子 $k = 2$ 。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下:

$$U_{CIS} = \sqrt{(U_{QIS})^2 + (U_{QREP})^2 + (U_{QMP})^2}$$

U_C = 待校件組合標準不確定度之合成。

U_{QIS} = 系統流量的組合不確定度, 其值引用自評估報告。

5 to 10 sccm 為 0.77, 10 to 25 sccm 為 0.43, 25 to 100 sccm 為 0.34, 100 to 500 sccm 為 0.32, 500 to 2000 sccm 為 0.32, 2 to 20 slpm 為 0.30, 7 to 20 slpm 為 0.35。

U_{QMP} = 待校件最小解析度標準不確定度。

U_{QREP} = 待校件量測重複性標準不確定度。

5. 注意事項

5.1 使用校正介值為 空氣。

5.2 本校正作業之流量設定基準為 流量量測校正系統。

5.3 本校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa。

5.4 校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力, 並將標準件換算成此狀態下體積流量。

5.5 本校正校正作業係採取流量計顯示之體積流量, 顯示值變動範圍於儀器流量 5.0 nccm 時為 0.01 nccm, 儀器流量 50.1 nccm 時為 0.08 nccm, 儀器流量 100.0 nccm 時為 0.08 nccm, 儀器流量 197.6 nccm 時為 0.19 nccm, 儀器流量 297.3 nccm 時為 0.37 nccm。

III. 參考資料

1. 系統流量校正量測系統評估報告 (文件編號 SQ120), 111.11.15, 10.0 版。

2. 氣體流量量測校正程序 (文件編號 SP260), 111.11.15, 9.0 版。

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: EQ-22301-134-1) (版次: 6 - 2 版) (校核日期: 112.09.27)

校正地點: 正修科技大學

校正日期: 112.09.27

校正人員: 蔡柏丞

審核人員: 林坤輝

大氣壓力: 754 mmHg

大氣溫度: 32.4 °C

稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010

稀釋器序號: 86500621

乾式流量計 廠牌/型號: BIOS 530-II

乾式流量計 序號: 204820

流量範圍: 0.3~30L/min

外校日期: 112.08.10

乾式流量計 廠牌/型號: BIOS 530+L

乾式流量計 序號: 204782

流量範圍: 5~500mL/min

外校日期: 111.12.12

零級空氣輸出流量

待校儀器設定值(L/min)	環境溫度°C	標準流量計測試(L/min)						平均值Qa	修正值Qs(L/min)	誤差值(%)	
		1	2	3	4	5	6				
8	26.6	8.1018	8.1020	8.1021	8.1046	8.1031	8.1027	8.10	8.00	-0.05	
7	26.6	7.0876	7.0868	7.0868	7.0853	7.0850	7.0864	7.09	6.99	-0.10	
6	26.6	6.0728	6.0712	6.0714	6.0701	6.0726	6.0714	6.07	5.99	-0.14	
5	26.5	5.0518	5.0523	5.0529	5.0524	5.0521	5.0517	5.05	4.99	-0.26	
4	26.7	4.0361	4.0358	4.0357	4.0354	4.0358	4.0360	4.04	3.98	-0.47	
3	26.8	3.0284	3.0275	3.0275	3.0268	3.0267	3.0265	3.03	2.99	-0.49	
2	26.6	2.0185	2.0158	2.0161	2.0159	2.0165	2.0173	2.02	1.99	-0.50	
斜率		1.0015				截距		-0.0185		相關係數	0.9999

標準氣體輸出流量

待校儀器設定值(ml/min)	環境溫度°C	標準流量計測試(ml/min)						平均值Qa	修正值Qs(L/min)	誤差值(%)	
		1	2	3	4	5	6				
80	27.2	81.050	81.043	81.044	81.058	81.038	81.036	81.04	79.82	-0.23	
60	27.2	60.835	60.837	60.831	60.814	60.821	60.845	60.83	59.91	-0.15	
40	27.1	40.413	40.417	40.418	40.423	40.418	40.428	40.42	39.82	-0.45	
20	26.9	20.216	20.223	20.220	20.219	20.210	20.209	20.22	19.93	-0.35	
7	26.9	7.1060	7.1039	7.1014	7.1019	7.1025	7.1045	7.10	7.00	0.04	
斜率		0.9979				截距		-0.0198		相關係數	0.9999

檢量線

零級空氣輸出流量檢量線圖

$$y = 1.0015x - 0.0185$$
$$R^2 = 1$$

標準氣體輸出流量檢量線圖

$$y = 0.9979x - 0.0198$$
$$R^2 = 1$$

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表										
校正地點：正修科技大學					校正日期：112.09.27		校正人員：蔡柏丞		審核人員：林坤輝	
大氣壓力：754 mmHg		環境溫度：27.5 ℃		稀釋器廠牌/型號：SABIO/4010			稀釋器序號：86500621			
二氧化硫分析儀多點校正紀錄表										
標準品編號：SN2247		標準品濃度：20.2 ppm		鋼瓶壓力：1300 psi		有效日期：113.11.30				
標準品編號：JE016		標準品濃度：10.38 ppm		鋼瓶壓力：1300 psi		有效日期：113.03.28				
儀器廠牌：HORIBA		儀器型號：ASPA-370		儀器序號：VDUYBJOT		測定範圍：250 ppb				
SO ₂ 分析儀 檢量線	高濃度檢量線		配製濃度(ppb)(X值)		儀器測值(ppb)(Y值)		偏移值		斜率	
	100%全幅濃度		202		202.2		0.2		0.9929	
	75%全幅濃度		151.5		149.6		-1.9		截距	
	50%全幅濃度		101		100.8		-0.2		0.5769	
	25%全幅濃度		50.5		50.7		0.2		相關係數	
	10 ppb		10		11.0		1		0.9999	
	零級空氣		0		0.5		0.5			
	檢量線圖									



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表



(文件編號: DQ-22301-134-3) (版次: 6-2 版) (核准日期: 112.10.15)

校正地點: 正修科技大學 校正日期: 112.10.15 校正人員: 蔡柏丞 審核人員: 林坤輝
大氣壓力: 758 mmHg 環境溫度: 26.5 °C 稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010 稀釋器序號: 86500621

氮氧化物分析儀多點校正紀錄表
標準品編號: SN2247 標準品濃度: 20.0 ppm 鋼瓶壓力: 1250 psi 有效日期: 113.11.30
標準品編號: JE016 標準品濃度: 10.56 ppm 鋼瓶壓力: 1300 psi 有效日期: 113.03.28
儀器廠牌: HORIBA 儀器型號: APNA-370 儀器序號: UMY209JU 測定範圍: 250 ppb

儀器廠牌:	HORIWA	檢量線	配製濃度(ppb)(X值)		儀器測值(ppb)(Y值)		偏移值		NO _x	NO
			NO _x	NO	NO _x	NO	NO _x	NO	斜率	
		100%全幅濃度	200	200	199.6	199.1	-0.40	-0.90	0.994	0.9934
		75%全幅濃度	150	150	149.1	148.4	-0.90	-1.60	0.4154	-0.1653
		50%全幅濃度	100	100	99.5	98.7	-0.50	-1.30		
		25%全幅濃度	50	50	50.5	49.5	0.50	-0.50	相關係數	
		30 ppb	30	30	30.1	29.5	0.10	-0.50	1	1
		零級空氣	0	0	0.5	0.3	0.50	0.30		

NO_x分析儀
檢量線



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-4) (版次: 6-1 版) (核准日期: 112.10.15)

校正地點: 正修科技大學 校正日期: 112.10.15 校正人員: 蔡柏丞 審核人員: 林坤輝
大氣壓力: 758 mmHg 環境溫度: 26.4 °C 稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010 稀釋器序號: 86500621
氮氧化物分析儀多點校正紀錄表
標準品編號: SN2247 標準品濃度: 20.0 ppm 鋼瓶壓力: 1250 psi 有效日期: 113.11.30
儀器廠牌: HORIBA 儀器型號: APNA-370 儀器序號: UMY209JU 測定範圍: 250 ppb

高濃度檢量線	配製濃度(ppb)	[NO ₂] _{our} (ppb) (X值)	[NO _x] _{orig} 原濃度 (ppb)	[NO _x] _{rem} 測定值 (ppb)	[NO ₂] _{conv} 轉化濃度 (Y值)	斜率
100%全幅濃度	200	204.0	220.0	223.2	207.20	1.0033
80%全幅濃度	160	163.4	220.0	223.4	166.80	2.6402
60%全幅濃度	120	122.6	220.0	223.1	125.70	
40%全幅濃度	80	81.5	220.0	222.7	84.20	相關係數
20%全幅濃度	40	42.0	220.0	222.8	44.80	
零級空氣	0	2.9	220.0	222.7	5.60	1

NO₂轉化效率 (斜率 × 100):

100.33


%

※利用GPT (氣相滴定) 方法, 輸入濃度NO (220ppb), 改變其O₂之濃度, 作出6點, 依下列公式計算出NO₂轉化率, 以NO₂之輸出值為X軸, NO₂之轉化率為Y軸, 做圖計算出斜率。其斜率乘以100即為平均轉化率CE值。此CE值需大於96%, 否則需更換轉化器。

$$[NO_2]_{conv} \text{轉化率} = [NO_2]_{our} - ([NO_x]_{orig} - [NO_x]_{rem})$$


檢量線圖

NO_x分析儀
轉化率
檢量線



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表									
(文件編號: DQ-22301-134-5) (版次: 6-1 版) (協議日期: 105.04.15)									
校正地點: 正修科技大學			校正日期: 112.09.27		校正人員: 蔡柏丞		審核人員: 林坤輝		審核日期: 113.11.30
大氣壓力: 754 mmHg		環境溫度: 27.2 °C		稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010		稀釋器序號: 86500621			
一氧化氮分析儀多點校正紀錄表									
標準品編號: SN2247		高濃度檢量線		標準品濃度: 4003 ppm		鋼瓶壓力: 1300 psi		有效日期: 113.11.30	
標準品編號: JE016		低濃度檢量線		標準品濃度: 2001 ppm		鋼瓶壓力: 1300 psi		有效日期: 113.03.28	
儀器廠牌: HORIBA		儀器型號: APMA-370		儀器序號: V85YLLP6		測定範圍: 50 ppm			
		配製濃度(ppm)(X值)		儀器測值(ppm)(Y值)		偏移值		斜率	
高濃度檢量線		40.03		39.94		-0.09		0.9956	
100%全幅濃度		32.02		31.90		-0.12		截距	
80%全幅濃度		24.02		23.92		-0.10		0.0495	
60%全幅濃度		16.01		16.00		-0.01		相關係數	
40%全幅濃度		8.01		8.08		0.07		1	
20%全幅濃度		0		0.02		0.02			
零級空氣									
		配製濃度(ppm)(X值)		儀器測值(ppm)(Y值)		偏移值		斜率	
低濃度檢量線		19.28		19.42		0.14		1.0058	
100%全幅濃度		15.42		15.56		0.14		截距	
80%全幅濃度		11.57		11.62		0.05		0.0176	
60%全幅濃度		7.71		7.73		0.02		相關係數	
40%全幅濃度		3.86		3.91		0.05		1	
20%全幅濃度		0		0.04		0.04			
零級空氣									


CO分析儀檢量線



高濃度檢量線圖

$y = 0.9956x + 0.0495$
 $R^2 = 1$

CO Low Concentration Calibration Graph




低濃度檢量線圖

$y = 1.0058x + 0.0176$
 $R^2 = 1$

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表									
(文件編號: DQ-22301-134-6) (版次: 6-2 版) (協議日期: 112.03.29)									
校正地點: 正修科技大學			校正日期: 112.09.27		校正人員: 蔡柏丞		審核人員: 林坤輝		審核日期: 113.11.30
大氣壓力: 754 mmHg		環境溫度: 27.2 °C		稀釋器廠牌/型號: SABIO/4010		稀釋器序號: 86500621			
臭氧分析儀多點校正紀錄表									
儀器線性誤差(E%)= -0.50		100%全幅濃度= 201.5 ppb		40%全幅濃度= 81.0 ppb		稀釋倍數= 2.5			
儀器廠牌: HORIBA		儀器型號: APOA-370		儀器序號: M2VSCPPF		儀器外校日期: 112.03.16		測定範圍: 250 ppb	
		配製濃度(ppb)(X值)		儀器測值(ppb)(Y值)		偏移值		斜率	
高濃度檢量線		200		203.2		3.2		1.0056	
100%全幅濃度		160		161.1		1.1		截距	
80%全幅濃度		120		120.9		0.9		0.9857	
60%全幅濃度		80		81.3		1.3		相關係數	
40%全幅濃度		40		41.5		1.5		0.9999	
20%全幅濃度		0		1.3		1.3			
零級空氣									
		配製濃度(ppb)(X值)		儀器測值(ppb)(Y值)		偏移值		斜率	
低濃度檢量線		100		103.4		3.4		1.0226	
100%全幅濃度		80		83.6		3.6		截距	
80%全幅濃度		60		63.3		3.3		1.7067	
60%全幅濃度		50		53.4		3.4		相關係數	
40%全幅濃度		40		42.8		2.8		0.9998	
20%全幅濃度		0		1.2		1.2			
零級空氣									


O₃分析儀檢量線



高濃度檢量線圖

$y = 1.0056x + 0.9857$
 $R^2 = 0.9999$

O3 Low Concentration Calibration Graph



低濃度檢量線圖

$y = 1.0226x + 1.7067$
 $R^2 = 0.9998$



空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

校正地點：	正修科大	校正日期：	112.10.15	校正人員：	孫柏丞、蔡柏丞	審核人員：	林坤輝
大氣壓力：	758 mmHg	環境溫度：	28.6 °C	稀釋器廠牌/型號：	SABIO/4010	稀釋器序號：	86500621

PM ₁₀ 流量校正紀錄表							
乾式流量計廠牌/型號：		BIOS	乾式流量計序號：		204820	流量範圍：	0.3~30L/min
乾式流量計外校斜率：		0.9914	外校截距：		BAM	儀器型號：	1020
項目 次數	PM ₁₀ 儀器流量顯示值 L/min		標準流量計 L/min		儀器序號： AN17552		
	Qs(未連接標準流量計)		Qb(連接標準流量計)		誤差百分比 (%)		
1	16.7		16.7		校正值Qa		
2	16.7		16.7		16.82		
3	16.7		16.7		16.81		
4	16.7		16.7		16.81		
5	16.7		16.7		16.82		
					16.973		
					16.986		
					16.83		
					0.73		
					0.66		
					0.63		
					0.72		
					0.80		
					0.71		

計算公式：
$$Qa = \frac{Pa}{m} \times \frac{298}{760} \times \frac{273 + Ta}{273 + Ta} - b$$

平均誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正、誤差百分比(%)
$$\frac{|Qb - Qa|}{Qa} \times 100$$

PM₁₀之β-ray強度檢查：

項目 次數	校正膜片標準值 (Mo) mg/cm ₂ 或mgABS	校正膜片檢查值 (M) mg/cm ₂ 或mgABS	誤差百分比(%)	平均誤差百分比(%)
1	0.828	0.834	0.72	0.76
2	0.828	0.835	0.85	
3	0.828	0.834	0.72	

誤差百分比(%)
$$= \frac{|M - Mo|}{Mo} \times 100$$
，平均誤差百分比需小於±10%，否則需調整並重新校正。

空氣品質自動檢測分析儀多點校正紀錄表

(文件編號: DQ-22301-134-10) (版本: 6-2 版) (校正日期: 105.06.29)


校正地點:		正修科大		校正日期:		112.10.16		品管	
大氣壓力:		758 mmHg		環境溫度:		28.4 °C		審核人員: 蔡柏丞	
TSP 流量多點校正紀錄表		小孔流量計外校斜率 m_1 :		小孔流量計廠牌/型號:		Tisch		流量計序號: 4096	
小孔流量計外校截距 b_1 :		2.0752		小孔流量計外校截距 b_1 :		0.0015		相關係數: 0.9999	
高量採樣器廠牌:		Tisch		高量採樣器儀器編號:		SP55-14		外校日期: 112.03.13	
項目	水柱壓差 (ΔH) mmH ₂ O	(ΔH_2O) _{STD}	標準流量 (Q) m ³ /min	顯示值 m ³ /min	修正值 Nm ³ /min	高量採樣器流量 (Y)	(Y _{cal} = $m_2 Q + b_1$)	%B = $\frac{Y - Y_{cal}}{Y_{cal}} \times 100$	誤差 (%E)
1	4.6	2.13	1.03	1.1	1.08	1.08	1.08	0.11	
2	5.7	2.37	1.14	1.2	1.18	1.18	1.18	0.35	
3	7.2	2.66	1.28	1.3	1.28	1.30	1.30	1.06	
4	8.3	2.86	1.38	1.4	1.38	1.37	1.37	0.51	
5	9.9	3.12	1.50	1.5	1.48	1.48	1.48	0.07	
校正結果		斜率 (m_2)	0.8232	截距 (b_2)	0.2393	線性相關係數 (r)		0.9974	

※小孔校正器水柱壓差-流量計算公式:

$$(\Delta H_2O)_{STD} = \sqrt{\Delta H \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{273 + Ta}}$$

$$Q = \frac{(\Delta H_2O)_{STD} - b_1}{m_1}$$

TSP 流量檢量線圖



空氣中 PM_{2.5} 採樣現場查核紀錄表

(文件編號:DQ-22001-55-1) (版次:6-3 版) (核准日期:103.10.06)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作			校正人員	賴宏寶
測站位置	保東國小	現場編號	1121128AQ-1	審查人員	陳昭宏
採樣儀器廠牌	BGI	儀器型號	PQ200	儀器序號	1378
標準流量計廠牌	BIOS	儀器型號	530-H	儀器序號	200641
標準氣壓計廠牌	SATO	儀器型號	7610-20	儀器序號	89097

1. 現場採樣前儀器壓力計及溫度比對 (參考氣壓計編號: SM170-18; 參考溫度計編號: EM117-20)

參考氣壓計	761 mmHg	參考溫度計	28.3 °C	參考溫度計	28.2 °C
儀器氣壓計	760 mmHg	儀器大氣溫度計	26.9 °C	儀器濾紙溫度計	29.0 °C

2. 現場採樣前儀器外部測漏

測漏時系統起初負壓值	126 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	125 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

3. 現場採樣前儀器內部測漏

測漏時系統起初負壓值	105 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	105 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

4. 採樣前流量校正與確認

校正日期	112.11.28	大氣壓力	760 mmHg	大氣溫度	26.6 °C
------	-----------	------	----------	------	---------

a. 流量多點校正(校正時間: 11:35)

儀器流量設定值 L/min	15.0	18.4	16.7
標準流量計顯示值 L/min	15.00	18.404	16.712

b. 流量單點確認(確認時間: 11:43) ※流量確認誤差百分比超過 ±4%，須重新多點校正。

儀器流量設定值 L/min	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
標準流量計顯示值 L/min	16.611	16.659	16.633	16.661	16.659
流量合格範圍 L/min	16.04 ~ 17.36				
是否合格	☒ 是 ☐ 否				

5. 現場採樣後儀器壓力計及溫度比對

參考氣壓計	760 mmHg	參考溫度計	28.7 °C	參考溫度計	29.2 °C
儀器氣壓計	759 mmHg	儀器大氣溫度計	28.3 °C	儀器濾紙溫度計	29.7 °C

6. 現場採樣後儀器外部測漏

測漏時系統起初負壓值	126 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	125 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

7. 現場採樣後儀器內部測漏

測漏時系統起初負壓值	112 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	110 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O	☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O		

8. 採樣後流量確認(確認時間: 13:15) ※流量確認誤差百分比超過 ±4%，須重新採樣。

校正日期	112.11.29	大氣壓力	759 mmHg	大氣溫度	28.6 °C
儀器流量設定值 L/min	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
標準流量計顯示值 L/min	16.486	16.441	16.508	16.527	16.498
流量合格範圍 L/min	16.04 ~ 17.36				
是否合格	☒ 是 ☐ 否				

9. 採樣後樣品運送保存以 ☐4°C 以下 ☒4°C 至 25°C。

空氣中 PM_{2.5} 採樣現場查核紀錄表

(文件編號:DQ-22001-55-1) (版次:6-3 版) (核准日期:103.10.06)

計畫名稱	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道 A 段擴、整建工程環境監測工作			校正人員	蔡柏丞 蔡柏丞
測站位置	新北國小	現場編號	1121128AQ-2	審查人員	陳柏丞 陳柏丞
採樣儀器廠牌	BGI	儀器型號	PQ200	儀器序號	1603
標準流量計廠牌	BIOS	儀器型號	530-H	儀器序號	204820
標準氣壓計廠牌	SATO	儀器型號	7610-20	儀器序號	89097

1. 現場採樣前儀器壓力計及溫度比對 (參考氣壓計編號: SM170-19; 參考溫度計編號: EM117-21)

參考氣壓計	759 mmHg	參考溫度計	26.1 °C	參考溫度計	26.6 °C
儀器氣壓計	759 mmHg	儀器大氣溫度計	26.3 °C	儀器濾紙溫度計	26.4 °C

2. 現場採樣前儀器外部測漏

測漏時系統起初負壓值	100 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	98 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O		☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O	

3. 現場採樣前儀器內部測漏

測漏時系統起初負壓值	103 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	102 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O		☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O	

4. 採樣前流量校正與確認

校正日期	112.11.28	大氣壓力	759 mmHg	大氣溫度	26.6 °C
a. 流量多點校正(校正時間: 11:38)					
儀器流量設定值 L/min	15.0	18.4	16.7		
標準流量計顯示值 L/min	15.004	18.406	16.702		
b. 流量單點確認(確認時間: 11:44) ※流量確認誤差百分比超過±4%，須重新多點校正。					
儀器流量設定值 L/min	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
標準流量計顯示值 L/min	16.657	16.619	16.649	16.625	16.624
流量合格範圍 L/min	16.04 ~ 17.36				
是否合格	☒ 是 ☐ 否				

5. 現場採樣後儀器壓力計及溫度比對

參考氣壓計	759 mmHg	參考溫度計	27.7 °C	參考溫度計	28.8 °C
儀器氣壓計	759 mmHg	儀器大氣溫度計	28.2 °C	儀器濾紙溫度計	29.4 °C

6. 現場採樣後儀器外部測漏

測漏時系統起初負壓值	107 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	106 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O		☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O	

7. 現場採樣後儀器內部測漏

測漏時系統起初負壓值	106 cmH ₂ O	測漏時系統最終負壓值	105 cmH ₂ O
☒ 是 ☐ 否 系統負壓值要大於 75cmH ₂ O		☒ 是 ☐ 否 測漏起迄負壓差值要小於 5cmH ₂ O	

8. 採樣後流量確認(確認時間: 13:17) ※流量確認誤差百分比超過±4%，須重新採樣。

校正日期	112.11.29	大氣壓力	759 mmHg	大氣溫度	27.8 °C
儀器流量設定值 L/min	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
標準流量計顯示值 L/min	16.453	16.458	16.452	16.470	16.446
流量合格範圍 L/min	16.04 ~ 17.36				
是否合格	☒ 是 ☐ 否				

9. 採樣後樣品運送保存以 ☐4°C 以下 ☒4°C 至 25°C。



校正報告書

第1頁 共2頁

收件日期	2022/12/7	校正日期	2022/12/12	報告編號	EK22H577
申請者	正修科技大學超微量研究中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MessLabs	儀器型號	530+H	儀器序號	200641
校正環境條件	環境溫度 (23.0 ± 2.0) °C 相對濕度 (50 ± 10) %				

校正結果與說明

I.1 校正結果		標準值 nlpm	相對器差 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
儀器流量 nlpm	0.2990	0.3012	-0.7	1.1	2.0
	0.2990	0.3012	-0.7	1.1	2.0
	0.2990	0.3012	-0.7	1.1	2.0
	1.0024	1.0039	-0.15	0.65	2.0
	1.0027	1.0039	-0.11	0.65	2.0
	1.0029	1.0039	-0.10	0.65	2.0
	10.122	10.080	0.41	0.91	2.0
	10.072	10.031	0.41	0.91	2.0
	10.039	9.996	0.43	0.91	2.0
	20.09	20.11	-0.10	0.84	2.0
	19.95	19.98	-0.14	0.84	2.0
	19.96	19.99	-0.18	0.84	2.0
	29.72	29.94	-0.73	0.71	2.0
	29.71	29.95	-0.79	0.71	2.0
	29.70	29.94	-0.79	0.71	2.0

依線性方程式 $y = b + mx$, m : 斜率, b : 截距, x : 標準值, y : 儀器流量
格量線: $y = 0.0383x + 0.9933$
線性相關係數 (R 值) = 1.0000
精進檢驗科技股份有限公司特此聲明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試, 校正用之實驗室主任
事件可追溯至我國或其他國家標準實驗室, 校正實驗室之系統及運作均符合 ISO/IEC 17025 之要求。
本校正報告僅對上述儀器有效, 且未獲得實驗室同意, 此正報告不得用於其他目的, 但全文複製除外。

機構名稱: 精進檢驗科技股份有限公司
實驗室名稱: 校正實驗室
實驗室主管: 康聲偉
報告日期: 2022/12/12



新北市中和區中正路716號14樓
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

TC1001b



第2頁 共2頁

收件日期	2022/12/7	校正日期	2022/12/12	報告編號	EK22H577
------	-----------	------	------------	------	----------

II 校正說明

1. 校正日期與地點 2022年12月12日 於精進檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

本校作業係

2. 校正方法

2.1 本校正之實施依據為氣體流量量測校正程序。

2.2 本校正之執行, 待校件於流量量測校正系統之

2.3 將待校件之流量與標準件流量進行計算, 求出相對器差 (R), 定義如下:

$$R = \frac{V - V_s}{V_s} \times 100(\%)$$

V = 待校件之換算流量。

V_s = 標準件之換算流量。

2.4 流量單位說明: nlpm 係表示 常態狀態下之單位時間流量 L/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	國家度量衡標準實驗室	P20033B	11/1/18	二年
BRONKHORST 2000 sccm	M14204910B	國家度量衡標準實驗室	P20033B	11/1/12	一年
BRONKHORST 100 sccm	M14204910C	國家度量衡標準實驗室	P20033B	11/1/13	二年
BIOS DCNS 大氣壓力計	107384	檢校科技 (TAF 1805)	22A061034	11/1/10	一年
BIOS DCNS 溫度計	107384	檢校科技 (TAF 1805)	22A021056	11/1/19	一年

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據氣體流量校正量測系統評估報告進行評估。

4.2 本校正報告中擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準 95 % 之下, 涵蓋因子 k = 2。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下:

$$u_c = \sqrt{(u_{qpr})^2 + u_{qncpr})^2 + u_{qncr})^2}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。

u_{qpr} = 系統流量的組合不確定度, 其值引用自評估報告。

u_{qncpr} = 待校件最小解析度標準不確定度。
 u_{qncr} = 待校件量測重複性標準不確定度。

5. 注意事項
5.1 使用校正介值為 空氣。
5.2 本校校正作業之流量計基準為 流量量測校正系統。
5.3 本校校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa。
5.4 校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力, 並將標準件換算成此狀態下體積流量。
5.5 本校校正作業係讀取流量計顯示之體積流量, 顯示值變動範圍於儀器流量 0.30 nlpm 時為 0.000 nlpm, 儀器流量 1.00 nlpm 時為 0.001 nlpm, 儀器流量 10.12 nlpm 時為 0.101 nlpm, 儀器流量 20.09 nlpm 時為 0.160 nlpm, 儀器流量 29.72 nlpm 時為 0.028 nlpm。

用章
(限)公司
室
建中
康聲偉

III 參考資料

1. 系統流量校正量測系統評估報告 (文件編號 SQ12), 11.11.15, 100 版。

2. 氣體流量量測校正程序 (文件編號 SP126), 11.11.15, 9.0 版。

新北市中和區中正路716號14樓
TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

TC1001b



校正報告書

校正暨量測實驗室-台北

Report Date : 2022/12/28



Report No. : ECR2246133

第1頁

共2頁

申請者 正修學校財團法人正修科技大學

儀器名稱	製造廠商	校準規格	校準日期	校準地點	校準人員
精密度計	PRECISION	-10~52°C	2022/11/29	SG4	2022/12/7
校正程序	CALP-EC-T105(V 3.0)	接收日期	2022/11/29	校準日期	2022/12/7
校準狀態	正常	溫度 °C	(23 ± 5)	相對濕度 %	(50 ± 30)
儀器地址	833高雄市鳥松區澄清路840號	溫度 °C	(23 ± 5)	相對濕度 %	(50 ± 30)
連接地址	833高雄市鳥松區澄清路840號	溫度 °C	(23 ± 5)	相對濕度 %	(50 ± 30)

實驗室使用標準器 / SGS Standards

儀器名稱	製造廠商	校準規格	校準日期
Platinum Resistance Thermometer	PLUKE	1502A/5628	2022/7/27
Platinum Resistance Thermometer	PLUKE	1528/5628	2021/5/28
Traceability	Report No.	2220110A	2024/7/26
3109	NML(TAF N0881)	T210050A011007C01876-1-1-01	2023/5/27
4811	NML(TAF N0881)		

- 台灣正校儀器股份有限公司特此聲明本報告書內容均係由本公司之儀器及人員所產生，其準確度及精確度均符合國際標準之要求，且其準確度及精確度均符合國際標準之要求，且其準確度及精確度均符合國際標準之要求。
- 本報告書係根據ISO 17025之要求所產生，其準確度及精確度均符合國際標準之要求，且其準確度及精確度均符合國際標準之要求，且其準確度及精確度均符合國際標準之要求。
- 本報告書係根據ISO 17025之要求所產生，其準確度及精確度均符合國際標準之要求，且其準確度及精確度均符合國際標準之要求，且其準確度及精確度均符合國際標準之要求。

丁中明

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgslab.com.tw/Transmittal-Conditions.pdf> for electronic formal documents, subject to Terms and Conditions. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a contract. The Company's findings are based on the information provided by the Client and the results are subject to the limitations of the information provided. The Company's findings are based on the information provided by the Client and the results are subject to the limitations of the information provided. The Company's findings are based on the information provided by the Client and the results are subject to the limitations of the information provided.

校正報告
Calibration Report昭衍有限公司
CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Service No.: CLA1120628-M

Page : 1 of 2
Report No.: CLP1381-112

申請單位: 正修科技大學超微量研究中心

廠商地址: 高雄市長松區澄海路840號

儀器名稱: 大氣壓力計

製造廠商: SK SATO

校正日期: 2023.06.28

報告日期: 2023.07.03

儀器序號: 89097

校正地點: □送校 □遷移地點

製造廠商: Model / Serial No.

ADDITEL 681 / 21IH14080020

標準器校正日期 / 有效日期

報告號碼

22A081053

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

校正報告
Calibration Report昭衍有限公司
CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Service No.: CLP1381-112

Page : 2 of 2
Report No.: CLP1381-112

申請單位: 正修科技大學超微量研究中心

廠商地址: 高雄市長松區澄海路840號

儀器名稱: 大氣壓力計

製造廠商: SK SATO

校正日期: 2023.06.28

報告日期: 2023.07.03

儀器序號: 89097

校正地點: □送校 □遷移地點

製造廠商: Model / Serial No.

ADDITEL 681 / 21IH14080020

標準器校正日期 / 有效日期

報告號碼

22A081053

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

校正報告
Calibration Report昭衍有限公司
CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 2 of 2
Report No.: CLP1381-112

申請單位: 正修科技大學超微量研究中心

廠商地址: 高雄市長松區澄海路840號

儀器名稱: 大氣壓力計

製造廠商: SK SATO

校正日期: 2023.06.28

報告日期: 2023.07.03

儀器序號: 89097

校正地點: □送校 □遷移地點

製造廠商: Model / Serial No.

ADDITEL 681 / 21IH14080020

標準器校正日期 / 有效日期

報告號碼

22A081053

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

標準器校正日期 / 有效日期

2022.01.13 / 2024.01.12

1. 大氣壓力

標準值 (hPa)	顯示值 (hPa)	器差值 (hPa)	擴充不確定度 (hPa)	涵蓋因子 k
968.3	970	2	3	2.01
983.5	985	2	3	2.01
999.0	1000	1	3	2.01
1015.4	1015	0	3	2.01
1028.6	1028	-1	3	2.01

說明:

- 本報告書僅對此校正件有效,並請勿分發使用,未獲得本實驗室同意,此校正報告不得複製,但全文複製除外。
- Service No. 英文簡碼後七碼數字為收件日期之年、月、日。
- 校正方式: 依本實驗室 CL-SCP-P03(1)大氣壓力校正程序書。
- 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
- 校正結果單位說明:
 - 標準值: 標準件之標示值。
(校正時取標準件對稱於校件兩次循環量測之平均值)
 - 顯示值: 待校件之顯示值。
 - 器差值 = 顯示值 - 標準值
 - 擴充不確定度: 本系統係參考本中心之【大氣壓力校正系統評估報告 CL-MSVR-P03(1B)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。
 - 單位換算: $1 \text{ kgf/cm}^2 = 0.0980665 \text{ MPa}$; $1 \text{ psi} = 0.00689 \text{ MPa}$;
 $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$; $1 \text{ mmHg} = 0.13333 \text{ kPa}$ 。

以下空白

連綿

報告簽署者:
(Report Signatory)

熱電偶校正記錄表

(文件編號:DQ-21901-107) (版次:6-1版) (核准日期:104.04.24)

校正地點:

林偉輝

校正日期:

112.6.30

校正人員:

周家寧

大氣壓力:

755 mmHg

大氣溫度:

23.9 °C

環境濕度:

61 %

1.熱電偶溫度校正:

標準溫度計廠牌:

PRECISION

編號:

504

量測溫度範圍: -10 ~ 52 °C

標準溫度計廠牌:

*

編號:

*

量測溫度範圍: *

(允收範圍: 誤差須在±2.0°C以內。)

校正溫度 熱電偶編號	冰點(0°C)			室溫		
	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C
EM117-02	0.1	0.3	0.2	23.8	24.1	0.3
EM117-03	0.1	0.1	0.0	23.8	24.0	0.2
EM117-05	0.0	0.2	0.3	23.9	24.3	0.4
EM117-06	0.1	-0.1	-0.2	23.8	23.7	-0.1
EM117-07	0.1	-0.2	-0.3	23.8	23.6	-0.2
EM117-08	0.1	0.3	0.2	23.8	24.0	0.2
EM117-09	0.0	0.4	0.4	23.9	24.2	0.3
EM117-19	0.0	0.3	0.3	23.9	24.3	0.4
EM117-20	0.0	0.2	0.2	23.9	24.2	0.3
EM117-21	0.1	0.2	0.1	23.8	24.0	0.2

計算公式: $E = B - A$

2.溫度顯示器溫度訊號校正:

訊號校正器型號:

PRCVA123

序號: 05160828

(允收範圍: 誤差須在±1.5%(以絕對溫度計算)以內。)

校正器輸出溫度 熱電偶 溫度顯示編號	0°C		50°C		100°C	
	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)
EM117-02	0.2	0.07	50.3	0.09	100.4	0.11
EM117-03	0.1	0.04	50.2	0.06	100.2	0.05
EM117-05	0.2	0.07	50.2	0.06	100.3	0.08
EM117-06	0.1	0.04	50.3	0.09	100.5	0.13
EM117-07	0.0	0.00	50.4	0.12	100.6	0.16
EM117-08	0.2	0.07	50.1	0.03	100.4	0.11
EM117-09	0.1	0.04	50.3	0.09	100.6	0.16
EM117-19	0.2	0.07	50.2	0.06	100.3	0.08
EM117-20	0.2	0.07	50.1	0.03	100.2	0.05
EM117-21	0.0	0.00	50.2	0.06	100.4	0.11

計算公式: 誤差(%) = (待校品顯示值 - 校正器輸出值) ÷ (校正器輸出值 + 273) × 100%

審核人員:

林偉輝

頁次:

014

112.6.30



精湛檢驗科技股份有限公司



校正報告書

第1頁 共3頁

收件日期	2023/8/9	校正日期	2023/8/10	報告編號	EK23H406
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530+H	儀器序號	204820
校正環境條件		環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C	相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流率平均值 dm ³ /min(nlpm)	標準值平均值 dm ³ /min(nlpm)	相對器差平均值 (%)	擴充不確定度 (%)	涵蓋因子
0.3014	0.2990	0.80	0.79	2.0
1.0052	1.0003	0.48	0.71	2.0
10.027	9.972	0.55	0.63	2.0
19.94	20.00	-0.31	0.63	2.0
29.69	29.97	-0.91	0.74	2.0

註：針對被校件重複執行3次校正，列於報告第2頁，再將3筆校正結果取平均，列於報告第1頁。

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試，校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室，校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。
本校正報告書僅對上述待校儀器有效，且未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

機構名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
實驗室名稱：校正實驗室
實驗室主管：康肇偉



請撥冗提供
您寶貴意見

精湛檢驗科技(股)公司
校正實驗室
負責人：余建中
檢驗室主任：康肇偉

報告簽署人
報告日期 2023/8/11

新北市中和區中正路716號14樓
TEL：(02)8228-0770 FAX：(02)8228-0760

報
精湛
校
負
檢
驗



校正報告書

第2頁 共3頁

收件日期	2023/8/9	校正日期	2023/8/10	報告編號	EK23H406
申請者	正修科技大學超微量研究科技中心				
地址	高雄市鳥松區澄清路840號				
儀器名稱	活塞管式流量計				
儀器廠牌	MesaLabs	儀器型號	530+H	儀器序號	204820
校正環境條件		環境溫度	(23.0 ± 2.0) °C	相對濕度	(50 ± 10) %

校正結果與說明

I.1 校正結果

儀器流量 dm ³ /min(nlpm)	標準值 dm ³ /min(nlpm)	相對器差 (%)
0.3015	0.2990	0.83
0.3014	0.2990	0.78
0.3014	0.2990	0.78
1.0051	0.9996	0.55
1.0052	1.0007	0.45
1.0053	1.0007	0.46
10.025	9.972	0.53
10.026	9.972	0.54
10.029	9.972	0.57
19.94	20.01	-0.33
19.94	20.01	-0.35
19.94	20.00	-0.27
29.69	29.98	-0.97
29.71	29.97	-0.88
29.68	29.95	-0.89

依線性方程式 $y = b + mx$, m : 斜率, b : 截距, x : 標準值, y : 儀器流量

檢量線: $y = 0.0498 + 0.9914 x$

線性相關係數 (R值) = 1.0000

精湛檢驗科技股份有限公司特此證明本報告書內記載之受校儀器已與校正說明之標準件實施校正與測試, 校正用之標準件可追溯至我國或其他國家標準實驗室, 校正實驗室之系統及運作均符合ISO/IEC 17025之要求。
本校正報告書僅對上述待校儀器有效, 且未獲得實驗室同意, 此校正報告不得摘錄複製, 但全文複製除外。

機構名稱: 精湛檢驗科技股份有限公司

實驗室名稱: 校正實驗室

實驗室主管: 康肇偉



請撥冗提供
您寶貴意見

新北市中和區中正路716號14樓

TEL: (02)8228-0770 FAX: (02)8228-0760

專
食科
E實
人:
主



收件日期	2023/8/9	校正日期	2023/8/10	報告編號	EK23H406
------	----------	------	-----------	------	----------

II. 校正說明

1. 校正日期與地點

本校正作業係 2023年8月10日 於精捷檢驗科技股份有限公司校正實驗室執行。

2. 校正方法

2.1 本校正之實施依據為氣體流量量測校正程序。

2.2 本校正之執行，待校件於流量量測校正系統之 下游。

2.3 將待校件之流率與標準件流率進行計算，求出相對器差 (E_R)，定義如下：

$$E_R = \frac{V - V_n}{V_n} \times 100(\%)$$

V = 待校件之換算流率。

V_n = 標準件之換算流率。

2.4 流率單位說明：nlpm 係表示 常態狀態下之單位時間流率 L/min。

3. 校正用標準件追溯資料

儀器名稱	儀器序號	校正單位	報告編號	校正日期	有效期限
BRONKHORST 30 slpm	M14204910A	國家度量衡標準實驗室	F220033B	2022/1/18	二年
BRONKHORST 2000 sccm	M14204910B	國家度量衡標準實驗室	F220032B	2022/1/12	二年
BRONKHORST 100 sccm	M14204910C	國家度量衡標準實驗室	F220031B	2022/1/13	二年
BIOS DCNS 大氣壓力計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A061053	2023/1/10	一年
BIOS DCNS 溫度計	107384	儀校科技 (TAF 1805)	23A021015	2023/1/12	一年

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據氣體流量校正量測系統評估報告進行評估。

4.2 本校正報告中擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。

k 值為在信賴水準95 %之下，涵蓋因子 $k = 2$ 。

4.3 校正結果之組合標準不確定度計算式說明如下：

$$u_c = \sqrt{(u_{q_{v,s}})^2 + (u_{q_{v,rep}})^2 + (u_{q_{mr}})^2 + (u_{cr})^2}$$

u_c = 待校件組合標準不確定度之合成。

$u_{q_{v,s}}$ = 系統流量的組合不確定度，其值引用自評估報告，

5 to 10 sccm 為 0.75，10 to 25 sccm 為 0.42，25 to 100 sccm 為 0.42，100 to 500 sccm 為 0.39，500 to 2000 sccm 為 0.35，2 to 7 slpm 為 0.31，7 to 30 slpm 為 0.31。

$u_{q_{mr}}$ = 待校件最小解析度標準不確定度。

$u_{q_{v,rep}}$ = 待校件量測重複性標準不確定度。

u_{cr} = 待校件顯示值變動範圍標準不確定度。

5. 注意事項

5.1 使用校正介值為 空氣。

5.2 本次校正作業之流率設定基準為 流量量測校正系統。

5.3 本次校正作業之氣體流量計入口壓力為 300 kPa。

5.4 校正狀態為量測期間待校件之氣體溫度與壓力，並將標準件換算成此狀態下體積流率。

5.5 本次校正作業係讀取流量計顯示之體積流率，顯示值變動範圍於儀器流率 0.3 dm³/min(nlpm) 時為 0.00 dm³/min(nlpm)，儀器流率 1.0 dm³/min(nlpm) 時為 0.00 dm³/min(nlpm)，儀器流率 10.0 dm³/min(nlpm) 時為 0.01 dm³/min(nlpm)，儀器流率 19.9 dm³/min(nlpm) 時為 0.01 dm³/min(nlpm)，儀器流率 29.7 dm³/min(nlpm) 時為 0.20 dm³/min(nlpm)。

III. 參考資料

1. 氣體流量校正量測系統評估報告(文件編號SQ112m)，112.06.09，13.0版。

2. 氣體流量量測校正程序(文件編號SPI26m)，112.06.09，13.0版。

新北市中和區中正路716號14樓

TEL : (02)8228-0770 FAX : (02)8228-0760

TCI001b
023

用章
(股)公司
室
建中
康肇偉

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭南有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市中區南京路七路 55 號

No. 55, Jingli 7th Rd., Nansu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Service No.: CLA1120628-M

Page : 1 of 2
Report No.: CLP1381-112

申請單位：正修科技大學超微量研究中心

Applicant

廠商地址：高雄市鳥松區澄清路840號

Address

儀器名稱：大氣壓力計

Equipment

製造廠商：SK SATO

Manufacturer

型號 / 規格：(930 to 1060) hPa

Model / Specification

儀器序號：89097

Serial No.

校正地點：□送校 □遊校地點：

Calibration Address and Location

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Digital Pressure Gauge	ADDITEL	681 / 211H14080020
追溯標碼 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date / Due Date
PTI (TAF 1805)	22A081053	2022.01.13 / 2024.01.12

昭南有限公司特此聲明：本公司之儀器設備已與上列標準器做過比較校正，而校正用之標準器可追溯到中華民國國家度量衡標準實驗室或國家同等國際標準實驗室或經研究或經其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作符合 ISO/IEC 17025:2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards are in compliance with ISO/IEC 17025:2017.

The calibration system is in compliance with ISO/IEC 17025:2017.

The calibration report is valid only if the equipment is calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

本校正報告僅對上列儀器設備之準確性有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only if the equipment is calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者：_____

(Report Signatory)

連綿

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭南有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市中區南京路七路 55 號

No. 55, Jingli 7th Rd., Nansu Dist., Kaohsiung City

TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975

Page : 2 of 2
Report No.: CLP1381-112

校正結果

1. 大氣壓力

標準值 (hPa)	器示值 (hPa)	器差值 (hPa)	擴充不確定度 (hPa)	涵蓋因子 k
988.3	970	2	3	2.01
983.5	985	2	3	2.01
989.0	1000	1	3	2.01
1015.4	1015	0	3	2.01
1028.6	1028	-1	3	2.01

說明：

1. 本報告皆針對此校正件有效，並請勿分給使用，未獲得本實驗室同意。

此校正報告不得被複製，但全文複製除外。

2. Service No. 英文簡稱為七碼數字為收件日期之年、月、日。

3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-P03(1)大氣壓力檢校正程序書。

4. 本報告書已依送檢件器差值採取修正。

5. 校正結果欄位說明：

5.1 標準值：標準件之顯示值。

(校正時取標準件對檢件兩次循環量測之平均值)

5.2 器示值：待校件之顯示值。

5.3 器差值 = 器示值 - 標準值。

6. 擴充不確定度：本系統參考本中心之【大氣壓力檢校正系統評估報告 CL-MSVR-P03(18)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對。

度 (Combined standard uncertainty) 之乘積所得。

7. 單位換算：1 kgf/cm² = 0.0980665 MPa ; 1 psi = 0.00689 MPa ;

1 bar = 100 kPa ; 1 mmHg = 0.133323 kPa ;

1 mmHg = 8.80665 Pa ; 1 mmHg = 0.133323 kPa ;

以下空白

熱電偶校正記錄表

(文件編號: DQ-21901-107) (版次: 6-1 版) (核准日期: 104.04.24)

校正地點: 林祥輝

校正日期: 112.6.30

校正人員: 林祥輝

大氣壓力: 755 mmHg

大氣溫度: 23.9 °C

環境濕度: 61 %

1. 熱電偶溫度校正:

標準溫度計廠牌: PRECISION

編號: 504

量測溫度範圍: -10 ~ 52 °C

標準溫度計廠牌: *

編號: *

量測溫度範圍: *

(允收範圍: 誤差須在 $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ 以內。)

校正溫度 熱電偶編號	冰點(0°C)			室溫		
	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C	標準品 A °C	待校品 B °C	誤差 E °C
EM117-02	0.1	0.3	0.2	23.8	24.1	0.3
EM117-03	0.1	0.1	0.0	23.8	24.0	0.2
EM117-05	0.0	0.2	0.3	23.9	24.3	0.4
EM117-06	0.1	-0.1	-0.2	23.8	23.7	-0.1
EM117-07	0.1	-0.2	-0.3	23.8	23.6	-0.2
EM117-08	0.1	0.3	0.2	23.8	24.0	0.2
EM117-09	0.0	0.4	0.4	23.9	24.2	0.3
EM117-19	0.0	0.3	0.3	23.9	24.3	0.4
EM117-20	0.0	0.2	0.2	23.9	24.2	0.3
EM117-21	0.1	0.2	0.1	23.8	24.0	0.2

計算公式: $E = B - A$

2. 溫度顯示器溫度訊號校正:

訊號校正器型號: PRCVA123

序號: 05160828

(允收範圍: 誤差須在 $\pm 1.5\%$ (以絕對溫度計算) 以內。)

校正器輸出溫度 熱電偶 溫度顯示編號	0°C		50°C		100°C	
	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)	待校品	誤差(%)
EM117-02	0.2	0.07	50.3	0.09	100.4	0.11
EM117-03	0.1	0.04	50.2	0.06	100.2	0.05
EM117-05	0.2	0.07	50.2	0.06	100.3	0.08
EM117-06	0.1	0.04	50.3	0.09	100.5	0.13
EM117-07	0.0	0.00	50.4	0.12	100.6	0.16
EM117-08	0.2	0.07	50.1	0.03	100.4	0.11
EM117-09	0.1	0.04	50.3	0.09	100.6	0.16
EM117-19	0.2	0.07	50.2	0.06	100.3	0.08
EM117-20	0.2	0.07	50.1	0.03	100.2	0.08
EM117-21	0.0	0.00	50.2	0.06	100.4	0.11

計算公式: 誤差(%) = (待校品顯示值 - 校正器輸出值) ÷ (校正器輸出值 + 273) × 100%

審核人員: 林祥輝

頁次: 014

噪音計與振動計校正紀錄

專案編號: G0112721286

校正人員: 許金名

監測地點: 保東國小

校正日期: 112-12-16-17

噪音計	廠牌型號(儀器序號):		音位校正器 dB(A)		風速風向計	
	☐ RION NL-31 (00341529) ☒ RION NL-31 (00652071) ☐ RION NL-31 (00672906) ☐ RION NL-31 (00341559) ☐ RION NL-32 (00482665) ☐ RION NL-52 (01054262) ☐ 濾波器編號: 00580211 ☐ 其他		☐ Cirrus CR515 (99225) ☒ Cirrus CRL511E (021616) ☐ Cirrus CR513A (029099) ☐ 01dB CAL21 34164941(2016) ☐ RION NC-705(080423103) 頻率 _____ HZ ☐ 其他		☐ DAVIS 7911 (41820) ☒ DAVIS 7911 (41825) ☐ DAVIS 7911 (11079) ☐ DAVIS 7911 (11111) ☐ DAVIS 7911 (11112) ☐ DAVIS 7911 (11151) ☐ DAVIS 7911 (11114) ☐ 其他	
攜出前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.2	94.0	94.0		
量測前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.2	94.0	94.0		
量測後	外部音響校正 dB(A)		備註: ※量測前、後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB(A)。			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]				
	94.1	94.2				

振動計	廠牌型號(儀器序號):		振動校正器 dB	
	☐ RION VM-53A (00551559/51161) ☐ RION VM-53A (00751723/52550) ☒ RION VM-53A (00504850/62004) ☐ RION VM-53A (00157200/40570) ☐ RION VM-55 (01261270/62119) ☐ 其他		☒ RION VP-33 (00390211) ☐ RING-IN VP-303(XU112208198) ☐ 其他	
攜出前	外部校正 dB		內部校正 dB	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	97.0	97.3	80.0	80.0
現場	量測前內部校正 dB		量測後內部校正 dB	
	設定值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	80.0	80.0	80.0	80.0
攜入後	外部校正 dB		備註:	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)		
	97.0	97.3		

審核者: 楊俊利

A083

13.28-1120406

噪音計與振動計校正紀錄

專案編號: G0112-21286

校正人員: 許金名

監測地點: 保東路 (交通噪音)

校正日期: 112-12-16-17

噪音計	廠牌型號(儀器序號):		音位校正器 dB(A)		風速風向計	
	☐ RION NL-31 (00341529) ☐ RION NL-31 (00652071) ☒ RION NL-31 (00672906) ☐ RION NL-31 (00341559) ☐ RION NL-32 (00482665) ☐ RION NL-52 (01054262) ☐ 濾波器編號: 00580211 ☐ 其他		☐ Cirrus CR515 (99225) ☒ Cirrus CRL511E (021616) ☐ Cirrus CR513A (029099) ☐ 01dB CAL21 34164941(2016) ☐ RION NC-705(080423103) 頻率 _____ HZ ☐ 其他		☐ DAVIS 7911 (41820) ☐ DAVIS 7911 (41825) ☐ DAVIS 7911 (11079) ☒ DAVIS 7911 (11111) ☐ DAVIS 7911 (11112) ☐ DAVIS 7911 (11151) ☐ DAVIS 7911 (11114) ☐ 其他	
攜出前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.1	94.0	94.0		
量測前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.1	94.0	94.0		
量測後	外部音響校正 dB(A)		備註: ※量測前、後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB(A)。			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]				
	94.1	94.1				

振動計	廠牌型號(儀器序號):		振動校正器 dB	
	☐ RION VM-53A (00551559/51161) ☒ RION VM-53A (00751723/52550) ☐ RION VM-53A (00504850/62004) ☐ RION VM-53A (00157200/40570) ☐ RION VM-55 (01261270/62119) ☐ 其他		☒ RION VP-33 (00390211) ☐ RING-IN VP-303(XU112208198) ☐ 其他	
攜出前	外部校正 dB		內部校正 dB	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	97.0	97.3	80.0	80.0
現場	量測前內部校正 dB		量測後內部校正 dB	
	設定值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	80.0	80.0	80.0	80.0
攜入後	外部校正 dB		備註:	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)		
	97.0	97.3		

審核者:

A083

楊保樹

13128-1120406

噪音計與振動計校正紀錄

專案編號: 60112 Z21293

校正人員: 許銘哲

監測地點: 保東國小

校正日期: 112-12-18-19

噪音計	廠牌型號(儀器序號):		音位校正器 dB(A)		風速風向計	
	☐ RION NL-31 (00341529) ☒ RION NL-31 (00652071) ☐ RION NL-31 (00672906) ☐ RION NL-31 (00341559) ☐ RION NL-32 (00482665) ☐ RION NL-52 (01054262) ☐ 濾波器編號: 00580211 ☐ 其他		☐ Cirrus CR515 (99225) ☒ Cirrus CRL511E (021616) ☐ Cirrus CR513A (029099) ☐ 01dB CAL21 34164941(2016) ☐ RION NC-705(080423103) 頻率 _____ HZ ☐ 其他		☐ DAVIS 7911 (41820) ☒ DAVIS 7911 (41825) ☐ DAVIS 7911 (11079) ☐ DAVIS 7911 (11111) ☐ DAVIS 7911 (11112) ☐ DAVIS 7911 (11151) ☐ DAVIS 7911 (11114) ☐ 其他	
攜出前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.2	94.0	94.0		
量測前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.2	94.0	94.0		
量測後	外部音響校正 dB(A)		備註: ※量測前、後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB(A)。			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]				
	94.1	94.2				

振動計	廠牌型號(儀器序號):		振動校正器 dB	
	☐ RION VM-53A (00551559/51161) ☐ RION VM-53A (00751723/52550) ☒ RION VM-53A (00504850/62004) ☐ RION VM-53A (00157200/40570) ☐ RION VM-55 (01261270/62119) ☐ 其他		☒ RION VP-33 (00390211) ☐ RING-IN VP-303(XU112208198) ☐ 其他	
攜出前	外部校正 dB		內部校正 dB	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	97.0	97.3	80.0	80.0
現場	量測前內部校正 dB		量測後內部校正 dB	
	設定值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	80.0	80.0	80.0	80.0
攜入後	外部校正 dB		備註:	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)		
	97.0	97.3		

審核者: 楊保村

A083

13.28-1120406

噪音計與振動計校正紀錄

專案編號: G7112 Z21293

校正人員: 許銘晉

監測地點: 保東路(交通噪音)

校正日期: 112.12.18-19

噪音計	廠牌型號(儀器序號):		音位校正器 dB(A)		風速風向計	
	☐ RION NL-31 (00341529) ☐ RION NL-31 (00652071) ☒ RION NL-31 (00672906) ☐ RION NL-31 (00341559) ☐ RION NL-32 (00482665) ☐ RION NL-52 (01054262) ☐ 濾波器編號: 00580211 ☐ 其他		☐ Cirrus CR515 (99225) ☒ Cirrus CRL511E (021616) ☐ Cirrus CR513A (029099) ☐ 01dB CAL21 34164941(2016) ☐ RION NC-705(080423103) 頻率 _____ HZ ☐ 其他		☐ DAVIS 7911 (41820) ☐ DAVIS 7911 (41825) ☐ DAVIS 7911 (11079) ☒ DAVIS 7911 (11111) ☐ DAVIS 7911 (11112) ☐ DAVIS 7911 (11151) ☐ DAVIS 7911 (11114) ☐ 其他	
攜出前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.1	94.0	94.0		
量測前	外部音響校正 dB(A)		內部校正 dB(A)			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]	設定值	讀取值		
	94.1	94.1	94.0	94.0		
量測後	外部音響校正 dB(A)		備註: ※量測前、後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB(A)。			
	校正器基準值	讀取值[±0.7dB(A)]				
	94.1	94.1				

振動計	廠牌型號(儀器序號):		振動校正器 dB	
	☐ RION VM-53A (00551559/51161) ☒ RION VM-53A (00751723/52550) ☐ RION VM-53A (00504850/62004) ☐ RION VM-53A (00157200/40570) ☐ RION VM-55 (01261270/62119) ☐ 其他		☒ RION VP-33 (00390211) ☐ RING-IN VP-303(XU112208198) ☐ 其他	
攜出前	外部校正 dB		內部校正 dB	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	97.0	97.3	80.0	80.0
現場	量測前內部校正 dB		量測後內部校正 dB	
	設定值	讀取值(±1.0dB)	設定值	讀取值(±1.0dB)
	80.0	80.0	80.0	80.0
攜入後	外部校正 dB		備註:	
	校正器基準值	讀取值(±1.0dB)		
	97.0	97.3		

審核者:

楊保樹

A083

13.28-1120406

工服 NO. 23-05-BAC-736-01

財團法人台灣商品檢測驗證中心



收件日期: May 26, 2023

Receipt Date

發行日期: Jun. 09, 2023

Report Issue Date

校正報告 CALIBRATION REPORT

TAIWAN TESTING AND CERTIFICATION CENTER

Page 1 of 3

顧客名稱 建利環保顧問股份有限公司

Customer

顧客地址 高雄市前鎮區新街路286之9號7樓之2

Address

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Level Calibrator

Instrument

製造商: Cirrus

Manufacturer

型別: CRL 511E

Model No.

識別號碼: 021616

ID. No.

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文。未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告，完整複製則不在此限。

The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: ☒ 僅量測 ☐ 調整

Calibration Information Calibration Only Adjusted

環境狀態: 環境溫度: $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, 相對濕度: $(50 \pm 10)\%$

Environmental Conditions

校正日期: Jun. 05, 2023

Calibration Date

建議再校日期: _____

Recommended Recalibration Date

校正地點: 財團法人台灣商品檢測驗證中心校正實驗室

Laboratory Location

實驗室名稱地址: ☒ 1. 校正實驗室 33383 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886-3-3280026

Laboratory Name and Address 2. 新竹校正實驗室 30075 新竹市科學園區園區二路47號205室 TEL:+886-3-5798806

3. 台中校正實驗室 42882 台中市大雅區科雅西路29號2樓217室 TEL:+886-4-23584899

4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL:+886-6-2925787#50,51

財團法人台灣商品檢測驗證中心特此證明報告內記載之受校儀器已與標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025 之規定。

Taiwan Testing and Certification Center hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from Taiwan Testing and Certification Center are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣商品檢測驗證中心

Taiwan Testing and Certification Center



報告簽署人

Approved by



郭叔隆 郭叔隆

2023.06.09

使用校正依據 CALIBRATION PROCEDURE USED

1. 「音壓位準校正器校驗程序書」，B00-CD-061，1st Edition。

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱【廠牌/型號】【識別號碼】 Nomenclature【Mfg./Model No.】【ID. No.】	校正單位(認可編號) Cal. Source(ACCRED Code)	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Cal. Date	有效日期 Due Date
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【13040128-001】	ETC(TAF 0025)	22-05-BAC-482-09L	2022/06/09	2023/06/08
Microphone【B&K 4134】 【13041405-001】	ETC(TAF 0025)	22-07-BAC-555-29L	2022/08/11	2023/08/10
Multifunction acoustic calibrator 【B&K 4226】 【13042004-001】	NML(TAF N1001)	A230047A	2023/03/10	2024/09/09
Pistonphone【B&K 4220】 【1404310】	NML(TAF N1001)	A220011A	2022/01/06	2023/07/05
Digital Multimeter 【KEITHLEY 2100】 【8006210】	NML(TAF N0688)	E230106A	2023/03/22	2025/03/21

郭叔隆

判定合格
2023.06.09

校正報告

財團法人台灣商品檢測驗證中心

工 服NO.23-05-BAC-736-01

CALIBRATION REPORT

TAIWAN TESTING AND
CERTIFICATION CENTER

Page 3 of 3

1.Sound Pressure Level Check:

Nominal(dB)	Actual(dB)
94.0	94.1
104.0	104.0

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual(Hz)
1000	997.5

3.Second Harmonic Distortion Check : 0.36 %

說明: 1.Expanded Uncertainty : SPL = 0.2 dB

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

2.Expanded Uncertainty : Frequency = 0.020 %

本校正報告內的相對擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，相對擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為相對組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 %之涵蓋因子。

3.電源開關有點接觸不良。

郭叔隆 利定合務
2023.06.09

MO 1101587



財團法人台灣商品檢測驗證中心

Taiwan Testing and Certification Center

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

- 一、申請者：建利環保顧問股份有限公司
- 二、地址：高雄市前鎮區信義里新衙路286-9號7樓之1~2
- 三、規格：CNMV 58-1 1級
- 四、廠牌：RION
- 五、型號：(一)主機：NL-31
：(二)麥克風：UC-53A
- 六、器號：(一)主機：00652071
：(二)麥克風：322571
- 七、檢定合格單號：M0PA1100287
- 八、檢定日期：111年05月11日
- 九、有效期限：113年05月31日
- 十、其他必要事項：

主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。

中華民國 111 年 05 月 11 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣商品檢測驗證中心發證

郭叔隆 判卷合格
2022.05.13



噪 音 計 檢 定 合 格 證 書


- 中華民國 111 年 05 月 26 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣商品檢測驗證中心發證

郭叔隆 判定合格

2022.05.30



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-120118-01-A

校正報告

報告日期：2023 年 01 月 18 日

儀器名稱：振動校正器

廠牌型號：RION VP-33

儀器序號：00390211

顧客名稱：建利環保顧問股份有限公司

顧客地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7F-1

上項儀器經本公司校正，結果如內文。

本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。

未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

報告簽署人








郭叔隆 判定合格

2023.01.31



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-120118-01-A

儀器名稱：振動校正器

環境溫度：(23.0 ± 10) °C

相對溼度：(55.0 ± 15) %

儀器廠牌/型號/序號：RION / VP-33 / S/N：00390211

I、校正結果

頻率測試：

頻率設定點 (Hz)	頻率實測值 (Hz)
6.3	6.26

dB 實測值對應加速度值：


設定值 (dB)	實測值 (dB)	加速度 實測值 (m/s ²) (RMS 值)
97	97.0	0.71

※備註 1：dB 實測值對應加速度實測值(m/s²)(RMS 值)，

$$\text{依此關係式算出 } dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right), a_{ref} = 10^{-5} \text{ m/s}^2。$$

郭淑隆 判定合格

2023.01.31



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-120118-01-A

II、校正說明

1. 校正日期

本校正作業係於 2023 年 01 月 18 日執行。

2. 校正地點

本校正作業係於 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號 執行。

3. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2022/11/15~11/16	2023/11/14
加速規	Shinken	V11-101s	1371		


追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。(校正報告編號：V220078A)

工作標準萬用計頻器資料如下：

儀器名稱	微波計頻器
廠牌	Agilent
型號	53131A
序號	MY47002133
報告編號	11107C00445-1-1-03
頻率範圍	3.15 ~ 2000Hz
校正日期	2022 年 11 月 15 日
有效日期	2023 年 11 月 14 日

追溯至財團法人工業技術研究院 TAF 0016。

郭叔隆 判定合格
2023.01.31



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-121115-01-A

校正報告

報告日期：2023 年 11 月 15 日

儀器名稱：振動計

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-53A / S/N：00504850

加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N：62004

顧客名稱：建利環保顧問股份有限公司

顧客地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7F-1

上項儀器經本公司校正，結果如內文。

本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。

未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

報告簽署人






郭叔隆 判定合格

2023.11.17





振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-121115-01-A

儀器名稱：振動計

環境溫度：(23.0 ± 10) °C

相對溼度：(55.0 ± 15) %

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-53A / S/N：00504850

加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N:62004

I、校正結果


儀器設定：Level Rang (dB)：(Z 軸 120dB)，Lva (VAL)。

頻率設定點 (Hz)	加速度設定值 (m/s ²)(RMS 值)	dB 設定值 (dB)	dB 實測值 (dB)
6.3	0.71	97.0	97.2
10	0.71	97.0	97.3
20	0.71	97.0	97.2
30	0.71	97.0	97.1
50	0.71	97.0	96.6

※備註：dB 設定值對應加速度設定值(m/s²)(RMS 值)，

依此關係式算出 $dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right)$ ， $a_{ref} = 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。

郭叔隆 判良合格
2023.11.17



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-121115-01-A

II、校正說明

1. 校正日期

本校正作業係於 2023 年 11 月 15 日執行。

2. 校正地點

本校正作業係於 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號 執行。

3. 校正方法

3.1 本校正之實施依據振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.25。

3.2 以本實驗室之工作標準振動計與待校振動計之輸出作比較。

3.3 本校正之加速規以蜜蠟黏貼方式安裝於激振器台面上。

4. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-4402	2022/12/06~08	2023/12/05
加速規	Shinken	V11-101s	0474		

追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。(報告編號：V220088A)

5. 相對擴充不確定度

5.1 本校正系統依據振動計校正系統評估(VS-LP-CM-03-A)，V1.04，(比較法)進行評估。

5.2 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子 K 之乘積。K 由有效自由度 V_{eff} 之 t 分配所得，相對應約 95 % 之信賴水準。


III、參考資料

1. 振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.25，振儀科技股份有限公司。

2. 振動計校正系統評估(VS-LP-CM-03-A)，V1.04，振儀科技股份有限公司。

以下空白

郭叔隆 判定合格
2023.11.17



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-120928-02-A

校正報告

報告日期：2023 年 09 月 28 日

儀器名稱：振動計

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-53A / 00751723

加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / 52550

顧客名稱：建利環保顧問股份有限公司

顧客地址：高雄市前鎮區新衙路 286-9 號 7F-1

上項儀器經本公司校正，結果如內文。

本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。

未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。




報告簽署人

郭叔隆 判定合格

2023 10 04





振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-120928-02-A

儀器名稱：振動計

環境溫度：(23.0 ± 10) °C

相對溼度：(55.0 ± 15) %

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-53A / 00751723

加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / 52550

I、校正結果

儀器設定：Level Rang (dB)：(Z 軸 120dB)，Lva (VAL)。


頻率設定點 (Hz)	加速度設定值 (m/s ²)(RMS 值)	dB 設定值 (dB)	dB 實測值 (dB)
6.3	0.71	97.0	97.3
10	0.71	97.0	97.5
20	0.71	97.0	97.3
30	0.71	97.0	97.1
50	0.71	97.0	96.6

※備註：dB 設定值對應加速度設定值(m/s²)(RMS 值)，

依此關係式算出 $dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right)$ ， $a_{ref} = 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。



郭叔隆 判定合格
2023.12.24



II、校正說明

1. 校正日期

本校正作業係於 2023 年 09 月 28 日 執行。

2. 校正地點

本校正作業係於 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號 執行。

3. 校正方法

3.1 本校正之實施依據振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.25。

3.2 以本實驗室之工作標準振動計與待校振動計之輸出作比較。

3.3 本校正之加速規以蜜蠟黏貼方式安裝於激振器台面上。

4. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2022/11/15~11/16	2023/11/14
加速規	Shinken	V11-101s	1371		

追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。(報告編號：V220078A)

5. 相對擴充不確定度

5.1 本校正系統依據振動計校正系統評估(VS-LP-CM-03-A)，V1.04，(比較法)進行評估。

5.2 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子 K 之乘積。K 由有效自由度 ν_{eff} 之 t 分配所得，相對應約 95 % 之信賴水準。

III、參考資料

1. 振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.25，振儀科技股份有限公司。

2. 振動計校正系統評估(VS-LP-CM-03-A)，V1.04，振儀科技股份有限公司。

以下空白

郭叔隆 判定合格
2023.10.04



Tai Yi

太
一
電
子
檢
測
有
限
公
司

校
正
實
驗
室

校正報告

Calibration Certificate



校 正 日 期 2023/03/28

Calibration Date

儀 器 名 稱 風杯式風速計

Equipment

廠 牌 DAVIS

Manufacturer

型 號 7911

Model No.

序 號 / 識 別 號 碼 102020701-E30-11(41825)

Serial No./ ID No.

送 校 單 位 建利環保顧問股份有限公司

Applicant

送 校 單 位 地 址 高雄市前鎮區新衙路288-8號6F-2

Applicant Address

- 上項儀器經本實驗室以誠信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。
- The instrument mentioned above has been calibrated in good faith by our laboratory. The details of the calibration results can be found in this certificate.
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
- The value in this certificate are the results of calibration performed in the environment specified by this laboratory.
- 本報告校正之結果僅對校正報告內提及之送校件有效。
- The results of the calibration in this certificate are only valid for the instruments sent for calibration mentioned in the calibration certificate.
- 本校正報告未得到實驗室書面同意不得任意摘錄或複製使用，但全文複製除外。
- This certificate shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.



報告簽署人
Signed by

林柏宇

報告發行日期
Issue Date

2023/03/29

※此台設備只可用於10%以下留測作業



判定合格
2023.03.31

Certificate No.: B4303230303





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校正環境條件 *Environmental Condition*

實驗室環境： 溫度： $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
相對濕度： $(50 \pm 25) \%$
大氣壓力： $(1013 \pm 20) \text{hPa}$

➤ 校正地點 *Calibration Location*

新北市深坑區北深路三段270巷12號3樓 RKH01流量實驗室

➤ 校正方法 *Calibration Procedure*

- 本校正之實施依據為風速計校正程序 (文件編號：WI02KH-1 V5.3)
- 將待校風速計置於風洞測試段中與標準件風速計進行風速比對校正。
- 標準值：標準件之讀值。
- 器示值：待校件之讀值。
- 校正結果為六次量測讀值之平均值。

➤ 擴充不確定度 *Expanded Uncertainty*

- 本報告之擴充不確定度評估依據：
風速計校正系統評估報告 (文件編號：WI04KH-1)
- 擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2$ ，為信賴水準約95 %之涵蓋因子。

➤ 計算公式 *Equation*

- 器差值 = 器示值 - 標準值。

➤ 校正說明 *Description of Calibration*

- 收件日期為 2023/03/23。
- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 校正時，待校件感測器搭配之主機(廠牌/型號/序號)：Jauntering / VS7 / VS1789。

郭叔隆 判定合格
2023.03.31

Certificate No.: B4303230303





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory


➤ 校正結果 Calibration Results

• 風速 Velocity

標準值 m/s	器示值 m/s	器差值 m/s	擴充不確定度 m/s
3.0	2.9	-0.1	0.2
5.0	5.0	0.0	0.5
10.0	10.5	0.5	0.7
20.0	21.4	1.4	0.9

器差值(m/s)
Deviation

器差圖
Deviation Chart



➤ 校正使用之標準件 Standard for Calibration

儀器名稱 Nomenclature 廠牌/型號 Mfg./Model No.	序號 Serial No.	校正機構及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Trace. Date	有效日期 Due Date
熱線式風速計 TSI/8465-300-1	69090020	TAI-A4301070501	2023/01/16	2024/01/12


校正報告上的標準件可追溯至國際單位制(SI)，透過中華民國國家標準實驗室(NML)、美國國家標準實驗室(NIST)、
簽屬CIPM MRA之國家級計量機構或認證實驗室。

The measurement standard(s) listed on the calibration certificate are traceable to the International System of Units (SI) through NML/ROC, NIST/USA,
other National Metrology Institute signatories to CIPM MRA or an accredited laboratory.

郭叔隆 判定合格
2023.03.31

Certificate No.: B4303230303





Tai Yi

太一電子檢測有限公司 校正實驗室

TAI YI ELECTRONICS & SURVEILLANCE CO., LTD. CALIBRATION LABORATORY

文件編號：F18-1(版本：5.0)
Document No.： F18-1(Ver：5.0)



判定合格

2023.03.31

Certificate No. :B4303230303



* 8 4 3 8 3 2 3 8 3 8 3 *



Tai Yi

太
一
電
子
檢
測
有
限
公
司
校
正
實
驗
室

校正報告

Calibration Certificate



校 正 日 期

2023/02/17

Calibration Date

儀 器 名 稱

風杯式風速計

Equipment

廠

牌

DAVIS

Manufacturer

型

號

7911

Model No.

序 號 / 識 別 號 碼

106022211-M114-2(11111)

Serial No./ ID No.

送 校 單 位

建利環保顧問股份有限公司

Applicant

送 校 單 位 地 址

高雄市前鎮區新衙路288-8號6F-2

Applicant Address

- 上項儀器經本實驗室以誠信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。
- The instrument mentioned above has been calibrated in good faith by our laboratory. The details of the calibration results can be found in this certificate.
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
- The value in this certificate are the results of calibration performed in the environment specified by this laboratory.
- 本報告校正之結果僅對校正報告內提及之送校件有效。
- The results of the calibration in this certificate are only valid for the instruments sent for calibration mentioned in the calibration certificate.
- 本校正報告未得到實驗室書面同意不得任意摘錄或複製使用，但全文複製除外。
- This certificate shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.



報告簽署人

Signed by

林柏宇

報告發行日期

Issue Date

2023/02/18

郭叔隆 判定合格

2023.02.21

Certificate No.: B4302150501





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

► 校正環境條件 *Environmental Condition*

實驗室環境： 溫度： $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
相對濕度： $(50 \pm 25) \%$
大氣壓力： $(1013 \pm 20) \text{hPa}$

► 校正地點 *Calibration Location*

新北市深坑區北深路三段270巷12號3樓 RKH01 流量實驗室

► 校正方法 *Calibration Procedure*

- 本校正之實施依據為風速計校正程序 (文件編號：WI02KH-1 V5.3)
- 將待校風速計置於風洞測試段中與標準件風速計進行風速比對校正。
- 標準值：標準件之讀值。
- 器示值：待校件之讀值。
- 校正結果為六次量測讀值之平均值。

► 擴充不確定度 *Expanded Uncertainty*

- 本報告之擴充不確定度評估依據：
風速計校正系統評估報告 (文件編號：WI04KH-1)
- 擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2$ ，為信賴水準約95 %之涵蓋因子。

► 計算公式 *Equation*

- 器差值 = 器示值 - 標準值。

► 校正說明 *Description of Calibration*

- 收件日期為 2023/02/16。
- 本報告所列廠牌/型號/序號/識別號碼，為顧客指定使用。
- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 校正時，待校件感測器搭配之主機(廠牌/型號/序號)：Jauntering / VS7 / VS_C5181。

郭叔隆 判定合格
2023.02.21

Certificate No.: B4302150501





太一電子檢測有限公司 校正實驗室

Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校正結果 Calibration Results

• 風速 Velocity


標準值 m/s	器示值 m/s	器差值 m/s	擴充不確定度 m/s
3.0	2.7	-0.3	0.2
5.0	4.7	-0.3	0.5
10.0	9.9	-0.1	0.7
20.0	20.2	0.2	0.9

器差值(m/s)

Deviation

器差圖

Deviation Chart



➤ 校正使用之標準件 Standard for Calibration

儀器名稱 Nomenclature	序號 Serial No.	校正機構及追溯報告號碼 Cal. Laboratory & Report No.	追溯日期 Trace. Date	有效日期 Due Date
廠牌/型號 Mfg./Model No.				
熱線式風速計 TSI/8465-300-1	69090020	TAI-A4301070501	2023/01/16	2024/01/12

校正報告上的標準件可追溯至國際單位制(SI)，透過中華民國國家標準實驗室(NML)、美國國家標準實驗室(NIST)、
發屬CIPM MRA之國家級計量機構或認證實驗室。

The measurement standard(s) listed on the calibration certificate are traceable to the International System of Units (SI) through NML/ROC, NIST/USA,
other National Metrology Institute signatories to CIPM MRA or an accredited laboratory.



判定合格

2023.01.21

Certificate No.: B4302150501





Tai Yi

太一電子檢測有限公司 校正實驗室

TAI YI ELECTRONICS & SURVEILLANCE CO., LTD. CALIBRATION LABORATORY

文件編號：F18-1(版本：5.0)
Document No. : F18-1(Ver : 5.0)

郭叔隆

判定合格
2023.02.21

Certificate No. :B4302150501



* B 4 3 0 2 1 5 0 5 0 1 *